

Navodila za mobilno anteno funk 130 CB

Kat. števil. 20 28 43

Navodila za magnetno anteno, tip Supra 210

Kat.štev. 26 05 84

SPLOŠNO

Visoko zmogljivo CB-mobilno anteno boste enostavno montirali in ima velik domet. DV-priključek s premerom 12 mm.

VGRADNJA IN MONTAŽA

Na primernem mestu na karoseriji vašega avtomobila zvrтайте luknjo s premerom 12 mm. Podnožje antene vtaknite v odprtino in usmerite podnožje tako, da bo rebrasta stran členka antene kazala proti zunanji strani vozila. Plastično ploščico in kovinsko trizobo ploščico montirajte kot je prikazano na sliki v originalnih navodilih. Nato natakните zobato ploščico in privijte matico. Ko ste pravilno usmerili podnožje, previdno privijte matico na notranji strani karoserije. Sedaj privijte koax-kotni vtič s kablom antene (ne uporabljajte klešč).

Za trajno zavarovanje mesta montaže pred rjo vam priporočamo zatesnitev s silikonom. Sevalo montirajte z navojnim sornikom na podnožje antene, kot je prikazano na sliki. Pri privitju krilne matice ne pozabite na majhno podložko. Sedaj s priloženim kablom priključite anteno na vašo CB-napravo. Priporočamo vam, da preverite valovno razmerje z ustreznim SWR-metrom. Antena je naravnana za CB-območje, v posameznih primerih pa je lahko potrebno ročno naravnati dolžino in položaj antene. Zato zrahljajte oba imbusna vijaka na sprejemni anteni.

SPLOŠNI NASVETI

Optimalna stopnja učinkovitosti antene je dosežena, če je sevalnik postavljen navpično na površino zemlje. Najprimernejše mesto za montažo na vozilu je sredina strehe ali sredina pokrova prtljažnika.

Antena	Funk 90	Funk 130	Funk 150
Frekvenčno območje	26 – 28 MHz	26 – 28 MHz	26 – 28 MHz
Impedanca	50 ohm	50 ohm	50 ohm
Tip sevalnika	¼ lambda	¼ lambda	¼ lambda
Max. zmogljivost	200 W	250 W	300 W
Dolžina	90 cm	130 cm	150 cm
Sevalnik	Legirano jeklo	Legirano jeklo	Legirano jeklo

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjne odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.