



## NAVODILA ZA UPORABO

# Komplet za pršilno barvanje Revell

Kataloška št.: 23 84 44

## KAZALO

<b>UPORABA PRŠILNE NAPRAVE .....</b>	<b>3</b>
<b>VARNOSTNI NAPOTKI IN INFORMACIJE O NEVARNOSTI .....</b>	<b>5</b>
<b>NAPOTKI ZA BARVANJE .....</b>	<b>6</b>
<b>GARANCIJSKI LIST .....</b>	<b>9</b>

## UPORABA PRŠILNE NAPRAVE

1. Pri delu s stisnjanim zrakom zagotovite zadostno zračenje delovnega prostora.



2. Pločevinke "Airbrush Power" ne obračajte na glavo. Zelo je pomembno, da preberete napotke na pločevinki.




3. Regulator zaprete tako, da gumb za približno 3 mm obrnete v smeri urinega kazalca.



4. Regulator pogona privijte na pločevinko "Airbrush Power".



5. Zračno cev namestite na pršilno pištolo in regulator.



6. Stisnjen zrak sprostite tako, da regulator za približno 3-5 polnih obratov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.



7. Ročico za pršenje na hitro pritisnite. Iz zračne šobe se sprosti stisnjen zrak.



8. Črpalno cev na pršilki odrežite rahlo poševno.



9. Pred uporabo je nujno, da pršilno pištolo preizkusite z vodo.



10. Napolnjeno posodo z barvo privijte pod pršilno pištolo.




11. Šobo za barvanje na pršilni pištoli obrnite v "položaj za barvanje".



12. To je optimalen položaj za pršenje s šobo za barvanje.




13. Samo kadar je šoba za barvanje v tem položaju, lahko posrka tekočino in jo razprši.



14. Pritisnite ročico za pršenje. Tekočina izstopi v obliki finega pršila.



15. Če iz šobe ne pride tekočina v obliki razpršila, še niste našli optimalnega položaja šobe za barvanje. Če je tako, ponovite koraka 13 in 14 in pri tem šobo za barvanje obračajte za eno četrtno obrata.



16. Če se pritisk zmanjša, "Airbrush Power" pločevinko postavite v posodo s toplo vodo.




17. Pršilno pištolo temeljito očistite med in po vsaki zaključeni uporabi (na primer z vatiranimi palčkami).



18. Šobo za barvanje redno čistite s tanko žico (ni priložena).



19. Z uporabo tanke žice (ni priložena) poskrbite tudi, da se odprtina za zračenje na pokrovu ne zamaši.




## VARNOSTNI NAPOTKI IN INFORMACIJE O NEVARNOSTI

- Izdelek ni igrača!
- Ni primerno za otroke mlajše od 14 let!
- Pri delu s pršilno pištolo vedno uporabljajte primerno zaščitno dihal in oči!

- Pršilne pištole nikoli ne usmerjajte v ljudi ali živali!
- Nevarnost resnih telesnih poškodb ali poškodb oči!
- Zagotovite, da boste vedno delali v dobro zračenem prostoru!
- Med delom ali v neposredni bližini dela nikoli ne kadite in ne jejte!
- Pri uporabi barve, ki vsebuje vnetljiva topila obstaja nevarnost eksplozije!
- Naprave ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam.
- V primeru nenadzorovanega izpusta tlaka preverite povezave in se, če je potrebno, obrnite na prodajalca.
- Upoštevajte vse varnostne informacije in navodila za uporabo priključene naprave za ustvarjanje pritiska.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## NAPOTKI ZA BARVANJE

1. Dobra predpriprava: natančno preberite in sledite zgornjim napotkom za uporabo. Za vašo prvo uporabo naprave je nujno, da namesto barve uporabite vodo!



2. Čiščenje površine: za zagotovitev učinkovitega oprijema barve je ključnega pomena, da površine niso masten in zaprašene. Zato je pred začetkom barvanja vaš model vedno potrebno očistiti z vodo, kateri ste dodali nekaj kapljic tekočega čistila. Izperite s čisto vodo. Pustite, da se model popolnoma posuši.



3. Redčenje barve na vodni osnovi: priložene barve lahko redčite z vodo ali z "Aqua Color Mix". Če uporabljate "Aqua Color Mix", tudi podaljšate čas

sušenja barve. To je velika prednost – ne le zaradi končnega rezultata na dejanskem modelu ampak tudi zaradi čiščenja pršilne pištole.



4. Kapalka za natančno redčenje: v mešalno posodo vlijte vsebino barve "Aqua Color" (pred tem jo dobro pretresite!). Razredčite jo z 4 ml vode/"Mix-a" (to je približno 4 deli barve na 1 del vode/"Mix-a"). Preverite barvno mešanico. Če pršilna pištola prasketa kljub temu, da ste pravilno nastavili šobo za barvanje, (glejte točke 11-15 zgoraj), barvo še nekoliko razredčite.



5. Vedno prišite enakomerno: najprej nanesite tanko plast barve na vse robove. Nato je pomembno, da na ostale površine razpršite tanko plast barve: ne preveč na debelo, ker se sicer barva pocedi – in ne preveč na tanko, da ne boste dobili učinka pomarančnega olupka. Če želite (kot v tem primeru), lahko pred barvanjem na površine nanesete "Aqua Color Basic" (temeljno barvo).



6. Čiščenje pršilne pištole: nič ni bolj pomembno od pravilnega čiščenja pršilne pištole: odvijte posodo z barvo. Na vpojno kuhinjsko brisačko razpršite morebitne ostanke barve. Pršilno pištolo držite v posodi z vodo tako, da je sesalna cev potopljena. Mešanico barve in vode razpršite direktno v posodo.



7. Čiščenje barv na vodni osnovi ("Aqua Color"): osušene ostanke barve očistite s čistilom "Aqua Color Clean". Pri čiščenju sta uporabna pripomočka vatirane palčke in vpojne kuhinjske brisačke.



8. Zadnji korak k top modelu: pri barvanju s pršenjem dosežete najboljše rezultate s nanosom več tankih plasti barve enega za drugim, namesto enega debelejšega sloja. Med nanosom posameznih plasti pustite, da se prejšnja plast dobro osuši. Pred nadaljevanjem sestavljanja modela se prepričajte, da je barva res dobro osušena.







Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Komplet za pršilno barvanje Revell**  
Kat. št.: **23 84 44**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**