

Navodila za najboljše lepilo za modelarje Stabilit Express, model: 06/03

Kat. števil.: 24 09 58

OPIS

Hitri trdilec za dvokomponentna lepila. Čas obdelave je 10 minut, posuši se po 20 minutah. Posebno je primeren za lepljenje kamna, umetnih materialov, keramike, lesa,... Ni primeren za polietilene, polipropilene, teflone, mehke PVC. Vsebina 80 g.

Navodila za uporabo:

Površine, ki jih nameravate zlepiti, morajo biti čiste, suhe in ne mastne (očistite z acetonom). Pri kovinah in umetnih masah povečate trdnost lepljenja s tem, da izredno gladke površine zbrusite. Trdilec je potrebno dozirati glede na količino lepila, eno, tri ali pet žlic (polnih do vrha) dajte v posodico, ki je označena z 1, 3 oziroma 5 in jo do roba napolnite s smolo. Z naostreno stranjo lopaticice premešajte, da nastane enakomerna mešanica. To lepilno mešanico na tanko nanosite obe strani, dela spojite skupaj s sponko ali lepilnim trakom za približno 20 minut. Lepilno mešanico porabite v roku 10 minut. Ostanek lepila, ki je ostal v mešalni posodici odstranite, da se ne strdi (pritisnite od spodaj). **Shranjevanje:** Prosimo, shranjujte v embalaži. Hranite na hladnem, temperatura shranjevanja ne sme biti višja od 30°C.

OPOZORILA!

F = lahko vnetljiv material (smola)

Xi = dražeča snov (smola + trdilec)

O = vnetljivo (trdilec)

MOŽNA JE PREOBČUTLJIVOST OB STIKU S KOŽO!

NE DAJAJTE V ROKE OTROKOM! IZOGIBAJTE SE STIKU S KOŽO!

V PRIMERU POGOLTNIJENJA SE TAKOJ OBRNITE NA ZDRAVNIKA – POKAŽITE MU EMBALAŽO!

Garancija:

Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene.

Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju
- elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik.

Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme, velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.