

## Navodila za SWR meter

Kat. št.: 260304

### Uporaba:

- 1.) Radijski aparat izklopite, koaksialni kabel radijskega aparata priključite na TX konektor, prav tako priključite antenski kabel na ANT konektor SWR metra.
- 2.) Za merjenje SWR vrednosti nastavite stikalo na FWD, vključite priključeni aparat in oddajajte . CAL regulator nastavite tako, da se bo kazalec ujema s SET oznako.
- 3.) Stikalo nastavite na REF. Odbojna moč stoječega vala bo prikazana na zgornji skali merilne naprave.

Prosimo zmeraj poskušajte nastaviti tako, da bo odstopanje čim manjše.

### Pomembnejša opozorila:

- 1.) V vključenem aparatu ne odklapljajte koaksialnega kable, ker lahko pride zaradi napetosti do poškodb.
- 2.) Aparata med meritvami na premikajte in tresite, ker je za to zelo občutljiv.

Tehnični podatki: S.W.R. 1: -1:3

Frekvenčno območje 1,5 -150 MHz

Impedanca 52 Ohm

Natančnost meritve +5%

Maksimalna moč 100W

**Garancijska izjava:** Za vse izdelke razen žarnic, varovalk, disket, kaset, baterij in programske oprema velja enoletna garancija. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen če so nastale pri transportu. Izdelke, ki se pokvarijo v garancijskem roku zapakirajte in jih pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Izdelek ki se vam pokvari vam bomo v roku 45 dni popravili ali zamenjali z novim. Za blago izven garancijskega roka zagotavljamo servis, ki je na istem naslovu .

Uvoznik: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, Dobavitelj: Conrad Electronic Nemčija.