

Navodila za uglaševalnik za kitare, model GT 7

Kat. števil. 30 09 91

Glejte sliko v originalnih navodilih.

1. Power: stikalo za vklop in izklop uglaševalnika. Čez 20 minut se uglaševalnik avtomatsko izključi.
2. Mode: nastavev avtomatskega in ročnega delovanja.
AUTO: avtomatsko delovanje za kitaro
MAN: ročno delovanje
AUTO BASS: avtomatsko delovanje za E-Bass
MAN BASS: ročno delovanje za E-Bass
3. NOTE: nastavev željenega instrumenta. Pri ročnem delovanju pritisnite tipko Note, da dobite željeni zvok.
7B, 6E, 5A, 4D, 3G, 2B(H), 1E (električne kitare)
6E, 5A, 4D, 3G, 2B(H), 1E (akustične kitare)
nizki B, 4E, 3A, 2D, 1G, visoki C (elektrobass)
4G, 3D, 2A, 1E (violina)
4. Pitch: navedba Hz, osnovna nastavev je 440 Hz, 435 – 445 (po korakih)
5. DISPLAY
 - a. nastavev: avtomatsko, ročno
 - b. note
 - c. b ali #, previsok ali prenizek zvok
 - d. nastavev Hz
 - e. merilna lestvica: optimalna nastavev pri »0«

* pri Power delovanju je naprava nastavljena na Auto in 440 Hz
6. IN: povezava med električno kitaro in uglaševalnikom
7. Out: dodatna povezava pri uporabi ojačevalnika, če uglaševalnik le vpnete vmes
8. Mikrofon: za sprejem zvoka iz kitare v uglaševalnik
9. Rdeč in zelen LED-prikaz:
Rdeč: prenizek zvok
Zelen: previsok zvok

Opozorilo!

Zavarujte pred mokroto in vlago!
Razen za zamenjavo baterij, naprave ne odpirajte!
Zavarujte pred previsoko temperaturo!

Tehnični podatki:

Velikost: 108 (Š) x 2 (V) x 58 (G)
Teža: 100 gramov
Napajanje: 1x 9 V Dry baterija (ni vključena v dobavi)

Garancija:

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak.

Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
- pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.