



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni notranji/zunanji termometer TFA 30.1027

Kataloška št.: 39 35 71



Kazalo

Uvod	2
1. Pred uporabo naprave	2
2. Področje uporabe	2
3. Za vašo varnost	2
4. Priprava na uporabo	3
4.1 Najvišje in najnižje vrednosti (OUT)	3
4.2 Najvišje in najnižje vrednosti (IN)	3
5. Pritrditev	3
6. Odpravljanje težav	3
7. Odstranjevanje	4
8. Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo.**
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

2. Področje uporabe

- Notranja in zunanja temperatura (prek kabla)
- Maks./min. vrednosti

3. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno!
Nevarnost telesnih poškodb:

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, potem odstranite baterijo.
- Pri rokovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo in kabel čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte polirnih sredstev ali topil! Napravo zaščitite pred vlago.

4. Priprava na uporabo

- S prikazovalnika odstranite zaščitno folijo.
- Odprite stojalo.
- Odprite baterijski predal in vstavite baterijo. Pri tem upoštevajte pravilno polarnost.
- Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.
- Na prikazovalniku se pojavita trenutna notranja temperatura (IN) in zunanja temperatura (OUT).
- Za izklop naprave odstranite baterijo.

4.1 Najvišje in najnižje vrednosti (OUT)

- S pritiskom tipke MAX-MIN je prikazana najvišja zunanja temperatura od zadnje ponastavitve.
- S ponovnim pritiskom tipke MAX-MIN je prikazana najnižja zunanja temperatura od zadnje ponastavitve.
- Za preklop na prikaz trenutnih vrednosti ponovno pritisnite tipko MAX-MIN.
- Če med prikazom najvišjih ali najnižjih vrednosti na prikazovalniku pritisnete tipko RESET, potem se vrednosti izbrišejo in ponastavijo na trenutne vrednosti.

4.2 Najvišje in najnižje vrednosti (IN)

- S pritiskom tipke MAX-MIN je prikazana najvišja notranja temperatura od zadnje ponastavitve.
- S ponovnim pritiskom tipke MAX-MIN je prikazana najnižja notranja temperatura od zadnje ponastavitve.
- Za preklop na prikaz trenutnih vrednosti ponovno pritisnite tipko MAX-MIN.
- Če med prikazom najvišjih ali najnižjih vrednosti na prikazovalniku pritisnete tipko RESET, potem se vrednosti izbrišejo in ponastavijo na trenutne vrednosti.

5. Pritrditev

- Termometer pritrdite v bližini okna na obešalnik z žeblijem ali vijakom ali pa ga postavite s pomočjo zložljivega stojala.
- Kabel s senzorjem enostavno speljite navzven pri odprtem oknu. Kabel se prilagodi obliki okenskega tesnila. (Bodite pazljivi pri okenskih okvirjih z ostrimi robovi. Izogibajte se pogostemu odpiranju in zapiranju okna).
- Izogibajte se pritrditvi v bližini radiatorjev in na neposredni sončni svetlobi.

6. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Ni prikaza.	- Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti. - Zamenjajte baterijo.
Nepravilen prikaz.	- Zamenjajte baterijo.
Ni prikaza zunanje temperature.	- Preverite namestitev kabla.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

7. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili. Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi. Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

8. Tehnični podatki

Merilno območje notranje temperature: -10 °C ... +50 °C

Merilno območje zunanje temperature: -50 °C ... +70 °C

Dolžina kabla: pribl. 3 m

Napajanje: 1 x 1,5 V baterija tipa AA

Pri modelu 30.1020:

Pritisnite tipko C/F na zadnji strani naprave za preklapljanje med stopinjami Celzija in stopinjami Fahrenheita.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalni notranji/zunanji termometer**
TFA 30.1027
Kat. št.: **39 35 71**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.