



NAVODILA ZA UPORABO

Električni mlinček za sol in poper Profi Cook PC-PSM 1031

Kataloška št.: 39 84 44



PROFI COOK®

Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Varnostni napotki	3
Vsebina paketa	3
Priprava	3
Simboli	3
Odstranjevanje tulca ohišja	3
Vstavljanje baterij	3
Nasipavanje zrn	4
Zapiranje ohišja	4
Nastavitev stopnje mletja	4
Delovanje	4
Ko izdelka ne uporabljate	4
Čiščenje	4
Shranjevanje	5
Odpravljanje težav	5
Naprava ne deluje	5
Blokada mlevnega mehanizma	5
Tehnični podatki	5
Napotek glede skladnosti z direktivami	5
Odstranjevanje	6
Pomen simbola smetnjaka	6
Garancijski list	7

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Izvajamo nenehne kontrole kakovosti svojih izdelkov.

■ OPOMBA: Rahle nečistoče v napravi zaradi ostankov popra in soli so pogojene s testiranjem kakovosti in jih ni možno preprečiti.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

⚠️ OPOZORILO:
Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

⚠️ POZOR:
Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

■ NAPOTEK:
Navaja nasvete in informacije.

Varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Naprava je namenjena izključno zasebni in ne komercialni rabi.
- Poškodovane naprave ne uporabljajte.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka.
- Napravo uporabljajte samo v predviden namen.
- Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljaljite v tekočine) in ostrimi robovi.

Vsebina paketa

V embalaži najdete 2 mlinčka za sol/poper.

Priprava

Simboli



Mlinček je odprt

Mlinček je zaprt

Odstanjevanje tulca ohišja

1. Tulec ohišja zavrtite za kratek vrtljaj v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Odstranite ga navzgor.

Vstavljanje baterij

(Baterije niso priložene.)



OPOZORILO: Nevarnosti pri rokovanju z baterijami!

- Baterij ne izpostavljajte veliki vročini ali neposredni sončni svetlobi.
- Baterij nikoli ne mečite v ogenj. Obstaja **nevarnost eksplozije!**



POZOR:

- Nikoli ne smete hkrati uporabljati baterij različnih tipov ali novih in starih baterij.
- Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Odslužene baterije oddajte na ustreznih zbirališčih ali v trgovini, kjer se baterije tudi prodajajo.

3. Z baterijskega predala odstranite tulec iz umetne mase.
4. V baterijski predal vstavite 4 baterije tipa AA (Mignon/R6). Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
5. Ponovno namestite tulec iz umetne mase, da zavarujete baterije.

Nasipavanje zrn

OPOMBA:

- Zrna lahko enostavneje nasipate z uporabo lijaka.

6. Ločite enoto z motorčkom od posode za zrna. Odstranite jo navzgor.
7. Posodo za zrna lahko napolnite z zrni soli ali popra.
8. Enoto z motorčkom ponovno namestite na posodo za zrna.
 - 8.1. Pogon enote z motorčkom nataknite na os v posodi za zrna.
 - 8.2. Kontaktni zatiči se morajo nahajati natančno na kontaktnih vijakih na posodi za zrna, da je možen prenos električne energije do lučke.

Zapiranje ohišja

9. Na tulci ohišja in posodi za zrna se nahajajo simboli.

- 9.1. Namestite tulec ohišja tako, da puščica kaže na simbol  na posodi za zrna.
- 9.2. Tulec ohišja zavrtite za kratek vrtljaj v smeri urinega kazalca.

Ohišje je pravilno zaprto, ko puščica kaže na simbol .

Nastavitev stopnje mletja

10. Krilno matico na spodnji strani mlinčka zavrtite:

- v smeri urinega kazalca za bolj fino mletje zrn,
- v nasprotni smeri urinega kazalca za bolj grobo mletje zrn.

Delovanje

Za mletje zrn pritisnite stikalo na zgornji strani mlinčka. Lučka sveti.

Ko izdelka ne uporabljate

Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, saj boste tako preprečili iztekanje baterijske kislinske.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Naprave ne potapljamte v vodo, saj lahko s tem uničite elektroniko.
- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

1. Napravo čistite z rahlo vlažno, vendar ne mokro krpo. Pazite na to, da v napravo ne vdre vlaga oz. tekočina!
2. Po čiščenju napravo dobro obrišite s suho, mehko krpo.

Shranjevanje

- Napravo očistite v skladu z opisom in pustite, da se popolnoma posuši.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, priporočamo, da jo shranite v originalni embalaži.
- Napravo vedno shranite na suhem mestu z dobrim prezračevanjem, ki naj bo izven dosega otrok.

Odpravljanje težav

Naprava ne deluje

Možen vzrok:

Tulec ohišja ni pravilno pritrjen.

Rešitev:

Preverite pravilno prileganje tulca ohišja:

- Pogon enote z motorčkom se mora nahajati natančno na osi v posodi za zrna.
- Kontaktni zatiči se morajo nahajati natančno na kontaktnih vijakih na posodi za zrna.
- Puščica na tulcu ohišja mora kazati na simbol .

Možen vzrok:

Baterije so prazne.

Rešitev:

Zamenjajte baterije. Uporabite 4 nove baterije tipa AA (Mignon/R6).

Blokada mlevnega mehanizma

1. Obrnite mlinček, tako da je krilna matica obrnjena navzgor.
2. Malce odvijte krilno matico z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Pritisnite stikalo, da se mlevni mehanizem sprosti.
4. Nastavite želeno stopnjo mletja.

Tehnični podatki

Model: PC-PSM 1031

Napajanje: 4 x 1,5 V baterija tipa AA/R6

Neto teža: 0,39 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava PC-PSM 1031 izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/104/ES).

Odstanjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Profi Cook
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: www.proficook.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Električni mlinček za sol in poper**
Profi Cook PC-PSM 1031
Kat. št.: **39 84 44**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.