



NAVODILA ZA UPORABO

Zvonec Grothe 44169

Kataloška št.: 43 15 51



Kazalo

Uvod	2
Kratek opis.....	2
Opis	2
Lastnosti izdelka	2
Tehnični podatki	3
Navodila za priključitev	3
Kontaktne podatki	4
Varnostni napotki.....	4
Garancijski list	5
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	6
Izvirna izjava EU o skladnosti	7

Uvod

Številka izdelka	44169
Model	GONG 169 Bw
Ime izdelka	Zvonec GONG 169 Bw

Kratek opis

- Klasičen elektromehanski dvotonski zvonec
- Jasen in prodoren opozorilni ton s pomočjo pravega jekla za zvonce
- Najvišja glasnost: 80 dB (A)
- Kratkotrajno delovanje: 5/15 sekund
- Napajanje: 8 – 12 V AC (12 VA)

Opis

Jasen in prodoren opozorilni ton s pomočjo pravega jekla za zvonce. Konvencionalna tehnologija najvišje kakovosti in maksimalne vzdržljivosti. Z zvonci od 8-12V lahko upravljate preko transformatorja, mnogi od njih imajo zdaj serijsko dodaten predal za 9V-blok baterije. Različice 230 V vsebujejo transformator ali so neposredno priključene.

Lastnosti izdelka

- Klasičen dvotonski zvonec
- Elektromehanski
- Zveneče plošče iz pravega jekla za zvonce
- Barva ohišja: bela
- Napajanje z zunanjim transformatorjem ali 4 baterijami R14 1,5 V

- Priporočen transformator: GT 3148
- Dodatno s prostorom za vstavljanje 4 baterij R14 1,5 V
- Baterija ni priložena

Tehnični podatki

Ime:	GONG
Glasnost:	Največ 80 dB (A)
Tip naprave:	Samostojna naprava
Napajanje:	8 - 12 V AC
Alternativno napajanje:	4 x 1,5 V baterija R14 tipa C
Barva:	Bela
Moč:	12 VA
Delovanje:	Kratkotrajno delovanje 5/15 s
Mere:	168 x 104 x 49 mm
Barva:	Bela
Posebnosti:	Možno delovanje z zunanjim transformatorjem

Navodila za priključitev

GROTHE URMET|GROUP Grothe GmbH, Löhestraße 22
53773 Hennef, Nemčija

Gong 169 Bw

8-12 V AC (12 VA)
ali baterija 4 x 1,5 V
80 dB(A) KB 5/15 s

DE62593616

The diagram shows two connection options. On the left, an AC power source is connected to terminals 0 and 1, and terminals 3 and 2. On the right, a battery pack is connected to terminals 0 and 1, and terminals 3 and 2. A house icon is present, and there are crossed-out trash bin icons.

GROTHE URMET|GROUP Grothe GmbH, Löhestraße 22
53773 Hennef, Nemčija

Gong 569 w

8-12 V AC (12 VA)
ali baterija 4 x 1,5 V
80 dB(A) KB 5/15 s

DE62593616

The diagram shows two connection options. On the left, an AC power source is connected to terminals 0 and 1, and terminals 3 and 2. On the right, a battery pack is connected to terminals 0 and 1, and terminals 3 and 2. A house icon is present, and there are crossed-out trash bin icons.

Kontaktne podatki

GROTHER GmbH
Löhestraße 22
53773 Hennef (Sieg)
Nemčija
Telefon: +49 (0) 22 42 – 88 90 -56
Faks: +49 (0) 22 42 – 88 90 – 36
Elektronska pošta: info@grothe.de
Spletna stran: www.grothe.de

Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Zvonec Grothe 44169**
Kat. št.: **43 15 51**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



Izjava ES o skladnosti



Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Podjetje **GROTHE GmbH, Löhestraße 22, 53773 Hennef**
kot **proizvajalec**

za spodaj navedene izdelke

Naprava: **Zvonec x69 (elektromehanski)**

Tip: **Zvonec 569**

(Št. izd.): **44569**

izjavlja skladnost z določili naslednjih evropskih direktiv:

Direktiva EMC **2014/30/EU**

Omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi **2011/65/EU**
v električni in elektronski opremi

Za zagotovitev skladnosti so bili uporabljeni naslednji standardi/specifikacije v različici, ki je veljala ob izdaji te izjave:

DIN ES 61000-6-3:2011
DIN ES 61000-6-1:2007/A1:2011
DIN ES 50581:2012

Ta izjava temelji na naslednjih poročilih:

ITT FH Wilhelmshaven
Friedrich-Paffrath-Strasse 101
D-26389 Wilhelmshaven
Poročilo 1112/95

Izdajatelj:

Podpis:

Ime in priimek: **Andreas Rosen** **Dirk Ehlen**
Položaj: **Generalni direktor** **Vodja inovacij**

Datum: **24.03.2016** **24.03.2016**

