



NAVODILA ZA UPORABO

Akumulatorski sesalnik za prah

Clatronic AKS 828

Kataloška št.: 48 70 03



CLATRONIC[®]

Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Splošni varnostni napotki	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Napotki za uporabo	3
Oprema	4
Montaža na steno	4
Polnjenje akumulatorja	4
Sesanje	4
Čiščenje	5
Posoda za prah	5
Shranjevanje	5
Nivo hrupa	5
Tehnični podatki	5
Napajalnik	5
Akumulator	6
Opomba glede skladnosti z direktivami	6
Demontaža/odstranjevanje akumulatorja	6
Odstranjevanje	6
Pomen simbola smetnjaka	6
Garancijski list	8

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

OPOMBA:

Navaja nasvete in informacije.

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Napajalnik je primeren samo za uporabo v suhih prostorih.
- Preverite, če se izhodni tok, izhodna napetost in polarnost napajalnika ujemajo s podatki na priključeni napravi!
- Priključenega napajalnika se ne dotikajte z vlažnimi rokami!
- Napravo pred čiščenjem ločite od napajalnika.
- Pazite, da kabla napajalnika ne boste prepogibali, stiskali, vozili čezenj in da ne pride v stik z viri toplote.
- Poškodovanega napajalnika ne uporabljajte.
- Ne uporabljajte drugega napajalnika od priloženega.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Posebni varnostni napotki za to napravo

- Napravo lahko uporabljajo **otroci**, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- **Otroci** se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in **vzdrževanja** naprave ne smejo izvajati **otroci**, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Napotki za uporabo

S tem akumulatorskim sesalnikom lahko sesate prah in drobtine ter omejeno količino vode.

△ POZOR:

- Vodo lahko sesate samo do oznake za maksimalni nivo (pribl. 80 ml).
- Ne sesajte vročega pepela.

ⓘ OPOMBA:

Neposredno omrežno napajanje ni možno.

Oprema

- Napajalnik
- Polnilna postaja/stensko držalo
- Šoba za fuge s krtačnim nastavkom
- Nastavek za mokro sesanje

Montaža na steno

Polnilno postajo lahko tudi pritrdite na steno. Vendar imejte v mislih, da se mora v bližini nahajati električna vtičnica.

- Pri tem izmerite razdaljo med zarezi na zadnji strani in v skladu s to razdaljo izvrtajte dve luknji za vložka.

△ POZOR:

Pred tem preverite, če ne morete poškodovati kablov, ki se skrivajo v steni!

Polnjenje akumulatorja

- Ko želite napolniti napravo, jo potisnite na polnilno postajo.
- Kontakt se sklene.
- Priključite napajalnik na električno vtičnico z 230 V/50 Hz.
- Lučka za polnjenje sveti, ko je vzpostavljena povezava z napajalnikom.

⚠ OPOZORILO: Uporaba akumulatorjev in baterij

- Z napajalnikom lahko polnite samo akumulatorje.
- Akumulatorjev ne smete nadomestiti z baterijami.
- Pri polnjenju baterij obstaja nevarnost eksplozije!

ⓘ OPOMBA:

- Lučka vas ne obvešča o stanju napolnjenosti akumulatorja.
- Pri prvem polnjenju čas polnjenja znaša 16 ur, pri vseh kasnejših polnjenjih pa 12 ur.

- Po končanem polnjenju izvalcite napajalnik iz električne vtičnice.

Sesanje

Napravo vključite in izključite s stikalom 0/1.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem napravo vedno ločite od napajalnika!
- Ohišja z motorjem pri čiščenju v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo. To lahko vodi do električnega udara ali požara.

POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Ohišje lahko obrišete z rahlo navlaženo krpo.

Posoda za prah

- Za odpiranje posode za prah pritisnite tipko pred stikalom za vklop/izklop.
- Izvlecite filterški vložek iz posode za prah.
- Izpraznite posodo za prah in očistite filterški vložek.
- Te sestavne dele lahko sperete pod tekočo vodo.
- Počakajte, da se sestavni deli posušijo, prede napravo spet sestavite.

Shranjevanje

- Napravo očistite v skladu z opisom in pustite, da se popolnoma posuši.
- Za shranjevanje uporabljajte stensko držalo, ki ste ga pred tem pritrdili.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, priporočamo, da jo shranite v originalni embalaži.
- Napravo vedno shranite na suhem mestu z dobrim prezračevanjem, ki naj bo izven dosega otrok.

Nivo hrupa


Nivo zvočnega tlaka je bil izmerjen na ušesu upravljalca naprave (LpA) v skladu s standardom DIN ES ISO 3744.

Izmerjen nivo zvočnega tlaka: 70 dB(A) (brez omejitve)

Tehnični podatki

Model: AKS 828
Neto teža: pribl. 1,0 kg

Napajalnik

Zaščitni razred: II
Vhod: 230 V/AC, 50 Hz
Izhod: 5,5 V/DC, 200 mAh
Polarnost: 

Akumulator

Tip: 3 x 1,2 V, 1.400 mAh
Čas delovanja: maks. 10 min
Čas polnjenja: 12 h

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava AKS 828 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Demontaža/odstranjevanje akumulatorja

Naprava vsebuje polnilne nikelj-metal-hidridne akumulatorske baterije.



Pred odstranjevanjem naprave je treba te akumulatorske baterije vzeti iz naprave.

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije/akumulatorje oddate na ustreznih zbirnih mestih.

⚠ OPOZORILO:

- Pred odstranjevanjem akumulatorskih baterij napravo ločite od električnega omrežja!
- Akumulatorske baterije odstranite samo v izpraznjenem stanju.

- Za odstranjevanje vijaka iz baterijskega predala uporabite majhen križni izvijač.
- Za prerezanje žic na akumulatorskih baterijah uporabite škarje.
- Odstranite akumulatorske baterije.
- Akumulatorske baterije lahko oddate na zbirališču za odslužene baterije oz. posebne odpadke. Pozanimajte se pri svoji občini.

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka

Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe
odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Akumulatorski sesalnik za prah Clatronic AKS 828**
Kat. št.: **48 70 03**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.