



NAVODILA ZA UPORABO

Brezžična vremenska postaja

TFA 35.1065

Kataloška št.: 49 13 26



Kazalo

Pred uporabo naprave	2
Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave	2
Varnostni napotki	3
Upravljanje	3
Način prikaza	4
Način nastavitvev	4
A. Nastavitev časa	4
B. Nastavitev časa bujenja	4
C. Nastavitev koledarja	4
Aktivacija/deaktivacija signala bujenja	5
Funkcija dremeža (Snooze)	5
Maksimalne in minimalne vrednosti	5
Vremenska napoved	5
Servisiranje in vzdrževanje	5
Menjava baterije	5
Odpravljanje težav	6
Odstranjevanje	6
Tehnični podatki	6
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	6
Garancijski list	8
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti	9
Izvirna izjava EU o skladnosti	10

Pred uporabo naprave

• **Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.**

Tako se boste seznanili s svojo novo napravo, spoznali vse njene funkcije in sestavne dele, izvedeli pomembne podrobnosti glede uporabe in ravnanja z izdelkom ter prejeli napotke za primer težav pri delovanju naprave.

- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.**
- **Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.**
- **Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.**
- **Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za nepravilne izmerjene vrednosti in posledice, ki bi iz tega lahko sledile.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave

- Notranja temperatura
- Vlažnost zraka
- Maksimalne in minimalne vrednosti

- Vremenska napoved
- Čas
- Koledar
- Budilka s funkcijo dremeža

Varnostni napotki

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno! Nevarnost telesnih poškodb:

- Baterijo in napravo shranjujte izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Pri rokovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo zaščitite pred vlago!
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Upravljanje

- Odprite baterijski predal in vanj vstavite baterijo (1 x 1,5 V tipa AAA). Upoštevajte +/- pol v skladu s skico. Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.

Način prikaza

- V običajnem načinu je v levem segmentu prikazan vremenski simbol, v srednjem segmentu čas v urah in minutah ter po potrebi simbol za bujenje in/ali simbol za urni signal ob polni uri, v desnem segmentu zgoraj datum in vlažnost zraka, spodaj pa dan v tednu in temperatura.
- S tipko °C/°F lahko preklapljate med prikazom temperature v °C in °F.
- S pritiskom tipke MODE dostopate do načina budilke. Prikaže se čas bujenja.
- Z 2 x pritiskom tipke MODE dostopate do načina koledarja. Prikazano je leto.

Način nastavitvev

- Pritisnite in 2 sekundi držite tipko SET, da dostopate do posameznega načina nastavitvev in lahko izberete vse nastavitve eno za drugo.
- Ko številke utripajo, s tipko ADJ nastavite želeni čas. Za hitrejše spreminjanje vrednosti tipko pritisnite in držite.

A. Nastavitev časa

- | | |
|----------------------------------|--|
| Pritisnite tipko SET (2 sekundi) | → S tipko ADJ nastavite 12-/24-urni časovni format |
| Pritisnite tipko SET | → S tipko ADJ nastavite ure za prikaz časa |
| Pritisnite tipko SET | → S tipko ADJ nastavite minute za prikaz časa |
| Pritisnete tipko MODE | → Zapustite način nastavitvev |

B. Nastavitev časa bujenja

- | | |
|----------------------------------|---|
| Pritisnete tipko MODE | → Priklic načina bujenja |
| Pritisnite tipko SET (2 sekundi) | → S tipko ADJ nastavite ure za čas bujenja |
| Pritisnite tipko SET | → S tipko ADJ nastavite minute za čas bujenja |
| Pritisnete tipko MODE | → Zapustite način nastavitvev |

C. Nastavitev koledarja

- | | |
|----------------------------------|--|
| Pritisnete tipko MODE | → Priklic načina koledarja |
| Pritisnite tipko SET (2 sekundi) | → S tipko ADJ nastavite leto za prikaz datuma |
| Pritisnite tipko SET | → S tipko ADJ nastavite mesec za prikaz datuma |
| Pritisnite tipko SET | → S tipko ADJ nastavite dan za prikaz datuma |
| Pritisnete tipko MODE | → Zapustite način nastavitvev |

Aktivacija/deaktivacija signala bujenja

- Za aktivacijo/deaktivacijo funkcije signala bujenja in/ali urnega signala on polni uri v načinu bujenja pritisnite tipko ADJ. Ustrezen simbol se pojavi ali izgine iz prikazovalnika.
- Signal bujenja deaktivirate s pritiskom poljubne tipke.

Funkcija dremeža (Snooze)

- Ko zveni budilka, aktivirate funkcijo dremeža s pritiskom tipke SNZ. Na prikazovalniku se pojavi simbol za dremež. Signal bujenja se nato za 5 minut prekine.

Maksimalne in minimalne vrednosti

- V običajnem načinu s pritiskom tipke ADJ prikličete prikaz maksimalne temperature in vlažnosti zraka od zadnje ponastavitve.
- S ponovnim pritiskom tipke ADJ prikličete minimalne vrednosti od zadnje ponastavitve.
- Ko pritisnete in držite tipko ADJ, se vrednosti MAX/MIN ponastavijo na trenutno temperaturo in vlažnost zraka.

Vremenska napoved

- Naprava nima tlačnega senzorja. Vremenska napoved temelji na spremembah vrednosti vlažnosti zraka.

Servisiranje in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, iz nje odstranite baterijo.
- Napravo shranite na suhem mestu.

Menjava baterije

- Ko prikaz ali zvočni signal postane šibkejši, zamenjajte baterijo.

Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Ni prikaza.	→ Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti. → Zamenjajte baterijo.
Nepravilen prikaz.	→ Zamenjajte baterijo.

Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

Tehnični podatki

Merilno območje notranje temperature:	0 °C ... +50 °C (+32 °F ... +122 °F)
Merilno območje vlažnosti zraka:	20 % relativna vlažnost ... 99 % relativna vlažnost
Napajanje:	1 x 1,5 V baterija tipa AAA (priložena)
Mere ohišja:	180 x 38 x 90 mm
Teža:	164 gramov (samo naprava)

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

S tem podjetje TFA Dostmann izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

TFA, proizvajalec: TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim
Nemčija

Telefon: +49 (0) 9342 / 308 – 0
Faks: +49 (0) 9342 / 308 – 49
Elektronski naslov: info@tfa-dostmann.de
Spletna stran: www.tfa-dostmann.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Tel: 01/78 11 240
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Brezžična vremenska postaja TFA 35.1065**
Kat. št.: **49 13 26**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Datum dobave prodajalca:

Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12,
D-97877 Wertheim-Reicholzheim



TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12
D-97877 Wertheim-Reicholzheim

Telefon: (+49) 09342/308-0

E-naslov: info@tfa-dostmann.de
Spletna stran: www.tfa-dostmann.de

Izjava ES o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca/uvoznika.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim / Reicholzheim

S tem izjavljamo, da spodaj naveden izdelek:

- 35.1065

izpolnjuje bistvene varnostne zahteve **Direktive 2014/30/EU** o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z **elektromagnetno združljivostjo**.

Ta direktiva temelji na naslednjih standardih:

EMC: **ES 61000-6-1: 2007**
ES 61000-6-3: 2007 / A1:2011 / AC:2012

Reicholzheim, 26.04.2023

p.p. Uwe Lang (produktni vodja)

Sodni register Mannheim HRA 570186
Družba z osebno odgovornostjo:
Dostmann GmbH, sodni register
Mannheim HRB 570037
ID za DDV: DE 146587461
Reg. št. OEEO: DE78184127

Direktor:
Axel Dostmann, Heinz Dostmann
Volksbank Main-Tauber eG
Račun: 50 293 700 (BIC 673 900 00)
IBAN: DE42 6739 0000 0050 2937 00
BIC: GENODE61WTH

Sparkasse Tauberfranken
Račun: 3 005 220 (BIC 673 525 65)
IBAN: DE72 6735 2565 0003 0052 20
BIC: SOLADES1TBB
Deutsche Bank Würzburg
Račun.: 022 473 300 (BIC 790 700 16)
IBAN: DE85 7907 0016 0022 4733 00
BIC: DEUTDEM790

Postbank Karlsruhe
Račun: 90306755 (BIC 660 100 75)
IBAN: DE84 6601 0075 0090 3067 55
BIC: PBNKDEFF660
Raiffeisenverband Salzburg, Österreich
Račun: 160 200 26 (BIC 35 000)
IBAN: AT34 3500 0000 1602 0026
BIC: RVSAAT2S

Izvirna izjava EU o skladnosti



TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim-Reicholzheim

TFA Dostmann GmbH & Co. KG

Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim-Reicholzheim
Germany

Telefon: (+49) 09342/308-0

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

Web: www.tfa-dostmann.de

EG-Konformitätserklärung

Diese Erklärung liegt in der Verantwortlichkeit des Herstellers / Importeurs

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim / Reicholzheim

Wir erklären hiermit, dass das im Folgenden bezeichnete Produkt:

- 35.1065

den wesentlichen Schutzanforderungen gemäß **Direktive 2014/30/EU** in Annäherung an die Gesetze der Mitgliedsstaaten bezüglich **Elektromagnetischer Verträglichkeit** entspricht.

Dieser Direktive liegen folgende Normen zugrunde:

EMV:

EN 61000-6-1: 2007

EN-61000-6-3: 2007 / A1:2011 / AC:2012

Wertheim / Reicholzheim, den 26.04.2023

TFA DOSTMANN GMBH & CO. KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim-Reicholzheim
Tel. 09342/308-0

i.V. Uwe Lang (Produktmanagement)

TFA Reg.-Ger. Mannheim HRA 570186
Pers. haft. Gesellschaft:
Dostmann GmbH, Reg.-Gericht
Mannheim HRB 570037
Ust.-Id.Nr.: DE 146587481
WEEE-Reg.-Nr.: DE78184127

Geschäftsführer:
Axel Dostmann

Volksbank Main-Tauber eG
Kto.: 50 293 700 (BLZ 673 900 00)
IBAN: DE42 6739 0000 0050 2937 00
BIC: GENODE61WTH
Sparkasse Tauberfranken
Kto.: 3 005 220 (BLZ 673 525 65)
IBAN: DE72 6735 2565 0003 0052 20
BIC: SOLADES1TBB

Deutsche Bank Würzburg
Kto.: 022 473 300 (BLZ 790 700 16)
IBAN: DE85 7907 0016 0022 4733 00
BIC: DEUTDEMM790
Postbank Karlsruhe
Kto.: 90306755 (BLZ 660 100 75)
IBAN: DE84 6601 0075 0090 3067 55
BIC: PBNKDEFF660