

## **Navodila za skrčljive cevke**

**kat. št. 527149**

Skrčljive cevke so primerne za izolacijo na različnih področjih. Uporablja se jih tako, da se jih ogreje s feni (grelnimi pištolami, ki so ponavadi močnejše od klasičnih fenov).

### ***Pred uporabo morate upoštevati nekaj osnovnih značilnosti***

- Premer objekta, ki ga želite izolirati s cevko ima lahko premer od 60 do 85 % notranjega premera cevke. Primer: tip cevke 4,8 – 2,4 je primeren za objekte s premerom med 2,8 in 4,1 mm. Pri izbiri pravilne cevke si pomagajte s spodnjo tabelo
- Cevko najprej s škarjami odrežite na določeno dolžino
- Cevko potisnite na del, ki ga želite izolirati
- Sedaj lahko s pomočjo grelne pištole ogrejete cevko. Višja kot je temperatura, hitreje se bo cevka skrčila, manj se bo grel srednji del.

### ***Karakteristike***

		Minimalna vrednost	Test po normativu
Mehanske značilnosti	Natezna trdnost Raztezek do trganja	10,5 Mpa min 200% min	IEC 540 IEC 540
Termične značilnosti	Odpornost na ogenj  Trajna uporaba pri temperaturah Temperatura krčenja	Samougasljiv (razen prozornega) -55°C do 125°C  +1200°C do +200°C	UL 224/CSA C 22.2 ASTM -D 876 IEC 216
Kemične značilnosti	Korozivnost Odpornost proti kemikalijam Vpijanje vode	Ni koroziven  dobra 0,5 % max	ASTM-D 2671 Meth.A  VDE 0472
Električne značilnosti	Prebojna odpornost Dielektrična konstanta Prehodna upornost	20 KV/mm min. 2,5 max. 10 <sup>14</sup> Ohm x cm min.	VDE 0303 del 2 DIN 53483/list 2 in 3 VDE 0303 del 3

### ***Set vsebuje***

Tip	Premer pred krčenjem min mm	Premer po končanem krčenju max mm	Debelina stene po krčenju mm	Dolžina mm	Kosov
1,2-0,6	1,2	0,6	0,4	50	60
2,4-1,2	2,4	1,2	0,5	50	30
4,8-2,4	4,8	2,4	0,5	50	16
9,5-4,8	9,5	4,8	0,6	50	8
19,0-9,5	19	9,5	0,8	50	4
38,0-19,0	38	19	1,0	50	1

**Garancija:** Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Garancijska izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.