

Navodila za črpalko za sode in stroje

Kat. štev. 53 72 09

OPIS

Črpalka je izdelana iz zelo udarno odpornega in nelomljivega materiala in je med drugim primerna za uporabo v industriji, gradbeništvu in kmetijstvu. Z njo lahko transportirate lahka olja, kurilno olje, dizelska goriva, hladilne emulzije, lahke kisline, bazične snovi (razen žveplene kisline) do max. višine črpanja 7 m. S kompletno opremo, 4 m kablom, 4 m PVC cevi, trafo-usmernikom z vezalnim stikalom, grobim filtrom in vlaknenim drobnim filtrom lahko črpalko priključite na 230 V napajanje. Zaradi majhnega premera 42 mm lahko črpalko uporabljate tudi pri majhnih odprtinah npr. kantah ali sodih. Količina črpanja znaša max. 14 l/min \$ Moč 15 do 25 W \$ Velikost (premer x V) 42 x 161 mm.

Pri uporabi si pomagajte s slikami v originalnih navodilih.

Set je sestavljen iz:

- potopne črpalke COMET-IN, nelomljiva, na udarce odporna izvedba, 4 m kabla, grobi filter in vlaknat filter
- 4 m PVC cevi
- trafo usmernik s stikalom
- objemka za cev
- paket s 5 vlaknatimi filtri



TEHNIČNI PODATKI

Napetost	12 V
Količina črpanja	maksimalno 14 l/min
Višina črpanja	maksimalno 7 m
Poraba	15 – 25 W
Premer / višina	maksimalno 42 mm/161 mm

Posebno primerna je za črpanje:

- lahkih olj, kurilnega olja in dizelskih pogonskih goriv
- hladilnih emulzij, dielektrike
- lahkih kislin in lugov (razen žveplave kisline)

NI PRIMERNO ZA BENCIN !

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popavljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.