

## Navodila za BWV črpalko

Kat. št.: 537454

Zunanja črpalka BWV 02 z visoko zmogljivostjo

Za električno napetost/tok 12 V/2,8 A (maks.3,2 A), dolžina kabla 250 mm, količina črpanja maks. 20 l/min, višina črpanja 10m (1 bar), dolžina 125 mm, širina 90 mm, višina 60 mm, 5 polni od smeri vrtenja odvisni motor, priključek za cev premera 10 mm, tesnilo suhega teka, trajno mazanje. Črpalka bi morala biti montirana pod zbiralnikom za vodo. Lahko jo uporabljamo tudi kot ojačevalno črpalko. Teža 270 g, čas 50 % ED.



- Narejena je za črpanje pitne vode za podvodno delovanje.
- Vsi materiali so narejeni tako, da ne škodujejo zdravju.
- Za 12 -14 V enosmerne napetosti (baterijsko napajanje ali preko transformatorja)
- Narejena je za intervalno delovanje (30 minut dela, 30 minut počiva), razen modela BWV 04, ki lahko pri napajanju z napetostjo od 6-9 V trajno deluje.
- Brez dodatnega mazanja tesnila
- Možnost desnega, levega teka
- Črpalka je zaščitena pred mrazom in temperaturami preko 50 stopinj C.

**Garancijska izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov : Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije je v Grosupljah na istem naslovu. Dobavitelj blaga je Conrad Electronic Nemčija, uvoznik pa Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.