

Navodila za BWV črpalko

Kat. št.: 539090

Vodno hlajena potopna črpalka BWV 04

- Za električno napetost 12 V - enosmerni tok 0,9 - 1,7 A
- Samo 38 mm premera - Kabel 1 m
- Črpana količina maksimalno 10 l/min
- Črpana višina maksimalno 6 m (0,6 bar)
- 80 mm visoka
- Od smeri vrtenja neodvisen 7-polni-motor
- Priključek za cev premera 10 mm
- Tesnilo suhega teka
- Trajno mazanje
- Tokovno tehnično pogojeno vodno hlajenje motorja omogoča pri napajanju s 6 - 9 V= trajni tek črpalke
- Teža 145 g
- 50 % ED.



- Narejena je za črpanje pitne vode za podvodno delovanje.
- Vsi materiali so narejeni tako, da ne škodujejo zdravju.
- Za 12 -14 V enosmerne napetosti (baterijsko napajanje ali preko transformatorja)
- Narejena je za intervalno delovanje (30 minut dela, 30 minut počiva), razen modela BWV 04, ki lahko pri napajanju z napetostjo od 6-9 V trajno deluje.
- Brez dodatnega mazanja tesnila
- Možnost desnega, levega teka
- Črpalka je zaščitena pred mrazom in temperaturami preko 50°C.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, varovalk, disket, kaset, baterij in programske oprema velja enoletna garancija. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen če so nastale pri transportu. Izdelke, ki se pokvarijo v garancijskem roku zapakirajte in jih pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Izdelek ki se vam pokvari vam bomo v roku 45 dni popravili ali zamenjali z novim. Za blago izven garancijskega roka zagotavljamo servis, ki je na istem naslovu . Uvoznik: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, Dobavitelj: Conrad Electronic Nemčija.