

Navodila za halogenski transformator Polytronik

Kat. štev. 55 03 41

TEHNIČNI PODATKI

Primarna napetost	230 V; 50-60 Hz
Sekundarna napetost	11,5 V
Maksimalna zmogljivost	(60, 105,) 150 W
Testna napetost v skladu z EN 60742	3,75 kV
Zaščitni razred II:	
Termična zaščita	termo stikalo 120 stopinj Celzija
Električna zaščita	tokovno odvisno termo stikalo
Primarno:	
Maksimalna temperatura okolice	+40 stopinj Celzija
Velikost (premer x višina)	87x42 / 115x53 / 126x52 mm
Teža	0,9 / 1,40, 2,1 kg

UPORABA

Nizkovoltni transformator za osvetljevanje Polytronik služi za napajanje nizkovoltnih naprav za osvetljevanje (kot so nizkovoltne zbiralke ali žice) z maksimalno obremenitvijo 150 W. Premer sekundarnega kabla bi moral biti najmanj (1,5) 2,5 mm². Transformator lahko montirate na steno, strop ali na trdno podlago. Da se izognete izpadu napajanja (posebno sekundarne strani), bi morali biti vsi priključki trdno priviti. Transformator lahko zatemnjujete z zatemnilnimi stikalo primernimi za transformatorje s tuljavo (ne elektronski). Odvisno od sistema se lahko tudi pri uporabi s transformatorji pojavijo šumi.

Glejte sliko v originalnih navodilih – PRIMER UPORABE:

Leva stran: primarni kabel najmanj 2 x 0,50 mm²

Desna stran: sekundarni kabel najmanj 2 x (1,50) 2,5 mm²

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjne odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.