



NAVODILA ZA UPORABO

Razdelilna letev Master-Slave Ehmann 0239x00052301

Kataloška št.: 55 15 66



Kazalo

Izdelek	2
Lastnosti izdelka	2
Delovanje.....	2
Različica Master-Slave.....	2
Različica Master-Slave Permanent Plus	3
Različice letve Master-Slave.....	3
Tehnični podatki	3
Varnostni napotki.....	4
Odstranjevanje	4
Garancijski list	6
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	7
Izvirna izjava EU o skladnosti	8

Izdelek

Letev Master-Slave samodejno vklaplja in izklaplja naprave, ki so priključene na podrejene črne vtičnice (na primer monitor, tiskalnik, skener itd.) preko nadzorne enote, ki je priključena na glavno rdečo vtičnico (na primer računalnik).

Lastnosti izdelka

- Vtičnice, zasukane za 90° in z zelo velikim razmikom (64 mm) za več napajalnih enot, ki se nahajajo ena ob drugi.
- Pritrdilne točke na končnih pokrovčkih letve.
- Vtičnice so posamično pregledane in so opremljene z zaščito za kontakte in pokrovčki za vtičnice.

Delovanje

Različica Master-Slave

Razdelilna letev Master-Slave z glavno-podrejenimi vtičnicami samodejno aktivira in deaktivira električne obremenitve glede na nadzorno napravo, ki je priključena na glavno rdečo vtičnico. Če je naprava, ki je priključena na glavno rdečo vtičnico, aktivirana, se samodejno aktivirajo tudi naprave, ki so priključene na podrejene črne vtičnice. To je signalizirano z osvetlitvijo indikatorja "Sockets ON".

Naprave z vgrajeno prenapetostno ščititjo vaše priključene enote pred prenapetostjo, naprave z vgrajenim omrežnim filtrom pa zagotavljajo še dodatno zaščito pred visokofrekvenčnimi motnjami iz električnega omrežja. Če se sproži opozorilni signal, to pomeni, da se je pretrgala drobna žična varovalka prenapetostne zaščite. Priključene naprave bodo še naprej delovale. Da bi ponovno vzpostavili zaščitno funkcijo, je treba fino žično varovalko zamenjati. Nadomestno varovalko najdete na stranskem pokrovčku na robu letve.

Nastavljivi prag preklopa (7-100 W): Podrejene vtičnice se aktivirajo le, če je presežen nastavljivi prag.

Različica Master-Slave Permanent Plus

Enak opis kot za prenapetostno zaščito različice Master-Slave. Dve sivi vtičnici sta neodvisni od glavne in podrejenih vtičnic in sta pod stalno napetostjo.

Različice letve Master-Slave

5 vtičnic:

1 glavna vtičnica in 4 podrejene vtičnice

5 vtičnic :

1 glavna vtičnica in 4 podrejene vtičnice s prenapetostno zaščito in zvočnim sporočilom o napaki

5 + 2 vtičnici :

1 glavna vtičnica, 4 podrejene vtičnice in 2 trajni vtičnici

Omrežni filter, 5 vtičnic plus :

1 glavna vtičnica in 4 podrejene vtičnice s prenapetostno zaščito (zvočno sporočilo o napaki) ter dodatno zaščito pred visokofrekvenčnimi motnjami

Z bipolarnim stikalom

Napajalni kabel


1,5 m / 3 m / 5 m

Tehnični podatki

- 250 V ~ 16 A, 50 Hz
- Priključna moč: maks 3.600 W
- Nastavljivi prag preklopa: min 7-100 W

- Integrirana prenapetostna zaščita (ES 61643-11) SPD Tip 3
- Nazivna moč $a_c U_n$: 230 V~
- Nazivna napetost $a_c U_c$: 255 V~
- U_{oc} : 5000 V
- Stopnja zaščite U_p : L-N <1,0 kV
L/N-PE <1,5 kV
- I maks (8/20): 6,5 kA
- Varovalka: T6,3 AH/250 V

Varnostni napotki



- Prenosnih letev z vtičnicami se ne sme uporabljati, v primeru da jih več priključenih zaporedoma.
- Letve z vtičnicami med njenim delovanjem ne smete prekrivati.
- Letve z vtičnicami so brez napetosti šele, ko je omrežni vtič iztaknjen iz vtičnice.
- Letev z vtičnicami je dovoljeno uporabljati le v suhih in zaprtih prostorih.
- Letve z vtičnicami se sme uporabljati le z vtičnicami, ki imajo varovalko z največ 16 A (Schuko) ali 10 A (IEC).
- Največja izhodna moč (glejte letev) ne sme biti presežena.
- Izogibati se je morate uporabi v neugodnih okoljskih razmerah. Te razmere vključujejo relativno vlažnost zraka nad 80 %, vlago, temperaturo okoliškega zraka nad 35 °C, prisotnost topil, vnetljivih plinov, prahu, hlapov.
- Če je na letvi z vtičnicami kakršna koli zunanja poškodba, se je ne sme aktivirati in/ali jo je treba takoj deaktivirati. Če se zdi, da je naprava prenehala delovati, jo je prav tako treba takoj deaktivirati in jo vrniti v popravilo proizvajalcu.
- Na letev z vtičnicami nikoli ne zlivajte tekočin. Obstaja zelo velika nevarnost požara ali nevarnega električnega udara. Če bi do takšnega dogodka kljub temu prišlo, takoj izvlecite omrežni vtič letve iz vtičnice in se obrnite na strokovnjaka.
- Če je letev z vtičnicami odprta, so lahko izpostavljeni deli, ki so pod napetostjo (nevarnost električnega udara). Zato lahko letve z vtičnicami odpira le strokovnjak, po tem ko se je prepričal, da je naprava izklopljena iz električnega omrežja. Upoštevanje teh navodil je del naših garancijskih pogojev (če je letev odprta ali poškodovana, garancija preneha veljati).
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Odstranjevanje

Stare električne in elektronske strojne opreme ne smete odlagati med gospodinjske odpadke, ampak jih morate zbirati in odlagati ločeno.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



Bodo Ehmann GmbH
Bensbruchstr. 6
63533 Mainhausen
Nemčija

www.ehmann-gmbh.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Razdelilna letev Master-Slave Ehmann 0239x00052301**
Kat. št.: **55 15 66**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



Izjava EU o skladnosti

Št. dokumenta:/mesec.let 5075/11.2022

**Naziv in naslov
proizvajalca** Bodo Ehmann GmbH
Bensbruchstraße 6
63533 Mainhausen
Nemčija

Naziv izdelka: Razdelilna letev, moilna
Master-Slave, 5 vtičnic plus

Zgoraj naveden izdelek je v skladu s predpisi naslednjih evropskih direktiv:

2011/65/EU
ES IEC 63000:2018

Naveden izdelek je poleg tega v skladu z naslednjimi tehničnimi standardi:

VDE 0620-1:2021-02
VDE 0620-2-1:2021-02

Kraj, datum: Mainhausen, 04.11.2021

Bodo Ehmann GmbH
Bensbruchstraße 6
63533 Mainhausen
NEMČIJA

Podpis:
Daniel Placzek, direktor

Telefon: +49 (0)6182/9293-0
Faks: +49 (0)6182/9293-99

Ta izjava potrjuje skladnost z navedenimi direktivami, vendar pa ne predstavlja zagotovila glede lastnosti. Upoštevati je treba napotke v priloženi dokumentaciji k izdelku.

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

BODO EHMANN GMBH

Bensbruchstraße 6 | 63533 Mainhausen | Nemčija | Telefon: +49 (0) 6182 / 92 93-0 | Faks: -99 | E-pošta: kontakt@ehmann-gmbh.de
Direktor: Daniel Placzek | HRB 20 978 | Pristojno sodišče Offenbach | Davčna št.: 35/229/45144 | ID za DDV: DE 113535297 | Reg. št. OEE0: DE 48043653
www.ehmann-gmbh.de

Izvirna izjava EU o skladnosti



EU – Konformitätserklärung

**Dokument – Nr.:/
Monat . Jahr** 5075/11.2022

**Name und Anschrift
des Herstellers:** Bodo Ehmann GmbH
Bensbruchstraße 6
63533 Mainhausen
Germany

Typbezeichnung: Mehrfachsteckdose, ortsveränderlich
Master-Slave 5-fach plus

0239x00052301

**Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden harmonisierten Normen der
folgenden europäischen Richtlinien überein:**

2011/65/EU
EN IEC 63000:2018

Das bezeichnete Produkt stimmt darüber hinaus mit den folgenden sonstigen technischen Normen überein:

VDE 0620-1:2021-02
VDE 0620-2-1:2021-02

Ort, Datum: Mainhausen, 04.11.2022



Bodo Ehmann GmbH
Bensbruchstraße 6
63533 Mainhausen
GERMANY

Unterschrift:

.....
Daniel Placzek, Geschäftsführer

Phone: +49 (0) 6182 / 9293-0
Fax: +49 (0) 6182 / 9293-99

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Hinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

5075_MS-Leiste 5fach plus.docx