

## **Navodila za ventilator model B-23 in B-30**

kat. št. 560260

### **Osnovna opozorila**

- 1.) pred prvo uporabo modela B 23 in B30 bodite pozorni na oznako, ki jo proizvajalec napiše na ploščico. Tam je definirana potrebna napetost in frekvenca na kateri deluje ventilator.
- 2.) Te podatke boste našli na spodnjem delu naprave.
- 3.) Ventilator ima v kompletu ves potreben material za montažo v steno ali steklo.
- 4.) Pri električni instalaciji potrebujete stikalo .
- 5.) Ventilatorja spadata v klaso II, zato potrebujeta ozemljitev.
- 6.) Če ste pri nakupu opazili razne pomanjkljivosti oziroma napake to takoj javite serviserju.

### **Montaža na steno ali v okno**

#### **OKNO**

Po skici št. 1 (Pomagajte si s sliko v originalnih navodilih) izrezite odprtino na okno ali v steno.

Po skici 2-1 odstranite sprednjo mrežo (A) in sprostite ventilator (B)

Po skici 2-2 odstranite 4 vijake ventilatorja (B) in odstranite obroč za pritrditev na steklo (C)

Po skici 2-3 odstranite vijake, ki držita opornik in nosilec za steklo ( C ) in (D) ter ju sprostite.

Po skici 3-1 Montirajte opornik za steklo (D) skupaj z zadnjim pokrovom na izvrtane luknje na steklo ali v steno s pomočjo pritrdil (E).

Po skici 3-2 lahko na notranji del stekla montirate obroč za steklo ( C ) s pomočjo 4 vijakov (F)

Po skici 4-1 Pritrdite ventilator (B) tako, da ga s pomočjo štirih vijakov (G) pritrdite na pritrdilni obroč.

Po skici 4-2 Pokrov za kabel (H), ki je opremljen z luknjo nastavite, odstranite ter pripeljite kabel do pokrova priklopa (I)

Po skici 4-3 Pokrovček odstranite s pomočjo vijakov ter priključite kabel na klemo.

Po skici 4-4 ponovno pritrdite pokrov za kabel (H) in pokrov (I) z vijaki (J).

Po skici 4-5 Sedaj lahko pritrdite sprednji pokrov (A) z vijaki (L)

#### **STENA**

Po skici št. 1 (Pomagajte si s sliko v originalnih navodilih) izrezite odprtino na okno ali v steno.

Po skici 2-1 odstranite sprednjo mrežo (A) in sprostite ventilator (B)

Po skici 2-2 odstranite 4 vijake ventilatorja (B) in odstranite obroč za pritrditev na steklo (C)

Po skici 2-4 Obroč za pritrditev na steklo ( C ) pritrdite s pomočjo 4 vijakov (M). Pazite, da je zatič (O) na zgornji strani.

Po skici 4-1 Pritrdite ventilator (B) tako, da ga s pomočjo štirih vijakov (G) pritrdite na pritrdilni obroč.

Po skici 4-2 Pokrov za kabel (H), ki je opremljen z luknjo nastavite, odstranite ter pripeljite kabel do pokrova priklopa (I)

Po skici 4-3 Pokrovček odstranite s pomočjo vijakov ter priključite kabel na klemo.

Po skici 4-4 ponovno pritrdite pokrov za kabel (H) in pokrov (I) z vijaki (J).

Po skici 4-5 Sedaj lahko pritrdite sprednji pokrov (A) z vijaki (L)

### **Funkcije modelov B23 in B30**

Uporabljate ju lahko kot ventilator, s tremi hitrostmi / odprt ventilator samo pri odprtini rolet / ventilator, ki deluje s pomočjo vlagomerja. V vseh primerih morate uporabljati stikalo 23/30.

Funkcija B23 in B30 brez vlagomerja s stikalom RB 23/30 – načrt B

S pomočjo štirih kablov priključite stikalo na ventilator. Za priklop si pomagajte s skico B. Na stikalo pripeljite tudi dva kabla za napajanje.

- Če ni funkcije vlagomerja je pozicija AUT na tipko 1 anulirana.
- Če delovno tipko pomaknete v položaj MAN (☒ ←●) tipka 1, se roleta premakne z zamikom in signalna lučka se prižge.
- S pomikom tipke 2 dosežete dva različna delovanja in sicer, da ventilator vleče ali piha.
- S pomočjo tipke 3 (I, II, III) nastavite hitrost ventilatorja.

## **Delovanje brez stikala RB**

Za montažo brez tega stikala potrebujete dvojno stikalo, ki ga priključite po skici 0, če želite da ventilator piha in po skici 1 če želite, da vleče. Razmik med kontakti pri stikalu naj bo več kot 3 mm.

Pri rokovanju z električnimi napravami bodite pozorni na sledeča opozorila:

- Vse naprave, ki jih priključujete v omrežno napetost naj bodo nepoškodovane.
- Kabli, ki vodijo od naprave do vtičnice naj ne bodo oguljeni.
- Vse naprave, ki jih prinesete iz hladnejših prostorov v toplejše morate le tam pustiti nekaj časa, da se izloči morebiten kondenzat, ki bi pri temu nastal.
- Naprave vedno priključujte na napetost, ki je podana v navodilih.
- Vse električne naprave ne spadajo v otroške roke.
- Če naprava ne deluje je nikakor ne popravljajte sami, ampak jo nesite na servis ali v elektro delavnico.
- Pred odpiranjem naprave vedno izvlecite vtič ali zagotovite, da naprava ne bo pod napetostjo.
- Sestavni deli, montažni sklopi ali aparati se smejo vklopiti samo, če so bili predhodno, proti dotiku varno, vgrajeni v ohišje. Med vgradnjo ne smejo biti pod napetostjo.
- Uporaba orodij na aparatih, sestavnih delih ali montažnih sklopih je dovoljena samo, če je zagotovljeno, da so aparati ločeni od napajalne napetosti in da so bili sestavni deli aparata predhodno razelektreni.
- Napetostne kable ali vodnike, s katerimi je aparat, sestavni del ali montažni sklop povezan, je potrebno vedno kontrolirati, če na izolaciji ni napak ali prekinitev.
- V dvomljivih primerih so brezpogojno potrebna posvetovanja pri strokovnjakih, izvedencih ali proizvajalcih uporabljenih konstrukcijskih sklopov.

Upoštevajte prosimo, da nimamo vpliva na napake v upravljanju in napake, ki izvirajo iz nepravilnega priključevanja naprave. Razumljivo je, da za škodo, ki bi nastala zaradi teh napak, ne prevzemamo poročila.

**Garancija:** Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poskusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Dobavitelj blaga je Conrad Electronic Nemčija, uvoznik pa Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.