

Navodila za ionizator, model P4620 IonizAir™

Kat. števil. 56 10 99

SPLOŠNI OPIS

Predvsem tam, kjer uporabljate naprave, kot so računalniški monitorji, TV sprejemniki ali mikrovalovne naprave, nastanejo zaradi statičnega naboja pozitivni ioni. Povzročijo lahko nervozo, utrujenost in alergije. Ionizator obogati zrak z negativnimi ioni. Ta negativni naboj filtrira cigaretni dim, neprijetne vonje, bakterije, dlake domačih živali in celo hišni in cvetni prah, ki povzročata alergije. Elektrostatični naboj se nevtralizira in ponovno dihate svež zrak. Idealen za alergike. Naprava ima dve stopnji delovanja.

Ta ionizator predstavlja enostavno in ugodno rešitev pri odstranjevanju onesnaženih delcev iz zraka. LED lučka prikazuje, da naprava proizvaja negativne ione, ki za vas proizvajajo naraven in čist zrak.

Najmanjše delce v zraku, kot je prah, pelod, dim in izpušni plin, ki imajo ponavadi pozitivni naboj, naprava posrka in odstrani iz zraka. Naprava deluje zelo tiho in vas pri spanju ali delu ne bo motila. Nima glasnega ventilatorja ali motorja in očisti zrak na površini 50 m². Ker zamenjava filtra ni potrebna, ta strošek avtomatično odpade.

Ta ionizator je cenovno ugodna alternativa za ohranjanje čistega zraka. Naprava porabi manj kot 5 W električnega toka. Generator z ioni in kolektorji za zbiranje praha so združeni v kartuši, ki jo lahko vzamete ven. To omogoča enostavno čiščenje. Rdeča LED dioda zasveti, ko je potrebno napravo očistiti. Ker je naprava zelo kompaktna, jo lahko uporabljate v vsaki spalnici, pisarni in v drugih prostorih, v katerih želite imeti čist zrak, lep dizajn in mirno atmosfero.

UPORABA

Napravo uporabljajte v dnevni sobi, spalnici, restavraciji, pisarni, knjižnici, računalniški sobi in drugih notranjih prostorih, da bi minimalizirali prah, pelod, dim in druge vonjave.

NASVETI ZA UPORABO

- Postavite ionizator v razdalji 25 cm pred steno.
- Prepričajte se, da so snemljive kartuše povsem vstavljene v napravo.
- Najprej vtaknite konec z okroglo dozo napajalnika v napravo in nato napajalnik v vtičnico.
- Vključite napravo, tako da pritisnete stikalo Ein/Aus. Zelena LED dioda zasveti in tako prikazuje pravilno delovanje naprave. Sedaj boste opazili tudi izstopanje svežega zraka iz sprednje strani naprave. Ta zrak je nabit z negativnimi ioni.
- Če zasveti rdeča LED dioda, preverite, če je snemljiva kartuša dobro nameščena v napravo ali če je potrebno napravo očistiti.
- Ko ste očistili kolektorje za zbiranje praha, spet pomaknite kartušo notri in vključite napravo.

NASVETI ZA ČIŠČENJE

Kolektorje za zbiranje praha in generator za ione lahko za čiščenje enostavno vzamete iz naprave. Lamele iz legiranega jekla lahko počiščenju ponovno uporabite.

- Kolektorje za zbiranje praha bi morali enkrat mesečno očistiti s priloženo ščetko. Rdeča LED dioda zasveti, kadar je potrebno bolj pogosto čiščenje naprave.
- Za čiščenje bi morali vzeti vtičnik. Trdovraten prah lahko odstranite z vlažno krpo. Nato morate lamele iz legiranega jekla posušiti s krpo. Pazite na to, da so kolektorji za zbiranje praha povsem suhi, preden jih spet vstavite v napravo.
- Vtičnik lahko nato spet vtaknete v vtičnico in naprava je nato pripravljena za delovanje. Pritisnite stikalo Ein/Aus (vklop/izklop) in pazite na to, da zasveti zelena LED dioda. Če zasveti rdeča LED dioda, morate postopek ponoviti, ker kolektorji za zbiranje praha niso pravilno vstavljeni v napravo.
- Pri pranju kolektorjev za zbiranje praha uporabljajte le toplo vodo z blago milnico in počakajte 24 ur, da se posušijo.

OPOZORILA

- Ionizator čisti zrak na površini ca. 50 m². V prostorih, ki so manjši od 50 m² bi morali napravo od časa do časa izključiti.
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali vlago. Prosimo, da je ne uporabljate v kopalnicah!
- Naprave ne smete popravljati ali spreminjati.
- Prostor, v katerem naprava deluje, bi moral imeti dobro cirkulacijo zraka.

SPECIFIKACIJE

Velikost	15,5 x 8,9 x 28,6 cm
Teža	710 g
Vir toka (adapter)	230 VAC, 50 Hz
Napajanje	12 V
Efektivna površina	do 50 m ²
Poraba toka	5 W

Glejte sliko v originalnih navodilih.

Prevodi od zgoraj navzdol:

Kartuša

Kolektorji za zbiranje praha

Generator za negativne ione

Okno za izhod zraka z negativnimi ioni

Čiščenje

Stikalo za vklop/izklop

Delovanje

Na desni strani:

Vtičnica za DC (enosmerna napetost) tok

Garancija:

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
- pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo garancije za kodbe oz. nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja

Baterije: Baterije ne spadajo v stroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinske odpadke.

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.