



NAVODILA ZA UPORABO Kombiniran vrtni tester TFA

Kataloška št.: 56 24 44

Kazalo

1. Predstavitev	2
2. Merjenje vlažnosti zemlje	2
3. Merjenje svetlobe	2
4. Določanje kislosti zemlje	2
5. Čiščenje in vzdrževanje	2
6. TFA garancija	3
7. Dodatek	3
Garancijski list	5

1. Predstavitev

Kombiniran tester za rastline.

Meri pH vrednost, vlago in svetlobo.

Rastline potrebujejo dobro prst, vlago in svetlobo.

S tem kombiniranim testerjem lahko izmerite primernost prsti, če vaše rastline dobijo dovolj vode in svetlobe. Za vsako posamezno vrsto rastline.

2. Merjenje vlažnosti zemlje

Da določite vlago prsti, vklopite nastavitev **MOIST** (vlaga).

Vstavite obe sondi v zemljo, eno na rob cvetličnega lonca in eno na sredino, na globino približno $\frac{3}{4}$ dolžine sonde. Ta tester lahko uporabljate za cvetlične lonce do višine 35 cm. Preberite odčitek na sredini skale in ga primerjajte z optimalno ravno vlago za vašo rastlino, ki je navedena v tabeli na koncu tega priročnika.

3. Merjenje svetlobe

Da izmerite jakost svetlobe, vklopite nastavitev **LIGHT** (svetloba).

Držite fotoelektrični senzor neposredno na sončni svetlobi, kateri je rastlina po navadi izpostavljena. Preberite odčitek na zgornji skali. Dve števili, v tabeli na koncu tega priročnika, ponazarjata minimalno in maksimalno jakost osvetlitve, ki jo potrebuje rastlina.

4. Določanje kislosti zemlje

Za določanje kislosti zemlje, vklopite nastavitev **pH**.

Vstavite obe sondi v kompaktno vlažno zemljo. Počakajte 1 minuto in nato preberite pH odčitek na dnu skale. Odčitek 8 je za ustrezno bazično prst in odčitek 3,5 za ustrezno kislino prst. Optimalna pH vrednost za najbolj pogoste rastline je v razponu od bazične (pH = 7) do rahlo kisle (pH = 6,5). Če je vaša zemlja preveč kislina, dodajte malo vrtno zelje. Če je vaša zemlja preveč bazična, dodajte malo šote. Za več podrobnosti se posvetujte z vašim vrtnarjem.

5. Čiščenje in vzdrževanje

Obrišite sondi po vsaki uporabi. Ne puščajte naprave v zemlji dlje kot je potrebno. Ne postavljajte sond v vodo. Naprava ne potrebuje baterije.

6. TFA garancija:

- natančnost,
- materiali visoke kakovosti,
- dobre izdelave in
- lepega izgleda.

7. Dodatek

Rastlina	L (svetloba)	F (vlažnost)
<i>Aechmea</i>	100/1000	7
<i>Aglaionema</i>	50/500	7
<i>Aralia</i>	100/1000	7
<i>Araucarina exceisa</i>	500/2000	6
<i>Ardisia</i>	100/1000	6
<i>Apheieandra</i>	100/1000	8
<i>Athyrium filix</i>	100/1000	6
<i>Beaucarnea recurvata</i>	100/1000	6
<i>Begonia</i>	100/1000	7
<i>Cactus</i>	500/2000	2
<i>Caladium</i>	100/1000	8
<i>Calathea zebrina</i>	100/1000	4
<i>Chiorophytum</i>	100/1000	4
<i>Cordyline terminatis</i>	500/2000	6
<i>Crassula aborescens</i>	500/2000	3
<i>Cryptanthus</i>	500/2000	4
<i>Dichondra</i>	500/2000	5
<i>Dieffenbacchia</i>	100/1000	5
<i>Dizygotheca elegantissima</i>	500/2000	7
<i>Episcia cupreata</i>	100/1000	6
<i>Eunonymus</i>	100/1000	6
<i>Faucaria tigrina</i>	500/2000	4
<i>Fatshedera</i>	500/2000	7
<i>Ficus (pandurata & elatica)</i>	100/1000	4
<i>Fittonia</i>	100/1000	6
<i>Gynura</i>	500/2000	6
<i>Helxine</i>	100/1000	8
<i>Hoya</i>	500/2000	4
<i>Kalanchoe</i>	500/2000	4
<i>Marania</i>	100/1000	8
<i>Nephtytis</i>	100/1000	7
<i>Peperomia</i>	100/1000	4
<i>Philodendron</i>	100/1000	7
<i>Pilea</i>	100/1000	4
<i>Podocarpus</i>	5000/2000	6
<i>Rhododendron</i>	500/2000	6
<i>Saintpaulia</i>	500/2000	6
<i>Saussurea</i>	100/1000	3
<i>Scheffiera</i>	500/2000	6
<i>Schiumbergera</i>	100/1000	3
<i>Scindapsus</i>	100/1000	6
<i>Spathiphyllum</i>	50/500	6
<i>Yucca elephantipes</i>	500/2000	3

<i>Zebrina pendula</i>	100/1000	4
<i>Dracaena . Cordyline Acalypha</i>	100/1000	6
<i>Bambusa . Caryota urens</i>		
<i>Athyrium filix . Beaucarnea</i>	100/1000	6
<i>Asplenium nidus . Nephrolepis</i>		
<i>Polypodium meyenianum</i>		
<i>Cycas . Cyrtomium faicatum</i>		
<i>Pteris . Pelargonium quercifolium</i>	100/1000	4



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Kombiniran vrtni tester TFA
Kat. št.: 56 24 44

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.