

## Navodila za črpalko, tip BWV-02, kat. št. 57 02 65

Zunanja črpalka BWV 02 z visoko zmogljivostjo

Idealna zunanja črpalka za uporabo povsod, kjer ne morete uporabiti potopnih črpalk. Ker črpalke niso samočrpalne, je najbolje da enostavno izberete mesto za vgradnjo, ki se nahaja globlje od dna določenega zbiralnika za vodo. Tako najučinkoviteje zaščitite črpalko pred suhim tekom. Ker jih lahko priključite na avtomobilski akumulator ali na omrežni napajalnik, jih lahko uporabljate kjerkoli..

Tehnični podatki:

- obratovalna napetost 12V DC
  - poraba toka 1,0 – 1,5 A
  - količina črpanja 600 l / h
  - max. višina črpanja 5,7 m
  - dolžina kabla 1000 mm
  - velikost 38 x 140 mm
  - posebnost modela je neodvisen motor
  - priključna cev 8 - 10 mm
- 
- Vsi materiali so narejeni tako, da ne škodujejo zdravju.
  - Za 12 -14V enosmerne napetosti (baterijsko napajanje ali preko transformatorja)
  - **Narejena je za intervalno delovanje (30 minut dela, 30 minut počiva).**
  - Brez dodatnega mazanja tesnila
  - Možnost desnega, levega teka

**Garancijska izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov :Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije je v Grosuplju na istem naslovu.

Uvoznik: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.