

Navodila za odsesovalnik dima ZD-153

Kat. števil. 588318

Uporaba v skladu z določili

Odsesovalnik dima sesa dim, ki nastaja med spajkanjem, in ga filtrira preko zamenljivega filtra z aktivnim ogljem. Naprava je izdelana v zaščitnem razredu 1 (z zaščitno lestvico) in jo lahko priključite le na varnostno vtičnico z napetostjo 230 V ~ 50 Hz javnega omrežja.

Uporaba v neugodnih pogojih ni dovoljena. Neugodni pogoji v okolici so:

- mokrota ali prevelika vlažnost zraka
- prah in gorljivi plini, hlapi ali razredčila

Druge uporabe od navedene ni dovoljena.

Obvezno upoštevajte varnostna navodila!

Dobava vključuje

Odsesovalnik dima

2 nadomestna filtra z aktivnim ogljem

Navodilo

VARNOSTNA NAVODILA

Pri poškodbah, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodila, garancija ne velja.

Za poškodbe stvari ali oseb, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih opozoril, ne prevzemamo odgovornosti!

Ta izdelek je CE-testiran in s tem ustreza potrebnim EMV-predpisom 89/336/EWG in nizkonapetostnim predpisom 73/23/EWG. Iz varnostnih in dovoljevalnih razlogov (CE) lastno vgrajevanje in/ali spreminjanje naprave ni dovoljeno.

- Izdelek ni igrača in ne spada v otroške roke.

- Naprave nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami. Obstaja nevarnost električnega udara.

- Vtiča nikoli ne izvlecite iz vtičnice tako, da potegnete kabel.

- Odsesovalnik dima uporabljajte samo v suhih in zaprtih prostorih.

Uporaba v vlažnih prostorih, kot so npr. kopalnice, je prepovedana. - Embalaža naj ne leži nenadzorovano, plastične folije/vrečke, deli stiropora, itd. bi lahko postali nevarna igrača za otroke.

- V obrtnih ustanovah morate upoštevati ukrepe za preprečevanje nesreč pri delu z električnimi napravami v posameznem združenju.

- V šolah in izobraževalnih ustanovah, pri hobiju in v delavnica mora postopanje z merilniki nadzorovati izšolano osebo. -

- Omrežni kabel je fiksno montiran in ga ne morete zamenjati.

- Če je omrežni kabel poškodovan, napravo izključite in jo

zavarujte pred ponovnim zagonom.

- Napravo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

- Pazite, da naprava ne posega predmetov ali da ne pridejo ti v notranjost naprave skozi rešetko ventilatorja.

- Ohišje in priključni kabel ne smeta priti v stik z vročimi predmeti, kot so npr. spajkalniki, itd.

- Če predvidevate, da varna uporaba ni več možna, izdelka ne smete več uporabljati in ga morate izključiti iz virov napajanja.

Varna uporaba ni več možna v naslednjih primerih:

- - na napravi so vidne poškodbe
- - naprava ne deluje več
- - po daljšem shranjevanju v neugodnih pogojih in po težkih obremenitvah med transportom

Postavitev in priključitev naprave

Odsesovalnik dima postavite v neposredno bližino mesta, kjer spajkate.

Napravo postavite na ravno in stabilno podlago.

Če želite odsesovalnik dima prenašati, ga lahko primete za kovinski ročaj zgoraj. Ohišje ventilatorja usmerite direktno na spajkalno površino in fiksirajte ta položaj z obema stranskima zatičema.

Omrežni vtičnik vtaknite v varnostno vtičnico.

Zagon

Odsesovalnik dima lahko vključite/izključite na zgornjem prevesnem stikalu.

0 = izklop

I = vklop

Kadar odsesovalnika dima ne potrebujete, ga vedno izključite.

Nega, čiščenje in menjava filtra

Razen občasnega čiščenja in menjave filtra odsesovalnika dima ni potrebno posebej vzdrževati.

Pred čiščenjem ali menjavo filtra vedno izvlecite vtičnik naprave iz vtičnice.

Privitega ohišja ne smete odpirati. Za čiščenje naprave uporabite čisto, gladko, antistatično in rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte močnih kemičnih čistil in čistil, ki vsebujejo raztopine.

Menjava filtra

Dim, ki nastane med spajkanjem, prehaja skozi zamenljiv filter z aktivnim ogljikom, ki absorbira delce dima.

Ta filter zamenjajte vedno, ko je na njem vidna umazanija, saj boste le tako dosegli pravi učinek filtriranja.

Za menjavo filtra ravnajte sledeče:

Od spodaj navzgor odprite kovinsko rešetko na sprednji strani odsesovalnika dima.

Rabljen filter z ogljikom odstranite iz naprave in ga nadomestite z novim. V dobavi sta priložena dva dodatna filtra.

Zaščitno rešetko potisnite navzdol in jo zatakните v plastično držalo.

Odsesovalnik dima je spet pripravljen za delovanje in uporabo.

Odstranjevanje

Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost 230 V ~ 50 Hz

Moč ca. 30 W

Zaščitni razred 1

Velikost ca. (D x G x V) 210 x 170 x 270 mm

Velikost filtra (D x Š x V) 130 x 125 x 10 mm

Garancija:

Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v

katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. **Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:**

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju
- elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik.

Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme, velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.