



NAVODILA ZA UPORABO

Analogno časovno stikalo GAO EMT2400

Kataloška št.: 61 06 32



Kazalo

Nastavljanje intervalov za vklop in izklop.....	2
Nastavljanje časa	2
Priključitev	2
Ročni vklop/izklop.....	3
Tehnične specifikacije.....	3
Varnostni napotki.....	3
Natančnost časovnika.....	3
Odstranjevanje	4
Podatki o proizvajalcu.....	4
Garancijski list	5
Izjava o skladnosti	6

Nastavljanje intervalov za vklop in izklop

Dnevni program:

Analogno časovno stikalo lahko uporabite za nastavitve do 48 intervalov na dan. S prstom, pisalom ali izvijačem izberete vse segmente, ki se ujemajo z zelenim intervalom za »izklop«. Prepričajte se, da so vsi segmenti nastavljeni za zelen interval za »vklop«. Vsak segment predstavlja 15 minut: 4 segmenti = 1 ura.

Tedenski program:

To analogno časovno stikalo se lahko uporabi za nastavitve 48 intervalov za vklop/izklop na teden. S prstom, pisalom ali izvijačem izberete vse segmente, ki se ujemajo z zelenim intervalom za »izklop«. Prepričajte se, da so vsi segmenti nastavljeni za zelen interval za »vklop«.

Vsak segment predstavlja 1 uro 45 minut: 4 segmenti = 7 ur.

Nastavljanje časa

Obrnite številčnico v smeri urinega kazalca (glejte puščico indikatorja), dokler puščica, ki se nahaja zgoraj desno na srednji številčnici, ne kaže točnega časa. Prepričajte se, da je ročno vzdrževalno stikalo na vrhu naprave nastavljeno na položaj.

Priključitev

Ko so nastavljeni zeleni časovni intervali za vklop/izklop in čas, vtaknite časovno stikalo v stensko vtičnico in nato vtaknite še vtič zelene naprave v časovno stikalo. Preverite, da sta stenska vtičnica in naprava nato priključeni. Časovno stikalo začne delovati in vklapljati ali izklapljati potem, ko so segmenti v zgornjem ali spodnjem položaju.

Opozorilo:

1. Naprav ne priključujte eno za drugo.
2. Brez napetosti le v primeru izvlečenega vtiča.

Ročni vklop/izklop

Prednastavljene ukaze lahko prekličete s pritiskom na ročno stikalo za vklop/izklop (na vrhu naprave). Če je to nastavljeno na "Ein" (vklop), bo priključena naprava trajno vključena, ne da bi vplivala na predprogramirane nastavitve.

Tehnične specifikacije

Obratovalna napetost AC 250 V, 50 Hz
Jakost toka 16A ohmska obremenitev

To časovno stikalo je skladno z veljavnimi predpisi o električni varnosti.

Najnižja temperatura 0°C
Najvišja temperatura 55°C

Varnostni napotki

Le za uporabo v notranjih prostorih.

Ne priključujte naprav, ki imajo večjo zmogljivost kot časovno stikalo. Vedno se prepričajte, da je vtič naprave pravilno vtaknjen v časovno stikalo.

Če je potrebno časovno stikalo očistiti, ga izključite iz napajanja električne energije in ga obrišite s suho krpo. Ne potopite ga v vodo ali drugo tekočino. Ventilatorji, grelniki in grelniki z odprtimi elementi ne smejo ostati brez nadzora, zato priporočamo da te vrste naprav ne priključujete na časovna stikala.

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Natančnost časovnika

Analogno časovno stikalo– dnevni program: ± 5 minut
Analogno časovno stikalo – tedenski program: ± 35 minut

Odstranjevanje

Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati med gospodinjske odpadke.

Odslužene naprave odložite skladno z veljavnimi zakonskimi določili in predpisi (oddajte jih npr. na zbirališču tovrstnih odpadkov).

Vgrajeno baterijo je potrebno odložiti ločeno od naprave.

Pravilno odstranjevanje te naprave



Ta oznaka v EU označuje, da tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Odslužena naprava vsebuje dragocene materiale, ki jih je treba reciklirati, da ne bi z nenadzorovanim odstranjevanjem odpadkov škodovali okolju ali zdravju ljudi. Prosimo odvrzite odslužene naprave na za to primernih zbirnih mestih ali napravo oddajte pri prodajalcu, kjer ste jo kupili. Ta bo nato napravo oddal v recikliranje.

Podatki o proizvajalcu

Everflourish Electrical Co., Ltd.
Renjiu Village, Wuxiang Town
Yinzhou Ningbo 315111
Kitajska



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Analogno časovno stikalo GAO EMT2400**
Kat. št.: **61 06 32**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



Izjava EU o skladnosti

Dokument št. / Mesec.Leto:	KE EMT 2400 / 03.17	AS
Izdajatelj:	EverFlourish GmbH	
Blagovna znamka:	GAO	
Št. modela:	EMT2400	

Opisani modeli te izjave so v skladu z ustrežno zakonodajo Unije o usklajevanju (za informacije o številkah izdelkov in oznakah glej Prilogo N). Dokument je izdan na lastno odgovornost proizvajalca.

- Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic in o zagotavljanju radijske opreme na trgu, kakor je določeno v Prilogi III**
- Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo**
- Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z zagotavljanjem električne opreme za uporabo znotraj določenih napetostnih omejitev na trgu**
- Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo**
- Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi**

Dodatne informacije najdete v Prilogi N. Ta izjava potrjuje skladnost z navedenimi direktivami, vendar ne nudi zagotovila o lastnostih. Upoštevati je treba varnostna navodila priložene dokumentacije.

Kraj, datum:	Friedrichsthal, 8.3.2017	Podpis:	Anja Sand, COO
---------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

everFlourish Europe GmbH
Robert-Koch Str. 4
66299 Friedrichsthal-Bildstock
Nemčija

Tel: +49 6897 856090
Faks: +49 6897 856090
E-naslov: info@everflourish-europe.de
Davčna št.: DE813828399
Sodni register: HRB 14479

Banka: Bank 1 Saar
Št. TRR: 106377006
BIC: 59190000
SWIFT: SABADE5SXXX
IBAN-št.: DE40591900000106377006

Priloga N k

Izjavi EU o skladnosti



Dokument št. / Mesec.Leto:	KE EMT 2400 / 03.17	AS
-----------------------------------	----------------------------	-----------

Ime izdelka:	Analogno časovno stikalo	
Št. modela:	EMT2400	
Št. izdelka:	0776	
Namestitev oznake CE: CE17:	Tipska tablica	

Skladnost opisanih izdelkov z določbami direktiv se dokaže s popolno skladnostjo z naslednjimi standardi:

Referenčna številka:	Datum izdaje:
ES 60730-1 +A1+A12+A13+A14+A16+A2	2000+2004+2003+2004+2005+2007+2008
ES 60730-2-7	2010
AfPS GS	2014
DIN VDE 0620-1	2016
DIN VDE 0620-2-1 + EK1 510-11	2016 + 2011

everFlourish Europe GmbH
Robert-Koch Str. 4
66299 Friedrichsthal-Bildstock
Nemčija

Tel: +49 6897 856090
Faks: +49 6897 856090
E-naslov: info@everflourish-
europe.de
Davčna št.: DE813828399
Sodni register: HRB 14479

Banka: Bank 1 Saar
Št. TRR: 106377006
BIC: 59190000
SWIFT: SABADE5SXXX
IBAN-št.: DE40591900000106377006



EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity


Dokument-Nr. / Monat.Jahr: Document No / Month. Year:	KE EMT2400 / 03.17	AS
----------------------------------------------------------	--------------------	----

Aussteller: Issuer:	EverFlourish GmbH
Marke: Brand:	GAO
Typnummer: Type number:	EMT2400

Die beschriebenen Typen dieser Erklärung erfüllen die einschlägigen Harmonisierungs-rechtsvorschriften der Union (Informationen über Artikelnummern und -bezeichnungen siehe Anhang N). Die alleinige Verantwortung trägt die Ausstellung trägt der Hersteller.
The described types of this declaration meet the essential requirements of Union harmonisation legislation (information about item numbers and description see Annex N). The sole responsibility for the issuing shall be borne by the manufacturer.

- Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt – gemäß Anhang III**
Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment – according to Appendix III
- Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit**
Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
- Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt**
Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits
- Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte**
Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products
- Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten**
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment

Weitere Angaben enthält Anhang N. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
For further information see Annex N. This declaration certifies compliance with the indicated directives but implies no warranty of properties. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.

Ort, Datum: Place, Date:	Friedrichsthal, 08.03.2017	Unterschrift: Signature:	 Anja Sand, COO
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EverFlourish Europe GmbH
Robert-Koch Str. 4
66299 Friedrichsthal-Bildstock
Germany

Tel.: +49 6897 856090
Fax.: +49 6897 8560910
Email: info@everflourish-europe.de
Steuer-Nr.: DE813828399
Handelsreg.: HRB 14479
Ges.führer: Luyong Gao

Bankverbindung: Bank 1 Saar
Kontonummer: 106377006
Bankleitzahl: 59190000
Swift/BIC Code: SABADE53XXX
IBAN-Nummer: DE4059190000106377006



Anhang N zur
EU-Konformitätserklärung
Annex N to EU-Declaration of Conformity

Dokument-Nr. / Monat.Jahr: <i>Document No / Month.Year:</i>	N EMT2400 / 03.17	AS
----------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------

Bezeichnung: <i>Description:</i>	Zeitschaltuhr mechanisch 2-polig	
Typnummer: <i>Type number:</i>	EMT2400	
Artikelnummer: <i>Item number:</i>	0776	
Anbringung der CE-Kennzeichnung: CE17: <i>Affixing of the CE marking: CE17:</i>	Typenschild <i>Rating label</i>	

Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte mit den Vorschriften der Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:
The conformity of the designated products with the provisions of directives is proved by full compliance with the following standards:

Referenznummer: <i>Reference number:</i>	Ausgabedatum: <i>Date of issue:</i>
EN 60730-1 +A1+A12+A13+A14+A16+A2	2000+2004+2003+2004+ 2005+2007+2008
EN 60730-2-7	2010
AfPS GS 2014:01 PAK	2014
DIN VDE 0620-1	2016
DIN VDE 0620-2-1 + EK1 510-11	2016 + 2011

EverFlourish Europe GmbH
 Robert-Koch Str. 4
 66299 Friedrichsthal-Bildstock
 Germany

Tel.: +49 6897 856090
 Fax.: +49 6897 8560910
 Email: info@everflourish-europe.de
 Steuer-Nr.: DE813828399
 Handelsreg.: HRB 14479
 Ges.führer: Luyong Gao

Bankverbindung: Bank 1 Saar
 Kontonummer: 106377006
 Bankleitzahl: 59190000
 Swift/BIC Code: SABADE5SXXX
 IBAN-Nummer: DE40591900000106377006