

## Navodila za preklopnik, kat. št. 61 59 00

**Splošno navodilo:** Pred uporabo preberite ta navodila, saj garancija ne velja za poškodbe, ki bi nastale zaradi napačnih priklopov instrumenta. Aparat je namenjen za priklop na napetost 230 V AC z frekvenco 50 Hz. Uporablja se ga samo v zaprtih prostorih, torej ni namenjen za uporabo na prostem in za uporabo, kjer je možna velika vlaga (kopalnica, klet...) Prav tako pa je ta naprava občutljiva na različne kratke stike v omrežju ali na različne druge električne udare. Ko napravo montirate ne pokrijte rež za hlajenje.

**Vzdrževanje:** Ta naprava praktično ne potrebuje nobenega vzdrževanja.

**Elementi:** Pomagajte si s sliko v originalnih navodilih (3), ki vam tudi prikazuje kako odstranite pokrov. NE ODSTRANJUJTE REGULATORJA TEMPERATURE.

1. Temperaturni regulator
2. Stikalo- vklop izklop
3. Kontrolna lučka

**Montaža:** Pomagajte si s sliko v originalnih navodilih (4)

**Temperaturno območje:** Pomagajte si s sliko v originalnih navodilih (5) abbrechen (prekiniti)

**Priklop:** Pomagajte si s sliko v originalnih navodilih (6) TEM73A- regulator sobne temperature; model TEM73B regulator sobne temperature s kontrolno lučko, model TEM73c regulator sobne temperature s kontrolno lučko in stikalom vklop-izklop; model TEM73D regulator sobne temperature s kontrolno lučko in preklopom poletje- zima  
Prva slika prikazuje H= ogrevanje, druga slika K= hlajenje, slika 4 V= ventilator

Tehnični podatki:

Delovna napetost: 230 V-50 Hz

Diferenca temperature: 0,8 stopinj +- 0,2 stopinje Celzija

Preklopna moč: 10 (2) A, 250 V

Občutljivost: 1stopinja Kelvina /15 minut

Maksimalna temperatura 50 stopinj

Zaščita: IP30

Regulacija 5-30 stopinj Celzija

Velikost: 73 x 73 x28 mm.

Ker je to električna naprava naj jo montira za to izučen strokovnjak.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, varovalk, disket, kaset, baterij in programske oprema velja enoletna garancija. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen če so nastale pri transportu. Izdelke, ki se pokvarijo v garancijskem roku zapakirajte in jih pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Izdelek ki se vam pokvari vam bomo v roku 45 dni popravili ali zamenjali z novim. Za blago izven garancijskega roka zagotavljamo servis, ki je na istem naslovu. Uvoznik: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.