



## NAVODILA ZA UPORABO

# Radijsko vodena stenska ura M601508

Kataloška št.: **64 02 23**



## Kazalo

1. Priprava ure na obratovanje .....	2
2. Način sprejema časovnega signala .....	2
3. Ročna nastavitev časa .....	2
4. Ponastavitev .....	2
5. Varnostni napotki .....	3
6. Odstranjevanje .....	3
Garancijski list .....	4

### 1. Priprava ure na obratovanje

V baterijski predal vstavite baterijo (1 x LR6, 1,5 V, tipa AA) v skladu s skico na zadnji strani ure.

Kazalci (sekundni, minutni, urni) se premaknejo na 12:00 in radijsko vodena ura preklopi v način sprejema.

### 2. Način sprejema časovnega signala

#### a) Samodejna aktivacija po vstavljanju baterije

#### b) Ročna aktivacija sprejema

Za ročno aktivacijo sprejema pritisnite in več kot 3 sekunde držite gumb WAVE.

Kazalci (sekundni, minutni, urni) se premaknejo na 12:00 in radijsko vodena ura preklopi v način sprejema. Potem ko naprava uspešno sprejme signal, se kazalci samodejno premaknejo tako, da prikazujejo trenutni čas. Sprejem signala lahko traja od 3 do 10 minut. Če naprava ne more sprejeti časovnega signala, potem začne ura teči od 12:00 naprej.

Ura se po naslednjem uspešnem sprejemu časovnega signala samodejno nastavi.

### 3. Ročna nastavitev časa

(ko sprejem časovnega signala ni možen)

Za aktivacijo ročne nastaviteve časa pritisnite in dlje kot 3 sekunde držite gumb SET. Dokler gumb SET držite, se minutni kazalec premika naprej. Če gumb SET samo kratko pritisnete, se minutni kazalec z vsakim pritiskom premakne za eno minuto. Če gumba ne pritisnete dlje kot 6 sekund, potem nastavitev velja kot zaključena.

Ura se po naslednjem uspešnem sprejemu časovnega signala samodejno nastavi.

### 4. Ponastavitev

Po menjavi baterije kratko pritisnite gumb RESET na zadnji strani naprave.

#### Napotki:

1. Za zagotovitev pravilnega delovanja vaše radijsko vodene stenske ure, priporočamo, da vsako leto zamenjate baterijo. Potem ko vstavite novo baterijo in pritisnete gumb RESET, se radijsko vodena ura nastavi na 12:00 in začne samodejno sprejemati časovni signal.
2. Če ure dalj časa ne nameravate uporabljati, prosimo, da odstranite baterijo.

## **5. Varnostni napotki**

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne jamčimo za posledično in materialno škodo ali za telesne poškodbe oseb, ki nastanejo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov!

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje naprave na lastno pest nista dovoljena.
- Naprave ne smete izpostavljati močnim mehanskim obremenitvam. • Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrinja.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.
- Navadnih baterij nikoli ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Pazite, da baterij ne boste razstavliali, metali v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega stika.
- Vzdrževalna dela in popravila lahko izvajajo le strokovnjaki v specializiranih delavnicah.

Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali na drugega strokovnjaka.

## **6. Odstranjevanje**

### **Odstranjevanje odsluženih električnih in elektronskih naprav**



V namen varstva okolja in za karseda popolno recikliranje uporabljenih surovin je potrošnik zavezан oddati odslužene in pokvarjene naprave na javnem zbirališču odpadnih električnih naprav. Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču odpadne elektronske opreme, saj tovrstno recikliranje omogoča najboljše možno predelavo surovin.

### **Odstranjevanje odsluženih baterij**



Uporabnik je zakonsko zadolžen vrniti odslužene baterije. Metanje odsluženih baterij med gospodinjske odpadke je prepovedano! Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s simbolom s prečrtanim smetnjakom. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Pod simbolom se nahaja kratica za nevarno snov, ki jo vsebuje izdelek: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Odslužene baterije lahko brezplačno vrnete na ustreznih zbirališčih vašega lokalnega podjetja za odstranjevanje odpadkov ali v trgovinah, kjer se prodajajo baterije.

Tako boste izpolnili svojo zakonsko dolžnost in prispevali k varovanju okolja!



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Radijsko vodena stenska ura M601508

Kat. št.: 64 02 23

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**