



RADIJSKO VODENA STENSKA URA S TERMO-/HIGROMETROM

Št. izdelka: 672160

KAZALO

1	ZAČETEK OBRATOVANJA URE	3
2	NAČIN RADIJSKEGA SPREJEMA.....	3
3	ROČNA NASTAVITEV ČASA	3
4	RESET.....	3
5	TERMOMETER	4
6	HIGROMETER	4
7	VARNOSTNI NAPOTKI.....	4
8	ODSTRANITEV	5
8.1	Odstranitev starih električnih in elektronskih naprav	5
8.2	Odstranitev izrabljenih baterij	5

1 ZAČETEK OBRATOVANJA URE

Baterijo (LR6, 1,5V, tipa AA) vstavite v predal za baterijo ustrezno s sliko na zadnji strani ure. Kazalci (sekunde, minute, ura) se naravnajo na 12:00 in radijsko vodena stenska ura se preklopi v način sprejema.

2 NAČIN RADIJSKEGA SPREJEMA

a) Samodejni začetek sledi pri vstavitvi baterije.

b) Ročni priklic sprejema

Za začetek ročnega priklica držite tipko »WAVE« pritisnjeno za več kot tri sekunde. Kazalci (sekunde, minute, ura) se naravnajo na 12:00 in radijsko vodena stenska ura gre v način sprejema. Po uspešnem sprejemu signala se kazalci samodejno nastavijo na trenutni čas. Da bo signal sprejet lahko traja 3 do 10 minut. Če radijski signal ne bo sprejet neoporečno, potem prične ura teči od 12:00 dalje.

Čas bo pri naslednjem uspešnem radijskem sprejemu samodejno nastavljen.

3 ROČNA NASTAVITEV ČASA

(v primeru, da radijski signal ne bo sprejet)

Pritisnite na tipko »SET« in le-to držite pritisnjeno za več kot tri sekunde, da pričnete z ročno nastavitvijo časa. Dokler boste držali pritisnjeno tipko »SET« se bo minutni kazalec premikal naprej. Pri kratkem pritisku na tipko »SET« se minutni kazalec premakne pri vsakem pritisku za eno minuto. Če tipke ne boste pritisnili za več kot 6 sekund, potem velja, da je nastavitev zaključena.

Čas bo pri naslednjem uspešnem radijskem sprejemu samodejno nastavljen.

4 RESET

Po vsaki menjavi baterije pritisnite na kratko na tipko »RESET« na zadnji starani ohišja.

5 TERMOMETER

Termometer prikazuje izmerjeno temperaturo.

Območje temperature: -25°C do +50°C

Natančnost: +/- 2°C

6 HIGROMETER

Higrometer prikazuje izmerjeno zračno vlago.

Območje vlage: 0% do 100%.

Natančnost: +/- 5%

Napotki:

1. Za zagotovitev pravilnega delovanja vaše radijsko vodene stenske ure vam priporočamo, da baterijo menjate vsako leto. Po vstavitvi nove baterije in po pritisku na tipko »RESET« se radijsko vodena stenska ura nastavi na 12:00 in samodejno prične s sprejemom radijskega signala.
2. Pri daljši ne uporabi ure, odstranite baterijo iz le-te.

7 VARNOSTNI NAPOTKI

Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila, ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode in za materialne škode in poškodbe oseb, ki nastanejo z nepravilno uporabo ali neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti!

- Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) samodejna predela in / ali sprememba izdelka ni dopustna.
- Naprava naj ne bo izpostavljena mehanski obremenitvi. Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Baterij ne pustite ležati naokoli, ker obstaja nevarnost, da bodo le-te pojedli otroci ali domače živali.
- Baterij nikoli ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Poskrbite za to, da baterije ne bodo razstavljene, z njimi ne bo narejen kratek stik ali da ne bodo vržene v ogenj.
- Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo strokovnjak oziroma servisna služba.

V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v tem navodilu, se obrnite na našo tehnično pomoč ali drugega strokovnjaka.

8 ODSTRANITEV

8.1 Odstranitev starih električnih in elektronskih naprav



V interesu našega okolja in za kar se le da popolno recikliranje uporabljenih surovim, ste vi kot potrošnik pozvani, da rabljene in pokvarjene naprave nesete na javna zbirna mesta za električne odpadke.

Znak prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da morate ta izdelek odstraniti na zbirnem mestu za elektronske odpadke.

8.2 Odstranitev izrabljenih baterij



Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij. **Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana!** Baterije, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom prečrnega smetnjaka. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. Pod tem simbolom so kratice za nevarne snovi v izdelku: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.



Vaše izrabljene baterije lahko brezplačno oddate na komunalnih zbirnih mestih vaše skupnosti ali v trgovinah, kjer prodajajo baterije.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.