



## TERMOMETER Z MIN./MAKS. VREDNOSTMI

Št. izdelka: 672445

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka znamke TFA.



## 1. Preden začnete uporabljati napravo

- Navodila natančno preberite.
- Z upoštevanjem navodil preprečite tudi poškodbe naprave in ogrožanje vaših zakonskih pravic zaradi nepravilne uporabe. Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne prevzemamo odgovornosti.
- Še posebej upoštevajte varnostne napotke!
- Ta navodila dobro shranite!

## 2. Območje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave

- Merjenje notranje in zunanje temperature (preko kabla)
- Maksimalne in minimalne vrednosti

### 3. Za vašo varnost

- Izdelek je namenjen izključno za prej omenjeno območje. Izdelka ne uporabite drugače, kot je opisano v teh navodilih.
- Samodejna popravila, predelave ali spremembe naprave niso dopustne.
- Ta naprava ni primerna za medicinske namene ali za javne naprave in je določen samo za zasebno območje.



#### **Previdno!**

#### **Nevarnost poškodb:**

- Napravo in baterije hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne vrzite v ogenj, z njimi ne naredite kratkega stika, jih ne razstavite ali napolnite. Nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečitev izteka baterij, zamenjajte šibke baterije kar se le da hitro.
- Pri daljši ne uporabi naprave odstranite baterijo.
- Pri ravnanju z iztečenimi baterijami nosite ustrezne zaščitne rokavice.



#### **Pomembni napotki za varnost izdelka!**

- Naprave ne izpostavite visokim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo in kabel očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabite čistil!

### 4. Začetek obratovanja

- Zaščitno folijo potegnite z zaslona.
- Odstranite stojalo (glejte puščico).
- Odprite predal za baterije tako, da ga s pomočjo kovanca vrtite v smeri puščice in odstranite prekinitveni trak baterije. Zaprite pokrov.
- Naprava je sedaj pripravljena na obratovanje.
- Zgornji zaslon prikazuje notranjo temperaturo (A).
- Spodnji zaslon prikazuje zunanjo temperaturo (B).
- Za izklop naprave odstranite baterijo.

### 5. Maksimalne in minimalne vrednosti

- S pritiskom na tipko MAX / MIN (C) bo prikazana najvišja in najnižja notranja temperatura od zadnje povrnitve.
- S ponovnim pritiskom na tipko MAX / MIN (C) bo prikazana najvišja in najnižja zunanja temperatura od zadnje povrnitve.
- Da prejmete spet prikaz s trenutnimi vrednostmi še enkrat pritisnite na tipko MAX / MIN (C). Naprava samodejno zapusti način maksimalnih / minimalnih vrednosti, če v roku 15 sekund ne boste pritisnili na nobeno tipko.
- S pritiskom na tipko (D), medtem ko so na zaslonu prikazane maksimalne ali minimalne vrednosti, bodo vrednosti izbrisane in trenutne vrednosti bodo povrnjene.

## 6. Namestitev

- Termometer namestite v bližino okna na obešalo z žabljem ali vijakom na steno ali ga postavite s stolom.
- Kabel s senzorjem pri odprtem oknu preprosto napeljite ven. Kabel se prilagodi na obliko tesnila okna.
- Preprečite bližino radiatorjev in direktno sončno sevanje.

## 7. Odprava napak

Problem	Rešitev
Ni prikaza	→ Baterijo vstavite glede na pravilno polarnost. → Zamenjajte baterijo.
Nepravilen prikaz.	→ Zamenjajte baterijo.
Ni prikaza zunanje temperature	→ Preverite instalacijo kabla.

## 8. Odstranitev



Baterij in akumulatorjev v nobenem primeru ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke! Vi kot porabnik se zakonsko obvezani za vrnitev izrabljenih baterij in akumulatorjev za pravilno odstranitev v prodajalno ali na ustrezno zbirno mesto ustrezno z nacionalnimi ali lokalnimi določbami. Oznake za vsebovane težke kovine so: CD = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena ustrezno z EU smernico o odstranitvi starih električnih in elektronskih naprav (WEEE).

Tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. Vi kot uporabnik ste zadolženi, da staro napravo za okolju primerno odstranitev oddate za zbirnem mestu za odstranitev starih električnih in elektronskih naprav.

## 9. Tehnični podatki

Merilno območje:

Notranja temperatura:  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$

Zunanja temperatura:  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+70^{\circ}\text{C}$

Natančnost:  $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$  pri 0 do  $+50^{\circ}\text{C}$ , drugače  $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Ločljivost:  $0,1^{\circ}\text{C}$

Dolžina kabla: 150 cm

Napajanje: 1x baterija CR 2032

Mere: 68 x 58 x 12 mm

Teža: 37,2g



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek:  
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**