



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni termometer in vlagomer TFA 30.5027.01

Kataloška št.: 67 27 59



Najlepša hvala, da ste se odločili za izdelek proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Področje uporabe	2
3. Za vašo varnost	2
4. Priprava na delovanje	3
5. Najvišje in najnižje vrednosti	3
6. Prikaz temperature	3
7. Stopnja udobja	3
8. Postavitve	3
9. Nega in vzdrževanje	4
10. Odpravljanje težav	4
11. Odstranjevanje	4
12. Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

1. Pred uporabo naprave

- Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo.
- Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.
- Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!
- Ta navodila za uporabo dobro shranite!

2. Področje uporabe

- Za nadzor nad notranjo temperaturo in vlažnostjo zraka za zdrav zrak v prostoru
- S cono udobja ter maksimalnimi in minimalnimi vrednostmi

3. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno uporabo.



Previdno! Nevarnost poškodb:

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavlajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost eksplozije!
- Če otroci/živali baterije pogoltnejo, je to lahko življenjsko nevarno. V primeru, da otrok/žival pogoltne baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati.
- Pri rokovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo zaščitite pred vlago!

4. Priprava na delovanje

- S prikazovalnika odstranite zaščitno folijo.
- Izvlecite baterijski predal (glejte oznako) in odstranite prekinitveni trak za baterijo. Baterijski predal ponovno potisnite v ohišje. Baterijski predal je pravilno vstavljen v ohišje, ko zaslišite klik.
- Za kratek čas so prikazani vsi segmenti.
- Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.
- Zgornji prikazovalnik prikazuje notranjo temperaturo.
- Spodnji prikazovalnik prikazuje vlažnost zraka in stopnjo udobja.
- Za izklop naprave odstranite baterijo.

5. Najvišje in najnižje vrednosti

- Pritisnite tipko MAX/MIN.
- Na prikazovalniku se pojavi napis MAX.
- Prikazani sta najvišja notranja temperatura in vlažnost zraka od zadnje ponastavitve.
- Še enkrat pritisnite tipko.
- Na prikazovalniku se pojavi napis MIN.
- Prikazani sta najnižja notranja temperatura in vlažnost zraka od zadnje ponastavitve.
- Za preklop na prikaz trenutnih vrednosti ponovno pritisnite tipko. Če ne pritisnete nobene tipke, naprava samodejno zapusti način MAX/MIN.
- Maksimalne in minimalne vrednosti se samodejno ponastavijo vsakih 24 ur.

6. Prikaz temperature

- S tipko °C/°F lahko izbirate med enoto temperature °C (stopinje Celzija) in °F (stopinje Fahrenheita).

7. Stopnja udobja

- Na spodnjem prikazovalniku se pojavi simbol smeška za prikaz stopnje udobja za zrak v prostoru.

SUHO	☹️	< 40 %	
UDOBNO	😊	40 – 70 %	20 °C ... 25 °C
VLAŽNO	☹️	> 70 %	
Ni prikaza		40 – 70 %	< 20 °C, > 25 °C

8. Postavitev

- Napravo lahko s pomočjo zložljivega stojala postavite na gladko površino.

9. Nega in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte polirnih sredstev ali razredčil!
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, potem odstranite baterijo.
- Napravo shranite na suhem mestu.

10. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Ni prikaza	→ Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti (+ pol mora kazati navzgor) → Zamenjajte baterijo
Nepravilen prikaz	→ Zamenjajte baterijo

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

11. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi.



Tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

12. Tehnični podatki

Merilno območje notranje temperature: 0 °C ... +50 °C (+32 °F ... +122 °F);
..... preklapljanje med °C/°F
Natančnost: ±1 °C pri 0 °C ... +40 °C, sicer ±2 °C
Vlažnost zraka: 20 ... 95 % rel. vl.
Natančnost: ±5 % pri 40 ... 80 % rel. vl., sicer ±8 %
Prikaz LL.L: vrednosti so prenizke
Prikaz HH.H: vrednosti so previsoke
Napajanje: 1 x gumbna baterija CR 2025
Velikost: 80 x 100 x 11 mm
Teža: 71,4 g (skupaj z baterijo)



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalni termometer in vlagomer**
TFA 30.5027.01
Kat. št.: **67 27 59**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.