



NAVODILA ZA UPORABO

Radijsko vodena ročna ura
Eurotime 62528

Kataloška št.: 67 28 51

EUROTIME


Kazalo

1. Funkcija	2
2. Opis izdelka	2
3. Ročna nastavitve časa.....	3
4. Nastavitve poletnega časa (DST).....	3
5. Ročni sprejem signala	4
6. Samodejno sprejemanje signala.....	4
7. Kalibracija	5
8. Menjava baterij	5
9. Tehnični podatki	5
10. Varnostni napotki.....	5
Splošna opozorila	5
Opozorila o baterijah.....	6
11. Nastavitve časovnega pasu.....	6
12. Odstranjevanje	7
13. Izjava o skladnosti	8
Garancijski list	9

1. Funkcija

- Funkcija samodejnega sprejemanja radijskih valov

2. Opis izdelka



Prva uporaba

Pritisnite gumb B in ga pridržite za 3 sekunde, da aktivirate samodejno sprejemanje signala. Če ura 3 dni zaporedoma ne bo prejela signala, se bo funkcija samodejnega sprejemanja signala izklopila.

3. Ročna nastavitev časa

V običajnem načinu za prikaz časa



- Pritisnite in za 6 sekund pridržite gumb A, da vstopite v način za nastavitev časa in se sekundni kazalec preneha premikati.
- Enkrat pritisnite gumb B za nastavitev sekund. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb B, sekundni kazalec se bo začel premikati z veliko hitrostjo.
- Enkrat pritisnite gumb B, da ga ustavite, nato enkrat pritisnite gumb A in zatem gumb B, da prilagodite čas v obratni smeri urinega kazalca.
- Če je prikazani čas blizu pravilnega časa, lahko večkrat zaporedoma pritisnete gumb B, da prilagodite čas.
- Za zaključek pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb A. Ura se vrne v običajni način prikaza časa, če 1 minuto ne pritisnete nobenega gumba.

4. Nastavitev poletnega časa (DST)

- Pridržite gumba A in B, dokler se sekundni kazalec ne preneha premikati, in nato vstopite v način za nastavitev poletnega časa.
- Pritisnite gumb A za vstop v nastavitev poletnega časa, nato pa zaporedoma pritiskajte gumb B, da izberete želeno možnost (samodejno-vklop-izklop).
 - a) Ko sekundni kazalec kaže na 53 sekund, to pomeni, da se bo čas samodejno spremenil, ko bo prišlo do prehoda na poletni čas.
 - b) Ko sekundni kazalec kaže na 55 sekund, to pomeni, da je aktiviran poletni čas.
 - c) Ko sekundni kazalec kaže na 57 sekund, to pomeni, da je poletni čas deaktiviran.

Opomba: Ko preklopite v način za nastavitev poletnega časa, bo omenjena nastavitev čas samodejno premaknila za eno uro.

- Ko nastavite poletni čas, pritisnite gumb A in sekundni kazalec se bo vrnil na standardni čas.



Slika 1:
Samodejna nastavitvev
poletnega časa



Slika 2:
Vklop poletnega časa –
poletni čas je aktiviran



Slika 3:
Izklop poletnega časa –
poletni čas je deaktiviran

5. Ročni sprejem signala

V običajnem načinu za prikaz časa



- Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb B, da ročno aktivirate sprejem radijskih valov. Sekundni kazalec kaže na 29 sekund.
- Položaj za 29 sekund označuje stanje iskanja signala, ko pa je zaznavno območje signala dobro, sekundni kazalec kaže na 31 sekund.
- Sprejemanje signala vedno traja od 3 do 7 minut. Po sprejemu signala bo na uri prikazan uradni lokalni čas. Vse poteka samodejno, vendar lahko uro nastavite tudi ročno.
- Pritisnite in za 3 sekunde pridržite tipko B, da končate z nastavitvami in se vrnete v običajen način za prikaz časa.

6. Samodejno sprejemanje signala

- Ura samodejno sprejema radijski signal vsak dan ob 3:00, 4:00 in 5:00 zjutraj.
- Signal je običajno vedno dober ponoči, ne pa tekom dneva. Če vaša ura podnevi ne more sprejeti signala, jo čez noč pustite v bližini okna, kjer je signal močan, da dobite radijski signal.



- Če želite preveriti, ali je bil v zadnjih 24 urah signal uspešno prejet, pritisnite gumb B. V primeru, da je bil uspešno sprejet, bo sekundni kazalec kazal na 14 sekund, če ne pa na 16 sekund.
- Pritisnite tipko A ali B, da se vrnete v normalno stanje. Za 3 sekunde pridržite tipko B, da se aktivira sprejem radijskega signala.
- Funkcija samodejnega prehoda v normalno stanje: če mine 5 sekund ne da bi pritisnili na gumb, se ura samodejno vrne v normalno stanje.

7. Kalibracija

Pred kalibracijo zamaknjenega sekundnega kazalca se prepričajte, da je ura v normalnem načinu delovanja.

- Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb B, da preverite položaj sekundnega kazalca.
- Če pritisnete in pridržite gumba A in B za več kot 7 sekund, se bo sekundni kazalec začel premikati z veliko hitrostjo.
- Enkrat pritisnite gumb B, da ustavite kazalec. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb B, da se začne kazalec hitro premikati.
- Ko se kazalci približajo 12:00, začnite pritiskati gumb B, da prilagodite sekunde. Prepričajte se, da so vsi trije kazalci poravnani na položaj 12:00, da končate kalibracijo. Ko je kalibracija končana, ura preide v funkcijo ročnega sprejemanja signala (delovanje je opisano v poglavju 6. »Ročno sprejemanje signala«). Pustite uro, ne da bi pritisnili katerega od gumbov, da samodejno poišče signal. Ura vedno potrebuje 3-7 minut, da se vrne v običajni način za prikaz časa.

8. Menjava baterij

Ko je napajanje prešibko za delovanje, zamenjajte baterijo. Za kalibracijo kazalcev glejte korake opisane v poglavju 8. »Kalibracija«.

9. Tehnični podatki

- Baterija: 1 X ploščata baterija CR2016, 3 V DC ==

10. Varnostni napotki

Splošna opozorila

- Vedno se prepričajte, da je krona pravilno vstavljena v ohišje, da zagotovite vodoodpornost ure.
- NE upravljate s krono ali gumbi v vodi ali kadar je ura mokra.

- Da bi čim dlje ohranili videz ure, se izogibajte stiku s parfumi, laki za lase, kozmetiko, detergenti, lepili in barvami, saj ti lahko povzročajo spremembo barve, poslabšanje kakovosti in škodo na uri.
- Da bi preprečili morebitno škodo zaradi znoja, prahu in vlage, uro občasno obrišite z mehko in suho krpo.
- Da bi zagotovili dolgotrajnost delovanja, upoštevajte naslednje točke: nikoli ne poskušajte odpreti ohišja ure. Baterije mora zamenjati usposobljen tehnik.
- Vaša ura je odporna na udarce, vendar bodite previdni, da vam ura ne pade ali da z njo ne udarjate ob trde površine, saj bo to povzročilo poškodbe.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Opozorila o baterijah

- Nikoli ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in akumulatorskih (nikelj-hidrid) baterij.
- Ne mešajte novih in rabljenih baterij.
- Ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju.
- Pred polnjenjem baterij za ponovno polnjenje jih odstranite iz naprave (če je to mogoče).
- Baterije za ponovno polnjenje je treba vedno polniti pod nadzorom odrasle osebe.
- Odstranite odslužene baterije.
- Nikoli ne vzpostavljajte stika med sponkami napajalnika.
- Vedno uporabljajte priporočene baterije ali njim enakovredno vrsto.
- Vedno bodite pozorni na polarnost baterij.

11. Nastavitev časovnega pasu



Položaj za označevanje lokalnega časovnega pasu

1. Pritisnite in za približno 3 sekunde pridržite gumba A in B, da se sekundni kazalec preneha premikati, in vstopite v način za nastavitev časovnega pasu.
Če vstopite v način za nastavitev časovnega pasu, se sekundni kazalec po pritisku ustavi pri trenutnem časovnem pasu.
2. Z večkratnim pritiskom na gumb B izberite trenutni časovni pas.
3. Dvakrat pritisnite gumb A, da se vrnete nazaj v običajni način za prikaz časa.

4. Izbirate lahko med 24 časovnimi pasovi.

Preglednica časovnih pasov:

Mesto	Okrajšava mesta	Časovni pas	Položaja sekundnega kazalca	Sprejem
Midway	MDY	-11	37 sekund	
Honolulu	HNL	-10	39 sekund	
Anchorage	ANC	-9	41 sekund	WWVB
Los Angeles	LAX	-8	43 sekund	WWVB
Denver	DEN	-7	45 sekund	WWVB
Chicago	CHI	-6	47 sekund	WWVB
New York	NYC	-5	49 sekund	WWVB
Caracas	CCS	-4	51 sekund	
Rio De Janeiro	RIO	-3	53 sekund	
Recife	REC	-2	55 sekund	
Azori	AZO	-1	57 sekund	
London	LON	0	59 sekund	MSF/DCF
Pariz	PAR	+1	1 sekunda	DCF/MSF
Kairo	CAI	+2	3 sekunde	DCF
Moskva	MOW	+3	5 sekund	
Dubaj	DXB	+4	7 sekund	
Karači	KHI	+5	9 sekund	
Dacca	DAC	+6	11 sekund	
Bangkok	BKK	+7	13 sekund	
Peking	BJS	+8	15 sekund	BPC
Tokio	TYO	+9	17 sekund	JJY60
Sydney	SYD	+10	19 sekund	JJY60/JJY40
Noumea	NOU	+11	21 sekund	
Auckland	AKL	+12	23 sekund	

12. Odstranjevanje

OPOZORILO: Te naprave ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Vaši lokalni organi izvajajo sistem selektivnega zbiranja tovrstnih izdelkov. Za informacije o tem, kako in kje poteka zbiranje, se obrnite na lokalne organe. Te omejitve veljajo, ker električne in elektronske naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo škodljive učinke na okolje ali zdravje ljudi in jih je zato treba reciklirati.



Simbol s prekržanim smetnjakom označuje, da je treba električno in elektronsko opremo odlagati na posebna zbirna mesta.

13. Izjava o skladnosti

Podjetje Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach, Nemčija, s tem izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in določili Direktive 1999/5/ES.

Kopija podpisane in datirane izjave o skladnosti za države, kjer so izpolnjene zahteve R&TTE:

za vse države EU, Švico in Norveško



je na zahtevo na voljo na info@eurotime.eu.

Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH
Schweinfurter Str. 24
97337 Dettelbach
Nemčija



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijsko vodena ročna ura Eurotime 62528**
Kat. št.: **67 28 51**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.