



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni notranji/zunanji termometer z alarmom TFA 30.1024

Kataloška št.: 67 84 10



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu	2
3. Za vašo varnost	2
4. Priprava na uporabo	3
5. Najvišje in najnižje temperature	3
6. Temperaturni alarm	3
7. Pritrditev	3
8. Nega in vzdrževanje	3
9. Odpravljanje težav	4
10. Odstranjevanje	4
11. Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

1. Pred uporabo naprave

- Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo.
- Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za nepravilne izmerjene vrednosti in posledice, ki bi temu lahko sledile.
- Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!
- Ta navodila za uporabo dobro shranite!

2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu

- Prikaz notranje in zunanje temperature
- Pomnilnik za najvišje in najnižje vrednosti
- Poljubno nastavljiva zgornja in spodnja alarmna vrednost za zunano temperaturo
- Vodotesno zunanje tipalo s kablom (pribl. 1,5 m)

3. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno!

Nevarnost telesnih poškodb:

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Pri rokovovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo zaščitite pred vlogo.

4. Priprava na uporabo

- Odprite baterijski predal in odstranite prekinitveni trak za baterijo. Ponovno zaprite baterijski predal. S prikazovalnika odstranite zaščitno folijo. Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.
- Zgornji prikazovalnik prikazuje notranjo temperaturo, spodnji prikazovalnik pa prikazuje zunanjou temperaturo (kabelsko tipalo).
- S stikalom °C/°F na zadnji strani lahko preklapljate med prikazom temperature v °C in °F.

5. Najvišje in najnižje temperature

- S pritiskom tipke MAX/MIN prikličete prikaz najvišje in najnižje notranje temperature od zadnje ponastavitev.
- S ponovnim pritiskom tipke MAX/MIN prikličete prikaz najvišje in najnižje zunanjou temperature od zadnje ponastavitev.
- Za preklop nazaj na prikaz trenutnih vrednosti temperature ponovno pritisnite tipko MAX/MIN.
- Če med prikazom najvišjih ali najnižjih vrednosti temperature na prikazovalniku pritisnete tipko RESET, se posamezne vrednosti izbrišejo in ponastavijo na trenutne vrednosti.

6. Temperaturni alarm

- Pritisnite in držite tipko SET, dokler prikaz zunanje temperature ne utripa. Nato s tipko "+" vnesite zgornjo mejno temperaturo (▲). Ob preseganju te vrednosti se aktivira alarm.
- Ponovno pritisnite tipko SET. Prikaz zunanje temperature utripa. Nato s tipko "+" vnesite spodnjo mejno temperaturo (▼). Ob nedoseganju te vrednosti se aktivira alarm.
- Če tipko "+" pritisnete in držite, potem se vrednosti hitreje spreminjajo.
- V načinu običajnega prikaza lahko s tipko "+" aktivirate (pojavlja se simbol 🔔) ali deaktivirate alarm.

7. Pritrditev

- Termometer pritrdite v bližini okna na obešalnik z žebjem ali vijakom ali pa ga postavite s pomočjo zložljivega stojala.
- Kabel s senzorjem enostavno speljite navzven pri odprttem oknu. Kabel se prilagodi obliku okenskega tesnila. (Bodite pazljivi pri okenskih okvirjih z ostrimi robovi. Izogibajte se pogostemu odpiranju in zapiranju okna).
- **Izagibajte se pritrditvi v bližini radiatorjev in na neposredni sončni svetlobi.**

8. Nega in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.
- Napravo shranite na suhem mestu.

9. Odpravljanje težav

Ni prikaza.

- Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti.
- Zamenjajte baterijo.

Nepravilen prikaz.

- Zamenjajte baterijo.

Ni prikaza zunanje temperature.

- Preverite namestitve kabla.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste izdelek kupili.

10. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili. Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

11. Tehnični podatki

Merilno območje notranje temperature:	-10 °C ... +50 °C (+14 °F ... +122 °F)
Merilno območje zunanje temperature:	-50 °C ... +70 °C (-58 °F ... +158 °F)
Natančnost:	±1 °C (±1,8 °F) 0 °C ... +50 °C, sicer ±2 °C (±3,6 °F)
Ločljivost:	0,1 °C (0,1 °F)
Dolžina kabla:	pribl. 150 cm
Napajanje:	1 x 1,5 V baterija tipa AAA (priložena)
Mere ohišja:	70 x 20 (70) x 110 mm
Teža:	90 g (samo naprava)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremenjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalni notranji/zunanji termometer
z alarmom TFA 30.1024**
Kat. št.: **67 84 10**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.