



SOLZILEC

Št. izdelka: 751028

KAZALO

1	SESTAVA / INFORMACIJE O SESTAVINAH	3
2	MOŽNE NEVARNOSTI.....	3
3	UKREPI ZA PRVO POMOČ	3
4	UKREPI OB POŽARU	3
5	UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH.....	4
6	RAVNANJE Z IZDELKOM IN HRANJENJE.....	4
6.1	Ravnanje z izdelkom	4
6.2	Hranjenje	4
7	NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO IN OSEBNA VARNOSTNA OPREMA	4
7.1	Osebna zaščitna oprema.....	4
8	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI	5
8.1	Pojava	5
8.2	Varnostni podatki.....	5
9	STABILNOST IN REAKTIVNOST	5
10	NAVEDBE ZA TOKSIKOLOGIJO	5
11	NAVEDBE ZA EKOLOGIJO	5
12	NAPOTKI ZA ODSTRANITEV	5
13	PREDPISI	6
13.1	Označevanje po EG smernicah	6
14	OSTALE NAVEDBE.....	6

1 SESTAVA / INFORMACIJE O SESTAVINAH

Kemijska karakterizacija:

- Opis

Priprava sestavljena iz poprovega koncentrata in mešanice topila in s potisnim plinom napolnjeno v pločevinkah.

- Nevarne sestavine

Plin	snov
BO23-77-6	poprov koncentrat
67-63-0	izopropanol
141-76-6	etilacetat
74-98-6 / 106-97-8	mešanica propana in butana

2 MOŽNE NEVARNOSTI

Opis nevarnosti:



XI dražeč
F+ zelo vnetljivo

Posebni nevarnostni napotki za človeka in okolje:



R 36 / 37 / 38 draži oči, dihala in kožo
R 11 zlahka vnetljivo
R 12 zelo vnetljiv tekoči plin

3 UKREPI ZA PRVO POMOČ



- Po vdihu:
Zadosten dovod svežega zraka.
- Po stiku z kožo:
Takoj sperite z veliko vode. Ne nanesite krem ali mazil. Odstranite prizadeto obleko.
- Po stiku z očmi:
Odprte oči sperite pod tekočo vodo.
- Splošni napotki:
V sili pojdite k zdravniku.

4 UKREPI OB POŽARU



- Primerna gasila:
CO₂, vodna megla, suh prah za gašenje
- Iz varnostnih razlogov neprimerna gasila
- Zaščitna oprema:

Dihalni aparat

5 UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH



- Previdnostni ukrepi za osebe:
Nosite zaščitno opremo, nezaščitene osebe naj se ne zadržujejo v bližini.
- Postopanje pri čiščenju:
Zberite material na katerem je tekočina.
Kontaminiran material odstranite po točki 12.
Poskrbite za zadostno prezračevanje.
- Dodatni napotki

6 RAVNANJE Z IZDELKOM IN HRANJENJE

6.1 Ravnanje z izdelkom



- Napotki za varno ravnanje
Poskrbite za dobro prezračevanje.
- Napotki za zaščito pred požarom in eksplozijo
V bližini izdelka ne imejte virov vžiga – ne kadite.

6.2 Hranjenje

- Zahteve za skladišča in posode
Hranite na hladnem in toplem mestu.
- Nadaljnje navedbe za pogoje hranjenja.
- Razred hranjenja

7 NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO IN OSEBNA VARNOSTNA OPREMA

7.1 Osebna zaščitna oprema

- Splošni ukrepi za zaščito in higieno:
Izdelka ne imejte v bližini živil, pijač in krmil.
Umazano obleko takoj slecite.
Preprečite stik z očmi in kožo.
- Zaščita dihal:
Dihalna naprava s filtrom A2P2
- Zaščita rok:
Zaščitne rokavice
- Zaščita oči:
Zaščitna očala
- Zaščita telesa

8 FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

8.1 Pojava

Oblika: razpršilo
Barva: rumeno-rjava
Vonj: po popru

8.2 Varnostni podatki

Plamtišče: 21°C
Parni tlak: 4 bar
Gostota: 0,6 g/ cm³

9 STABILNOST IN REAKTIVNOST

- Pogoji, ki jih je potrebno preprečiti:
Izdelek zaščitite pred sončnim sevanjem in temperaturah višjih od 50°C. Tudi po uporabi izdelka ne odprite na silo in ga ne sežgite. Ne pršite v plamen ali na žareč predmet. Izdelka ne imejte v bližini virov vžiga – ne kadite. Izdelek ne sme priti v otroške roke.
- Snovi, ki jih je potrebno preprečiti
- Nevarni izdelki razgradnje
- Nadaljnje navedbe

10 NAVEDBE ZA TOKSIKOLOGIJO

- Akutna strupenost:
- Vrednosti pomembne za razvrstitev:
- Primarni spodbujevalni učinek
- Vdih
Povzroči dražljaj h kašlju in težko dihanje.
- Stik z kožo
Povzroči močna draženja.
- Oči
Povzroči močna draženja in solzenje.
- Razne navedbe

11 NAVEDBE ZA EKOLOGIJO

- Splošni napotki

12 NAPOTKI ZA ODSTRANITEV

- Izdelek
- Priporočilo
Popolnoma prazne naprave odstranite med gospodinjske odpadke.
Polne naprave nesite na zbirno mesto za posebne odpadke.

13 PREDPISI

13.1 Označevanje po EG smernicah

Gorljivo v smislu TRG300

Izdelek vsebuje

R36 / 37 / 38	Draži oči, dihalne organe in kožo
R11	Zlahka vnetljivo
S7	Izdelek naj bo tesno zaprt.
S9	Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu.
S23	Hlapov ne vdihujte.
S26	Pri stiku z očmi, oči temeljito sperite z vodo in se obrnite na zdravnika.
S27	Umazano, mokro obleko takoj slecite.
S37 / 39	Pri delu nosite ustrezne zaščitne rokavice in zaščitna očala / zaščito obraza.

14 OSTALE NAVEDBE

Navedbe se opirajo na današnje stanje naših znanj, vendar ne predstavljajo zagotovil lastnosti izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razmerja.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____
Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.