



Žepni alarm
Št. izdelka: 75 15 69

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Obsegajo pomembne napotke za pripravo na zagon in uporabo. Če izdelek predate tretji osebi, poskrbite za to, da ji izročite tudi navodila za uporabo.

Prosimo vas, da pred prvo uporabo pozorno preberete navodila za uporabo in varnostne napotke. Shranite jih, da jih boste lahko kadarkoli znova prebrali!

PRAVILNA UPORABA

Mini žepni alarm služi kot sredstvo za zastraševanje v primeru nadlegovanja. Deluje tako, da se, takoj, ko potegnete za nosilni trakec, sproži akustičen zvok (alarm).

Oskrba z napetostjo poteka prek 3V gumbne baterije (tip CR2032).

Izdelek varujte pred vlago in mokroto. Nevarnost poškodb!

Kakršnakoli drugačna uporaba od opisane v teh navodilih, je prepovedana in lahko vodi do poškodb ter s tem povezanih nevarnosti, kot so kratek stik, požar in podobno. Izdelka ne spreminjajte in ne predelujte. Obvezno upoštevajte varnostne napotke, vsebovane v teh navodilih za uporabo.

KOMPLET VSEBUJE

- Žepni alarm
- 1 gumbna baterija CR2032
- Nosilni trak
- Navodila za uporabo

RAZLAGA SIMBOLOV



Klicaj v trikotniku opozarja na pomembne napotke tekom teh navodil za uporabo, ki jih je obvezno potrebno upoštevati.



Strela v trikotniku opozarja na posebne nevarnosti za vaše zdravje (na primer električni udar).



Simbol roke označuje posebne napotke in namige za upravljanje.

VARNOSTNI NAPOTKI



V primeru poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov, se garancijski rok prekine. Za nastale posledice ne prevzemamo odgovornosti!

Za materialno škodo in poškodbe oseb, nastale zaradi nepravilnega ravnanja z napravo ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V teh primerih se prav tako prekine garancijski rok.

- Zaradi varnostnih razlogov in razlogov CE konformnosti je vsako nepooblaščenno preurejanje in/ali spreminjanje izdelka prepovedano. V nasprotnem primeru se prekine možnost uveljavljanja garancije!

- Izdelka ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, direktni sončni svetlobi, intenzivnim vibracijam, vlagi ali težkim mehanskim obremenitvam.
- Kadar izdelek prinesete iz hladnega v toplel prostor, ga nikoli takoj ne uporabite, saj se zaradi nastale kondenzacije lahko poškoduje. Počakajte nekaj časa, da se prilagodi sobni temperaturi (to lahko traja več ur) in ga šele nato uporabite.
- Elektronski izdelki niso igrače, zato jih varujte izven dosega otrok!
- V primeru dvoma v zvezi z delovanjem ali pravilno uporabo izdelka, se po pomoč obrnite na strokovnjaka.
- Ovojnega materiala ne puščajte ležati naokrog, saj bi lahko postal nevarna igrača za otroke. Nevarnost zadušitve!
- Ko je gotovo, da nenevarna uporaba izdelka ni več mogoča, le-tega ne uporabljajte ter ga pospravite izven dosega rok.
- Izdelek varujte pred vlago in mokroto.
- Upoštevajte, da alarm ob sprožitvi doseže glasnost v višini približno 91 dB, zato ga nikoli ne držite v bližini ušes.
- Z izdelkom ravnajte previdno, varujte ga pred udarci in padci, saj se lahko pri tem poškoduje.
- Za odkrbo z napetostjo uporabljajte izključno 3V gumbno baterijo tipa CR2032.
- V gospodarskih ustanovah obvezno upoštevajte predpise Gospodarskega združenja za varnost in zdravje pri delu.
- Vsa morebitna potrebna popravila, prilagoditve in vzdrževalna dela prepustite za to usposobljenemu serviserju.
- V primeru dodatnih vprašanj, na katera odgovorov ne najdete v teh navodilih za uporabo, se po pomoč obrnite na našo tehnično službo ali drugega strokovnjaka.

Napotki v zvezi baterijami

- Baterije ne sodijo v otroške roke.
- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost!
- Baterij ne puščajte ležati naokrog, saj bi jih otroci ali domače živali lahko pogoltnili. V primeru, če se to vseeno zgodi, nemudoma poiščite zdravniško pomoč! Nevarnost zadušitve!
- Izlite ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato za rokovanje z njimi uporabljajte primerne zaščitne rokavice!
- Baterij ne mečite v ogenj in ne ustvarjajte kratkega stika! Obstaja nevarnost eksplozije!
- Običajnih baterij ne polnite. Nevarnost eksplozije!
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, v izogib poškodbam zaradi izlitja, odstranite iz njega notranji akumulatorski zavojček (alarmna centrala) oziroma baterijo iz senzorja in daljinskega upravljalnika.

PRIČETEK OBRATOVANJA

Če je to potrebno, pred prvo uporabo odstranite z baterije zaščitno folijo. Sedaj je izdelek pripravljen na uporabo.

AKTIVIRANJE ALARMA

Za aktivacijo alarma povlecite za nosilni trak.

Za deaktivacijo alarma potisnite izvlečeni zatič, na katerega je pritrjen nosilni trak, nazaj v ohišje.

ZAMENJAVA BATERIJE

- Odvijte oba vijaka, ki se nahajata na ohišju.
- Previdno odprite ohišje izdelka.
- Odstranite porabljeno baterijo.
- V baterijski predal vstavite novo 3V gumbno baterijo (tip CR2032) ter pri tem pazite na pravilno polarnost.
- Zaprite nazaj ohišje in privijte oba vijaka.


ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Poleg menjave baterije izdelek ne vsebuje delov, ki bi terjali posebno vzdrževanje.

Za čiščenje zunanje strani izdelka zadošča suha, čista in mehka krpa. Za čiščenje v nobenem primeru ne uporabljajte čistilnih sredstev.

ODLAGANJE

a) Splošno



Napravo po odsluženi življenjski dobi odložite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. **Odlaganje električnih aparatov med gospodinjske odpadke je strogo prepovedano!**

b) Odlaganje baterij/akumulatorjev

Kot končni uporabnik ste zakonsko zavezani k vračilu vseh porabljenih baterij in akumulatorjev. Odlaganje porabljenih baterij in akumulatorjev med gospodinjske odpadke je strogo prepovedano!



Na prepoved odlaganja baterij/akumulatorjev med običajne odpadke opozarjajo oznake za težke kovine;

Cd = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.



Porabljene baterije in akumulatorje odložite v temu namenjena zbirališča ali pa jih prinesite nazaj v trgovino, kjer ste jih kupili oz. kjer prodajajo tovrstne izdelke. S tem boste izpolnili zakonsko dolžnost ter bistveno prispevali k skrbi za čisto in varno okolje.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost delovanja	1 x 3V gumbna baterija (tip CR2032)
Življenjska doba baterije	cca. 90 minut s stalnim alarmom cca. 12 mesecev v stanju pripravljenosti
Zvočni pritisk	cca. 91 dB(A) pri razdalji 1m
Temperatura delovanja	-10°C do +60°C
Teža	cca. 19 gramov
Dimenzije (VxŠxD)	cca. 59 x 30 x 21 mm



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.