

Navodila za ERSA standardni spajkalnik, model 25 W/230 V

Kat. štev. 81 06 65

PRED PRVO UPORABO NAPRAVE MORATE PAZITI NA:

1. Preberite navodila za uporabo in varnostne napotke.
2. Vir napetosti se mora ujemati z napravo. Nizko napetostne naprave sodijo v zaščitni razred III.
3. Preden ogrejete napravo, preverite, če je konica v pravilnem položaju.
 - a) Konice, ki se ogrevajo od zunaj: privojni vijak naj bo pritrjen (glejte sliko 1a v originalnih navodilih).
 - b) Konice, ki se ogrevajo od znotraj: konica mora biti tesno na grelcu, med njima naj ne bo zraku. Konicu zlahka zamenjate. Ko jo vstavljate, na rahlo privzdignite prožni vzvod, tako da lahko konic brez upora potisnete do grelca. Pazite, da prožni vzvod potisnete proti ročaju. (glejte sliko 1b).
 - c) Samo za ERSA Multi-Pro (glejte sliko 1c).

PRVA UPORABA

1. Povežite spajkalnik z ustreznim virom napetosti. **Pozor!** Konicu lahko odstranite le, ko je naprava izključena. Novo konicu vstavite, dokler je ugašena.
2. Ne segrevajte spajkalnika, če ni konice.
3. Po uporabi pustite, da se spajkalnik ohladi na zraku (ne hladite ga v vodi).
4. Uporabljajte le ustrezno držalo (slika 2).
Zamenjava grelca: menjavo grelcev in konic naj izvaja strokovnjak. Pomembno: uporabljajte le originalne dele!

OPOZORILO:

Ne delajte nikakršnih sprememb ali popravil na spajkalniku. Popravila naj izvajajo le pooblašteni servisi. Naprava vsebuje dele pod napetostjo, ki so življenjsko nevarni.

Samo za Isotyp 20/60/90, Imos 20.

Ne odpirajte spajkalnika! Zaradi varnostnih razlogov lahko popravila izvaja le proizvajalec.

OPOMBE:

1. Pri 6 V in 12 V modelih je ročaj prevodnik za grelec. Pazite na možne razlike.
2. Spajkalniki imajo vgrajeno varnostno izolacijo.
3. Plastično varilno orodje.

IZJAVA O SKLADNOSTI

ERSA spajkalniki (230 V) so izdelani in testirani po nemških standardih VDE 0700.

VARNOSTNA OPOZORIILA

POZOR! Pri uporabi električnih orodij morate za zaščito pred električnim udarom, nevarnostjo poškodb in požara upoštevati sledeče varnostne ukrepe.

- **Delovno mesto imejte urejeno.** Neurejenost delovnega mesta poveča možnost nesreče.
- **Upoštevajte vplive okolja.** Električnih orodij ne izpostavljajte dežju, ne uporabljajte jih v vlagi in mokroti. Poskrbite za dobro osvetlitev. Električnih orodij ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin ali plinov.
- **Zaščitite se pred električnim udarom.** Izogibajte se dotikanju telesa z ozemljenimi deli, npr. s cevmi, ogrevali, štedilniki, hladilniki.
- **Orodje uporabljajte izven dosega otrok.** Ne dopustite dotikanja orodja in kablov drugim osebam.
- **Orodje hranite na varnem,** v suhih in zaprtih prostorih in nedostopno otrokom.
- **Orodja ne preobremenjujte.** Bolje in varneje delate v določenem območju zmogljivosti.
- **Uporabite pravo orodje.** Za težja dela ne uporabite prešibkega orodja. Orodja ne uporabite za dela, za katera ni določeno.
- **Nosite primerno delovno obleko.** Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Gibljivi deli jih lahko zgrabijo. Pri delu na prostem so priporočljive delovne rokavice in nedrsljiva obutev. Pri daljših laseh nosite mrežico.
- **Uporabite zaščitna očala.** Pri prašnih delih uporabite zaščitno masko.
- **Kabla ne uporabljajte v druge namene.** Orodja ne nosite na kablu in ga ne uporabite za vlečenje iz vtičnice. Kabel varujte pred vročino, oljem in ostrimi robovi.

- **Zavarujte obdelovanec.** Uporabite vpenjalne priprave ali primež. S tem je varneje prijet in omogoča upravljanje stroja z obema rokama.
- **Poskrbite za varen položaj.** Izogibajte se nenormalnim držam telesa in ga ves čas držite v ravnotežju.
- **Orodje pazljivo vzdržujte.** Orodje naj bo ostro in čisto. Upoštevajte predpise za vzdrževanje in opozorila za menjavo orodja. Redno preverjajte vtič in kabel in jih v primeru poškodb nesite strokovnjaku v obnovo. Redno preverjajte podaljšek in nadomestite poškodovanega. Ročaji naj ne bodo mokri in mastni.
- Po odrabi, pred čiščenjem, vzdrževanjem ali menjavo opreme **izvlecite omrežni napajalnik.**
- **Ne pustite vtaknjenih nobenih orodnih ključev.** Pred vklopom preverite, da so ključji in nastavitveno orodje odstranjeni.
- **Izogibajte se teku brez nadzora.** Ne nosite orodja, ki je priključeno na omrežje, s prstom na stikalu. Preverite, da je stikalo pred priključitvijo v omrežje izklopljeno.
- **Podaljšek na prostem:** Na prostem uporabite samo dopusten in ustrezno označen podaljšek.
- **Bodite vedno previdni.** Nadzorujte svoje delo. Postopajte razumno. Orodja ne uporabljajte, kadar niste skoncentrirani.
- **Preverjajte napravo glede poškodb.** Pred uporabo orodja preverite varnostne naprave in občutljive dele, če delujejo neoporečno in v skladu z določili. Preverite, ali je delovanje gibljivih delov v redu, da se ne zatikajo in niso poškodovani. Vse dele morate pravilno montirati in izpolniti vse pogoje, da zagotovite neoporečno delovanje naprave. Poškodovane zaščitne naprave in dele lahko strokovno popravijo ali zamenja servisna služba, če ni drugače navedeno v navodilih za uporabo. Poškodovana stikala lahko nadomestijo le v pooblašteni servisni službi. Orodja, pri katerem stikala ne morete vklopiti ali izklopiti, ne uporabljajte.
- **Pozor!** Zaradi lastne varnosti uporabljajte samo opremo in dodatne naprave, ki so navedene v navodilih ali jih priporoča proizvajalec. Drugačna uporaba orodij ali dodatne opreme od predpisane lahko pomeni nevarnost poškodb.
- **Napravo naj popravljajo priznani strokovnjaki.** Elektro orodje ustreza veljavnim varnostnim določbam. Popravila lahko izvaja samo kvalificirano osebje, ker lahko nestrokovna popravila ogrožajo uporabnika.
- **Priključitev sesalne naprave.** Če na napravo lahko priključite sesalne naprave, preverite ali je priključena.

GARANCIJA:

Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridrujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjne odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.