



NAVODILA ZA UPORABO

Mini vbodna žaga Donau 1005


Kataloška št.: 81 77 79



Kazalo

Uvod	2
Možnosti uporabe skupaj z orodji Hobby Drill 2000	2
Varnostni napotki	5
Garancijski list	6

Uvod



Za fino žaganje lesa, plastike in kovine. Žago lahko pritrdite na mizo s pomočjo spona. Obdelovanca lahko zdaj vodite čez podporno mizo, kar omogoča natančnejši rez. Žagate lahko trd les do približno 6 mm, mehki les do približno 10 mm, nekaljene kovine do približno 2 mm. Plastiko in tiskana vezja (tudi iz epoksida) glede na trdoto. Napetost 15 - 18 VDC, dvig / min. v prostem teku 3.000 - 5.000, dvižna višina 12 mm. Žagi so priloženi spona in listi za žago (rezila).

Možnosti uporabe skupaj z orodji Hobby Drill 2000

Vstavna orodja	Material					
	Les	Plastika/ epoksi	Mehki material	Trdi materiali	Steklo	Kamen / keramika
Št. 1604 Polirni sveder za silikon		•	•	•		•
Št. 1606 Polirni disk za silikon		•	•	•		•
Št. 1610 Keramični brusilni sveder			•	•	•	•
Št. 1611 Keramični brusilni sveder			•	•	•	•
Št. 1622 Brusilni list	•	•	•	•		

grob						
Št. 1623 Brusilni list fini	•	•	•	•		
Št. 1624 Nosilec za brusni papir	•	•	•	•		
Št. 1625 Lamelni brusni kolut	•	•	•	•		
Št. 1626 Brusilni trakovi Φ 13 mm	•	•	•	•		
Št. 1627 Brusna kapa Φ 5 mm	•	•	•	•		
Št. 1628 Brusna kapa Φ 10 mm	•	•	•	•		
Št. 1629 Brusna kapa Φ 13 mm	•	•	•	•		
Št. 1630 Rezalni kolut Φ 22 + 37 mm		•	•	•	•	
Št. 1631 Rezalni kolut Φ 37 mm		•	•	•	•	
Št. 1632 Brusilni kolut Φ 22 mm + sveder		•	•	•	•	
Št. 1633 Brusilni kolut Φ 22 mm		•	•	•	•	
Št. 1634 Diamantni brusilni kolut Φ 19 mm		•	•	•	•	•
Št. 1635 Diamantni brusilni kolut Φ 22 mm		•	•	•	•	•
Št. 1636 Diamantni brusni kolut Φ 37,5 mm		•	•	•	•	•
Št. 1638 Medsebojno povezani brusni koluti		•	•	•	•	•
Št. 1640 List za krožno žago Φ 12 +19 mm	•	•				
Št. 1642 Listi za krožno žago Φ 16 + 22 mm	•	•				
Št. 1645 Listi za namizno krožno žago grobi	•					
Št. 1647 Listi za namizno krožno žago fini	•	•	•			

Št. 1649 Diamantni list za krožno žago		•	•	•	•	•
Št. 1650 Polirni čep iz koprene		•	•	•		•
Št. 1651 Polirni čep iz koprene		•	•	•		•
Št. 1670 Krtača iz jeklene žice	•	•	•	•		•
Št. 1671 Žična krtača Messing	•	•	•	•		•
Št. 1672 Najlonska krtača			•	•		•
Št. 1680 Cilinder za rezkar	•	•				
Št. 1681 Konica za rezkar	•	•				
Št. 1682 Brusna krogla	•	•				
Št. 1683 Rezkalno kolo	•	•				
Št. 1684 Rezkalna krogla	•	•				
Št. 1700 Rezkar Φ 2,3 mm	•	•	•			
Št. 1701 Rezkar Φ 2,3 mm	•	•	•			
Št. 1702 Rezkar Φ 1,4+ 2,3 mm	•	•	•			
Št. 1706 Rezkar Φ 5,0 mm	•	•				
Št. 1708 Rezkar za trde kovine			•	•	•	•
Št. 1710 Diamantna brusilna krogla			•	•	•	•
Št. 1712 Diamantna brusilna krogla			•	•	•	•
Št. 1714 Diamantna brusilna krogla			•	•	•	•
Št. 1716 Diamantna brusilna krogla			•	•	•	•
Št. 1717 Diamantna brusilna konica			•	•	•	•
Št. 1719 Diamantna brusilna konica			•	•	•	•
Št. 1720 Spiralni sveder HSS 0,4 -1,0 mm	•	•	•	•		
Št. 1721 Spiralni sveder HSS 1,2 -1,8	•	•	•	•		

mm						
Št. 1722 Spiralni sveder HSS 2,0 -2,6 mm	•	•	•	•		
Št. 1723 Spiralni sveder HSS 1,5 – 3,0 mm	•	•	•	•		
Št. 1750 Listi za vbodno žago	•					

• = možno uporabljati

Če je mogoče, uporabite samo orodja Hobby Drill 2000. Ta orodja so prvovrstne kakovosti in se idealno ujemajo s stroji.

Varnostni napotki

Naprava ni primerna za uporabo pri otrocih ali osebah z omejenimi telesnimi, duševnimi ali senzoričnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in znanja, razen če so nadzorovani in podučeni. Otroke je treba nadzorovati, da se prepričate, da se ne igrajo z napravo.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Mini vbodna žaga Donau 1005**
Kat. št.: **81 77 79**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom