



ULTRAZVOČNI ČISTILNIKI

Št. izdelka: 826621

KAZALO

1	OPIS NAPRAVE.....	3
2	TEHNIČNI PODATKI	3
3	POMEMBNI NAPOTKI	4
4	UPORABA.....	4
5	PRIMERI ZA ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM.....	5
6	DODATKI ZA ČIŠČENJE	5

1 OPIS NAPRAVE

- 1 Pokrov
- 2 Košara
- 3 Kad iz legiranega jekla
- 4 Omrežni kabel
- 5 Vkllop / izklop
- 6 Časovno stikalo
- 7 Stikalo temperature



2 TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	Emmi 20 – 2,0 litra	Emmi 30 – 3,0 litre	Emmi 40 – 4,0 litre
Višina (mm)	220	240	240
Širina (mm)	150	165	180
Dolžina (mm)	260	265	325
Prostornina (L)	2,0	3,0	4,0
Mere kadi (mm)	230 x 120 x 80	240 x 135 x 100	300 x 155 x 100
Obratovalna napetost	230 / 50Hz	230 / 50Hz	230 / 50Hz
Zaščitni razred	IP 20	IP 20	IP 20
Maksimalna poraba moči	100W	150W	200W
Frekvenca čiščenja	38kHz	38kHz	38kHz

3 POMEMBNI NAPOTKI

- Ultrazvočni čistilnik lahko obratuje samo z napetostjo, ki je navedena na nalepki (zadnja stran naprave). (v ozemljeni vtičnici)
- Gorljivih in agresivnih kemikalij (kislin, itd.) ne nalijte direktno v kad, temveč uporabite steklene posode.
- Med ultrazvočnim čiščenjem ne sezite v čistilno tekočino.
- Pri ugotovljenih poškodbah, naprave ne priključite več na električno omrežje.
- V napravi ne čistite živih bitij (nohtov, živali, itd.).
- V neposredni bližini (1 m) naprave se zadržujte maksimalno 4 ure.
- Močnejše umazane predmete položite z umazano stranjo na dno in jih kopicite drug na drugega.
- Ultrazvočni čistilnik lahko obratuje samo z zadostno količino vode (približno $\frac{3}{4}$ celotne kadi, t.j. voda približno 1-2 cm od zgornjega roba kadi).

Normalno je, da se zgornji robovi kadi pri daljšem obratovanju segrejejo.

4 UPORABA



Kad (3) napolnite z vodo in vtaknite vtič kabla (4) v vtičnico. S pomočjo pritiska na omrežno stikalo (5) lahko sedaj z vrtljivim stikalom nastavite čas čiščenja (6) in temperaturo (7). Preklopite lahko tudi na stalno obratovanje (8) (obračanje v levo), vendar pa iz varnostnih razlogov tega ne priporočamo. Z izparevanjem lahko naprava teče na suho in se s tem sama poškoduje.

Nastavitveni čas čiščenja je odvisen od stopnje umazanosti predmetov za čiščenje. Po iztečenem času čiščenja, naprava samodejno zaključi postopek čiščenja. Pri ponovnem obračanju vrtljivega stikala naprava spet obratuje.

Po končanem postopku čiščenja, odstranite predmete iz kadi in jih na kratko sperite pod tekočo vodo, da odstranite možne preostale delce umazanije.

Po končanem postopku čiščenja (ali več postopkih čiščenja) se priporoča, da vodo izpraznite iz kadi, kad sperete in jo obrišete s suho krpo. Pazite na to, da skozi prezračevalne odprtine v dnu naprave ne vdre voda v ohišje.

Napotek:

Pri točenju sveže vodovodne vode upoštevajte glede na trdotno stopnjo čas razplinjenja (najboljši učinek čiščenja prejmete pri razplinjeni vodi, npr. kuhana, postana ali destilirana voda). V drugih primerih priporočamo za razplinjenje vode, da pustite napravo 10 minut obratovati z nalito vodo, preden boste v kad položili predmete.

5 PRIMERI ZA ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM

- Očala, okviri za očala (prosimo upoštevajte: preprečite direkten kontakt stekel z dnom kadi!)
- Zlat in srebrn nakit, dragi kamni, smaragdi, biseri
- Risalni pribor s tušem
- Zobne proteze, zobni aparati, instrumenti, itd.
- Strižni rezalniki električnih brivnikov
- Deli motorja, tiskana vezja, verige motornih koles in uplinjači, itd.
- Fino mehanski deli, deli orožij, npr. okviri za naboje, tulci nabojev, udarne igle, vzmeti

6 DODATKI ZA ČIŠČENJE

Za vsakokratne postopke čiščenja obstajajo različni dodatki, ki intenzivirajo postopek čiščenja. Te prejme tam, kjer ste kupili ultrazvočni čistilnik ali na spletni strani www.emag-germany.de.

Podjetje EMAG AG priporoča za vsakokratni namen sledeče koncentrate:

- EM 070 – za dentalno območje in čiščenje protez
- EM 080 – za čiščenje nakita (npr. dragi kamni, smaragdi, biseri), za očala, optična stekla, kroglaste glave, majhna orodja in instrumente ter za natančne majhne dele, strižni rezalniki električnih brivnikov (ne velja za kontaktne leče)
- EM 081 – za dele orožja in posebno mastne predmete
- EM 100 – za srebro, itd. (uporaba samo v stekleni posodi)
- EM 200 – dezinfekcijski koncentrat za instrumente, itd. (uporaba brez gretja)
- EM 300 – poseben koncentrat za težke primere (okvire, tečaje, ležaje koles, dele orožij, tulce, medenino, itd.)
- EM 303 – za platine (
- EM 404 – čistilo za aluminijaste in tlačne dele (uplinjač, blok motorja, glava motorja)



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.