

## Navodila za ERSA standardni spajkalnik 150

Kat. števil. 830798a1

### PRED PRVO UPORABO NAPRAVE MORATE PAZITI NA:

1. Preberite navodila za uporabo in varnostne napotke.
2. Vir napetosti se mora ujemati z napravo. Nizko napetostne naprave sodijo v zaščitni razred III.
3. Preden ogrejete napravo, preverite, če je konica v pravilnem položaju.
  - a) Konice, ki se ogrevajo od zunaj: privojni vijak naj bo pritrjen (glejte sliko 1a v originalnih navodilih)
  - b) Konice, ki se ogrevajo od znotraj: konica mora biti tesno na grelcu, med njima naj ne bo zraku. Konico zlahka zamenjate. Ko jo vstavljate, na rahlo privzdignite prožni vzvod, tako da lahko konico brez upora potisnete do grelca. Pazite, da prožni vzvod potisnete proti ročaju. (glejte sliko 1b).
  - c) Samo za ERSA Multi-Pro (glejte sliko 1c).

### PRVA UPORABA:

1. Povežite spajkalnik z ustreznim virom napetosti. **Pozor!** Konico lahko odstranite le, ko je naprava izključena. Novo konico vstavite, dokler je ugašena.
2. Ne segrevajte spajkalnika, če ni konice.
3. Po uporabi pustite, da se spajkalnik ohladi na zraku (ne hladite ga v vodi).
4. Uporabljajte le ustrezno držalo (slika 2).

**Zamenjava grelca:** menjavo grelcev in konic naj izvaja strokovnjak. Pomembno: uporabljajte le originalne dele!

Samo za ERSA 30, Minor, Minityp: odložite le po namestitvi šestkotnega obroča.

### OPOZORILO:

Ne delajte nikakršnih sprememb ali popravil na spajkalniku. Popravila naj izvajajo le pooblašeni servisi. Naprava vsebuje dele pod napetostjo, ki so življenjsko nevarni.

**Samo za Isotyp 20/60/90, Imos 20.**

Ne odpirajte spajkalnika! Zaradi varnostnih razlogov lahko popravila izvaja le proizvajalec.

### OPOMBE:

1. Pri 6 V in 12 V modelih je ročaj prevodnik za grelec. Pazite na možne razlike.
2. Spajkalniki imajo vgrajeno varnostno izolacijo.
3. Plastično varilno orodje.

### IZJAVA O SKLADNOSTI

ERSA spajkalniki (230 V) so izdelani in testirani po nemških standardih VDE 0700

### GARANCIJA:

Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.