



VEČPODROČNI KOMB FILTER DIRIN 230 A2B2E2K2-P3

Št. izdelka: 831779

Ime izdelka:	Večpodročni kombiniran filter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2 – P3R
Oblika uporabe:	DIN EN 14387
Uporaba:	V povezavi z maskami za cel obraz (DIN EN 136) in polovičnimi maskami (DIN EN 140) z navojem (DIN EN 148-1). Zaščita proti organskim plinom in hlapom z vreliščem >65°C, anorganskim plinom in hlapom, žveplovim dioksidom, amoniakom ter delci strupenih in visoko strupenih snovi.
Opis:	Ohišje filtra je okroglo in je sestavljeno iz posodice in pokrova za filter. Posodica za filter vsebuje navoj po DIN EN 148-1, pokrov filtra je k strani vdihavanja odprt. Obstaja posteljica filtra z aktivnim ogljem, to je z ohišjem in notranjim rešetom fiksno pritrjeno. Obe odprtini filtra sta s pokrovi zaprti pred paro.
Materiali:	Vsi uporabljeni materiali so upepeljeni. Ohišje filtra: umetna masa (ABS) Adsorbenti: impregnirano aktivno oglje Filter delcev: steklena vlakna, vlakna iz celuloze, dodatki (BIOSTOP) Pokrovi: umetna masa Nalepka: papir
Načelo delovanja:	Plini in hlapi bodo odstranjeni iz zraka z nabiranjem na impregniranem aktivnem oglju, delci bodo filtrirani z BIOSTOP filtrom.
Teža:	292 gramov
Vdihavanje:	pri 30 l / min, stalen tok maksimalno 2,6 mbar (po EN 141 (14387)) pri 95 l / min, stalen tok maksimalno 9,8 mbar (po EN 141 (14387))
Oznake:	Blagovna znamka proizvajalca (LOGO) Ime izdelka Veljaven standard Upoštevanje navodil za uporabo Rok uporabe (MM/YYYY) Številka serije (PARTITA) CE oznaka Mesto preveritve: Karakteristična barva: rjava – siva – rumena – zelena
Ravnanje:	Filter odprite šele neposredno pred uporabo (odstranite pokrov) in tesno privijte v priključni del priključka za dihanje.
Pripravljenost:	Sobna temperatura. Zaščitite pred mrazom, vročino in vlago. Upoštevajte pogoje hranjenja na embalaži.
Opozorilni napotek:	Upoštevajte navodila za uporabo!
Napotki za uporabo:	EKASTU Safety GmbH zagotavlja navedeno moč po razredu in tipu. Potrebno je upoštevati, da lahko laboratorijske vrednosti testov odstopajo od tistih, ki so dosežene v praksi.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **VEČPODOČNI KOMB FILTER DIRIN 230
A2B2E2K2-P3**
Kat. št.: **831779**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.