

Navodila za trojno hupo Vauxbell Nostalgie

Kat. števil. 84 28 00

UPORABA

Naprava je namenjena za dodatno hupo v vozilih z 12 V napajanjem. Drugačna uporaba od navedene lahko vodi do poškodb naprave, kot so kratki stik, ogenj,... naprave ne odpirajte, spreminjajte ali vgrajujte.

VARNOSTNI UKREPI

Pri montaži pazite na trdno namestitev naprave. Sprostitev naprave med vožnjo lahko poškoduje vozilo. Pred uporabo preverite, če so na napravi vidne poškodbe. Če varna uporaba naprave ni več mogoča, je ne uporabljajte več. Varna uporaba ni več možna v naslednjih primerih:

- naprava ne deluje več
- na napravi so vidne poškodbe
- napravo ste dalj časa skladiščili v neprimernih pogojih
- med transportom je prišlo do poškodb za zunanje čiščenje naprave uporabljajte mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

Izogibajte se močnim udarcem. Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, vibracijam ali vlažnosti.

OPIS NAPRAVE

Poseben zvok hupe spominja na športna italijanska vozila. Naprava ima kompresor in jo lahko uporabite v vseh vozilih z 12 V napajanjem.

DOBAVA

- 3 fanfare različnih velikosti
- kompresor
- releji
- razdelilnik
- ca. 70 cm dolga cev za zrak
- navodilo

MONTAŽA

Pritrdite fanfare in kompresor kot je prikazano na sliki v originalnih navodilih, str. 5. Fanfare montirajte v tesnem razmaku eno poleg druge, da bo cev za zrak zadostna za povezavo fanfar in kompresorja s pomočjo razdelilnika. Krajša je cev, hitreje dosežete optimalen zvok. Za povezavo kompresorja s fanfarami morate cev razrezati na 4 dele. Hupe morate montirati z odprtinami rahlo navzdol, da kondenzirana voda lahko odteka. Kompresor morate montirati navpično in ne v bližino segrevajočih-se delov. Luknja za pritrdilne vijake mora biti premera 8,5 mm, luknja za pritrditev fanfar pa premera 6 mm.

Pri vrtanju pazite, da ne poškodujete kablov, nosilnih delov ali rezervoarja za bencin.

ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV

Za montažo uporabite izoliran kabel zadostnega premera (min 1,5 mm²). Pazite na polarnost.

Pred električno priključitvijo fanfar se prepričajte, kateri pol tovarniško vgrajene hupe je priklopljen v vozilu.

- VGRADNJA PRI PRIKLOPLJENEM PLUS POLU

Priključite napravo kot je prikazano na sliki 1 v originalnih navodilih, str. 6.

1. serijsko vgrajena hupa
2. kompresor
3. fanfare
4. releji
5. volan z gumbom za hupo
6. varovalka 20 A
7. dodatno izbirno stikalo (ni priloženo) – z njim lahko izbirate med serijsko hupo in fanfarami

- VGRADNJA PRI PRIKLOPLJENI MASI

Priključite napravo kot je prikazano na sliki 2 v originalnih navodilih, str. 6.

1. serijsko vgrajena hupa
2. kompresor
3. varovalka min. 20 A
4. releji
5. volan z gumbom za hupo
6. varovalka 20 A
7. dodatno izbirno stikalo (ni priloženo) – z njim lahko izbirate med serijsko hupo in fanfarami

VZDRŽEVANJE

Potrebna je samo zamenjava baterij.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	12 V DC
Glasnost	118 dB (A)
Poraba toka	ca. 17 A
Teža	25 g

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.