



NAVODILA ZA UPORABO
Iskalni žaromet 12 V (Ø x V) 130 mm x
240 mm 2000 lm

Kazalo

Opozorilo	2
1. Varnostna navodila	2
2. Navodila za uporabo	2
3. Vzdrževanje	3
4. Tehnični podatki	3
5. Odstranjevanje	3
Garancijski list	4

Opozorilo

Previdno!



Pozorno preberite ta navodila za uporabo, če želite preprečiti škodo. Ta navodila pripadajo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne informacije za uporabo in upravljanje s tem izdelkom. To je potrebno poudariti tudi, če ta izdelek prenesete na tretjo osebo. Za nadaljnjo uporabo je potrebno večkrat prebrati navodila za uporabo!

1. Varnostna navodila

1. Ni dovoljena uporaba žarometa v javnem prometu.
2. Uporabljajte žaromet samo v suhem okolju.
3. Ne spreminjajte prisesnega podstavka. Prisesni podstavek je primeren samo za ravne in gladke površine. Uporabite ga samo za pritrdjevanje žarometa. Prepričajte se da se podstavek popolnoma prilega površini brez da bi zrak prehajal v podstavek. Drugače lahko žaromet popusti in pade.
4. Ne usmerjajte žarometa v obraz nekoga in nikoli ne glejte v žaromet – lahko poškoduje vaše oči!
5. Hranite žaromet izven dosega otrok med uporabo in shranjevanjem – visoka možnost opeklin!
6. Nikoli se ne dotikajte sprednjega stekla ko uporabljate žaromet - visoka možnost opeklin! Ko se žaromet ohlaja je še vedno vroč!
7. Žaromet se segreje med uporabo in ga je potrebno po uporabi ohladiti, preden ga pospravite. Nikoli ga ne pospravite v avto takoj po uporabi!
8. Držite razdaljo od vnetljivih predmetov, ki so navedeni na nalepki na žarometu. Nikoli ne namestite in uporabljajte žarometa na/blizu vnetljivih predmetov.
9. Ravnajte s previdnostjo. Izogibajte se sunkom in tresljajem – to lahko povzroči predčasno prekinitev električne energije za halogenske žarnice.

2. Navodila za uporabo

1. Namestite prisesni podstavek na ravno in gladko površino. Ročica mora biti obrnjena v levo.
2. Obrnite ročico v desno. Prisesni podstavek se pritrdi.
3. 12 V vtič priključite na vhod za avtomobilski cigaretni vžigalnik. Če avtomobilski cigaretni vžigalnik ob prižigu kontakta da le napajanje, prižgite motor avtomobila (poglejta navodila za uporabo vašega vozila).
4. Vklonite žaromet s stikalom na kabelskem daljinskem upravljalniku.
5. Premikajte žaromet s pritiskom na puščice na kabelskem daljinskem upravljalniku. Glejte varnostna navodila.
6. Po uporabi izklopote žaromet in ga izključite iz avtomobilskega cigaretnega vžigalnika.
7. Pustite da se žaromet ohladi. Po tem odstranite prisesni podstavek tako, da obrnete ročico na levo.

3. Vzdrževanje

1. Ko se žaromet ohladi, ga očistite s suho krpo. Ne uporabljajte detergentov in kemikalij!
2. Leča naj bo čista. Če je leča umazana, na primer z insekti, dajte vlažno krpo na lečo za nekaj minut in odstranite umazanijo s krpo – nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
3. Žarek je zelo dolgotrajen. Če je okvarjen, se obrnite na vašega prodajalca.

4. Tehnični podatki

Delovna napetost: 12 V DC
Poraba energije w/wo motor: maks. 8,5/7,8 A
Žarek: halogenska luč 12 V/100 W
Nagibni kot: 340°
Kot nagiba: 50°
Kabel: 4,5 m
Premer prisesnega podstavka: 160 mm
Dimenzije (Š x V x D): 193,1 x 241,5 x 175 mm

5. Odstranjevanje

Odstranite nedelujoč izdelek v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Iskalni žaromet 12 V (Ø x V) 130 mm x 240 mm 2000 lm
Kat. št.: 85 36 65

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.