



## **GENERATOR BELEGA ŠUMA DOHM 700904**

**Št. izdelka: 860598**

## PREGLED IZDELKA

- 1 Pokrov
- 2 Stranski pokrov
- 3 Stikalo (I / II)
- 4 Odprtine postavka (izpust zraka)



## INFORMACIJE ZA NAVODILA

Navodila vsebujejo pomembne informacije za pravilno in varno delovanje generatorja belega šuma. Zaradi tega pred uporabo generatorja belega šuma navodila popolnoma preberite. Drugače lahko nastanejo nevarnosti za osebe ter škode na generatorju.

Ta navodila shranite. Ko boste izdelek dali tretjim osebam, dajte zraven tudi ta navodila.

## NAMEN UPORABE

Generator belega šuma je namenjen za prekrivanje neželenih in nekontroliranih zvokov, ki motijo vaš spanec, vaš mir ali vašo koncentracijo. Generator bo priključen na napajanje in s pomočjo izstopajočega zraka naredi tako imenovano belo šumenje, ki prekrije široko pasovno širino motečih zvokov. Višino tona in glasnost lahko ročno nastavite.

## VARNOSTNI NAPOTKI

### Pozor

Če je kabel ali vtič generatorja belega šuma poškodovan, obstaja nevarnost električnega udarca in požara.

- Redno preverite, če je izdelek poškodovan.
- Uporabite samo nepoškodovan izdelek.
- Poškodovan izdelek odstranite ali pa ga nesite na servis za popravilo.

### Pozor

Če tekočina pride v notranjost naprave obstaja nevarnost električnega udarca in požara.

- Na generator belega šuma ne postavite posod s tekočinami.

### Pozor

S spremembami na generatorju belega šuma obstaja nevarnost električnega udarca in požara.

- Generatorja belega šuma ne uporabite z zatemnilniki ali podobnimi krmilniki.
- Generator priključite samo na napajanje, ki je navedeno na nalepki.

### Pozor

Pri napačnem ravnanju z embalažo obstaja nevarnost zadušitve.

- Embalaže ne pustite ležati naokoli in je ne uporabite za igranje.

## NAPOTEK

Blokiranje odprtih podstavka lahko vodi k pregretju generatorja belega šuma, ki ga poškoduje.

- Odprtine podstavka naj bodo vedno proste.

## ODSTRANITEV IZ EMBALAŽE

Odprite paket in preverite, če so prisotni vsi deli. V primeru ugotovljenih škod ali pomanjkljivosti se nemudoma obrnite na vašega prodajalca.

Embalažo shranite, da boste lahko generator v prihodnosti varno shranili in ga dali tretjim osebam.

## POSTAVITEV



### Previdno

Pri napačni položitvi električni kabel predstavlja nevarnost za spotikanje.

- Generatorja belega šuma ne postavite na prehode.

1. Generator belega šuma postavite nekoliko stran od sebe.  
→ Šumenje, zvok ki ga proizvaja generator, zapolni celoten prostor.
2. Električen kabel priključite na napajanje.

## VKLOP

1. Generator belega šuma vklopite na stikalu:
  - Na pozicijo I za tiho šumenje
  - Na pozicijo II za glasnejše šumenje

Za nemoten spanec pustite generator belega šuma vklopljen celo noč, ker je zelo varčen.

Traja lahko nekaj časa, da se boste navadili na vaš generator belega šuma. Po približno enem tednu dnevne ali nočne uporabe boste lahko uživali v vseh prednostih.

## NASTAVITEV VIŠINE TONA IN GLASNOSTI

Z vrtenjem pokrova in / ali stranskega pokrova lahko nastavite izpust zraka in tako številne različne višine tonov in glasnosti.

1. Pokrov in / ali stranski pokrov generatorja belega šuma vrtite tako dolgo, dokler ni dosežena zelena višina tona in glasnost.
  - Število odprtin na pokrovu, iz katerih izstopa zrak, se lahko spreminja med 3 in 8 odprtinami.
  - Odprtine stranskega pokrova imajo vsakokrat en ozek in širok konec, skozi katerega je lahko uravnavan izpust zraka.

## ČIŠČENJE

### NAPOTEK

Če generatorja belega šuma ne boste pravilno čistili, se lahko poškoduje.

- Ne uporabite agresivnih čistil ali gobic.

Odprtine za izstop zraka generatorja se bodo s časoma umazale. Zaradi tega jih za pravilno delovanje občasno očistite.

1. Generator belega šuma odklopite z napajanja.
2. Za čiščenje uporabite zgolj rahlo vlažne ali suhe krpe.

### ODPRAVA NAPAK

Če šumenja ne slišite več, je po možnosti prisotna napaka:

Vzrok	Pomoč
Generator belega šuma ni priključen na napajanje.	Električni kabel priključite na napajanje.
Generator belega šuma ni vklopljen.	Stikalo nastavite na pozicijo I ali II.
Generator belega šuma je pokvarjen.	Obrnite se na našo tehnično pomoč.

### TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost: 240V AC / 50Hz

Moč: 43W

Mere: 14 x 14 x 9 cm

Teža: 680g



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Generator belega šuma Dohm 700904**  
Kat. št.: **860598**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpoljenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpoljenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.