



NAVODILA ZA UPORABO

Hladilna podloga za prenosnik iz aluminija

Kataloška št.: **97 38 09** – 30,5 do 40,6 cm (12" do 16") prenosnik
97 38 10 – 35,6 do 50,8 cm (14" do 20") prenosnik
97 38 11 – netbook



Kazalo

1. Predvidena uporaba	2
2. Vsebina paketa	2
3. Varnostni napotki	2
Osebe/izdelek	2
Ostalo	3
4. Upravljanje	3
5. Odstranjevanje	3
6. Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

1. Predvidena uporaba

Izdelek je bil zasnovan za maksimizacijo zmogljivosti prenosnika s hlajenjem. Vgrajen ventilator prenosniku dovaja hladen zrak in ga s tem ščiti pred pregrevanjem. V predalih lahko shranjujete USB-kabel in druge pripomočke. Položaj in hitrost ventilatorja sta nastavljiva. Priložen distančnik poskrbi, da je hlajenje učinkovitejše. Napajanje poteka prek USB-priključka. Izdelek je primeren izključno za uporabo v suhih, zaprtih prostorih.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko vodi do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda kasneje želeli ponovno prebrati.

2. Vsebina paketa

- Hladilna podloga
- 2 distančnika
- USB-kabel
- Navodila za uporabo

3. Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.

Osebe/izdelek

- Izdelek ni igrača, zato poskrbite, da se bo nahajal izven dosega otroških rok!
- V prezračevalne odprtine hladilne podloge ne vstavljajte predmetov. Če se ventilator zatika, potem takoj izvlecite USB-vtič.

- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na to napravo.
- Izdelka ne smete izpostavljati močnim mehanskim obremenitvam.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, močnim vibracijam ali vlagi.
- Ko varna uporaba izdelka več ni možna, napravo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena v neugodnih pogojih okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu. -

Ostalo

- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo le strokovnjaki v specializiranih delavnicah.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

4. Upravljanje

1. Prenosnik lahko za boljše hlajenje privzdignete, tako da priložena distančnika enostavno privijete v predvidene luknje na hladilni podlogi.
2. Ventilator potisnite v zelen položaj.
3. Prenosnik postavite na hladilno podlogo.
4. USB-vtič kabla povežite s hladilno podlogo. USB-vtič kabla povežite s prostim USB-priključkom svojega prenosnika.
5. Za vklop hladilne podloge in s tem ventilatorja pritisnite tipko za vklop/izklop.
6. Nastavite hitrost ventilatorja s pomočjo skale.
7. Ventilator nato hladi prenosnik.
8. Zgoraj levo in desno na hladilni podlogi se nahajata dva predala. (Pri izdelku pod kat. št. 97 38 11 je na voljo samo en predal zgoraj desno.) Pritisnite ga za odpiranje in pospravljanje vaših pripomočkov. Za zapiranje ga preprosto spet pritisnite nazaj.

5. Odstranjevanje



Zaradi varstva okolja in za karseda popolno recikliranje uporabljenih surovin je potrošnik zavezan oddati odslužene in pokvarjene naprave na javnem zbirališču odpadnih električnih naprav.



Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču elektronskih odpadkov.

6. Tehnični podatki

Kat. št. 97 38 09	Kat. št. 97 38 10		Kat. št. 97 38 11
Splošno			
Obratovalna napetost:	5 V/DC prek USB-priključka		
Poraba toka:	400 mA		250 mA
Temperatura pri delovanju:	-10 do +60 °C		0 do +60 °C
Vlažnost zraka pri delovanju:	35 % do 85 % rel. vl.		0 % do 95 % rel. vl.
Temperatura pri shranjevanju:	-10 do +60 °C		-20 do +60 °C
Vlažnost zraka pri shranjevanju:	35 % do 85 % rel. vl.		0 % do 95 % rel. vl.
Primerna za:	30,5 do 40,6 cm (12" - 16") prenosnik	35,6 do 50,8 cm (14" - 20") prenosnik	netbook
Mere (Š x V x G):	330 x 52 x 261 mm	400 x 52 x 320 mm	260 x 44 x 200 mm
Teža:	826 g	1060 g	509 g
Ventilator			
Hitrost:	2.500 vrtlj./min		3.000 vrtlj./min
Raven hrupa:	28 dBA		25 dBA
Mere (Š x V x G):	80 x 80 x 15 mm		60 x 60 x 10 mm

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Hladilna podloga za prenosnik iz aluminija**
Kat. št.: **97 38 09, 97 38 10, 97 38 11**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.