



NAVODILA ZA UPORABO

Solarni ultrazvočni odganjalnik živali Swissinno

Kataloška št.: **10 20 845**



Pred uporabo tega izdelka si preberite napotke za uporabo in ustreerne varnostne ukrepe v teh navodilih za uporabo. Navodila za uporabo dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati.

KAZALO

ZNAČILNOSTI	2
DELOVANJE IZDELKA	2
VSEBINA PAKETA	2
BATERIJE	2
Vstavljanje baterij	2
Napotki glede baterij	3
NAPOTKI ZA UPORABO	3
Namestitev odganjalnika	3
Nastavitev upravljalnih gumbov	3
OPOZORILA	4
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	4
ODSTRANJEVANJE	4
2-LETNA GARANCIJA	4
TEHNIČNI PODATKI	4
GARANCIJSKI LIST	5

ZNAČILNOSTI

- Zazna in odganja mačke, pse, veverice, lisice in druge moteče živali z močnim ultrazvokom.**
- Varno za domače živali.**
- Domet do 10 metrov v 120° kotu, zaščita za več kot 100 kvadratnih metrov.**

DELOVANJE IZDELKA

Ljudje lahko slišijo zvočne frekvence do 20.000 Hz. Zvok nad to frekvenco se imenuje ultrazvok. Živali slišijo ultrazvok in ga občutijo kot motečega, zato storijo vse kar je v njihovi moči, da se mu izognejo.

Ko je odganjalnik nameščen, senzor zazna vsako premikanje živali na območju detekcije. Vsak premik poskrbi, da naprava pet sekund oddaja zvok, ki variira med 13.000 in 60.000 Hz, s čimer prežene moteče živali z območja delovanja. Ko se aktivira zvok, senzor zeleno utripa.

VSEBINA PAKETA

- 1 naprava

BATERIJE

Vstavljanje baterij

Za napajanje naprave potrebujete štiri polnilne baterije tipa AA (NiMH, 1,2 V) (niso priložene). Baterije napolnite v običajnem polnilniku za baterije. Odstranite pokrov baterijskega predala na zadnji strani naprave s pomočjo križnega izvijača in v baterijski predal vstavite štiri baterije (pazite na pravilno polarnost). Zaprite pokrov baterijskega

predala. Vrtljivi gumb desno spredaj na napravi zavrtite v položaj za izklop, tako da preprečite nepotrebno električno porabo.

Napotki glede baterij

Ko je naprava vključena in senzor utripa rdeče, to pomeni, da sončna svetloba ni zadostovala za polnjenje baterij. V tem primeru morate odstraniti baterije in jih napolniti v skladu z opisom pod prejšnjo točko.

Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati (na primer pozimi), potem baterije odstranite iz naprave, saj boste s tem ohranili njihovo življenjsko dobo. Ko nameravate napravo ponovno začeti uporabljati, baterije pred vstavljanjem napolnite.

NAPOTKI ZA UPORABO

Namestitev odganjalnika

Kovinsko palico privijte na podnožje naprave.

Izberite mesto namestitve izdelka. Pri tem upoštevajte naslednje točke:

- Senzor mora kazati proti območju, iz katerega želite odganjati moteče živali (domet znaša 10 metrov od naprave v 120° kotu).
- Ultrazvok ne potuje skozi trdne predmete kot so stene, ograje, drevesa in vrtno pohištvo. Torej napravo namestite tako, da so ovire minimalne.
- Napravo namestite na zadostni oddaljenosti od drugih virov hrupa kot so npr. ceste z gostim prometom, igrišča itd.
- Sončni kolektor zgoraj na napravi mora dobiti karseda veliko sončne svetlobe za polnjenje baterij. Torej izberite sončno mesto.
- Naprava je odporna na dež in jo lahko uporabljate kjerkoli na prostem.

Kovinsko palico zapičite v tla, tako da se naprava nahaja pribl. 15 cm nad zemljo. Prepričajte se, da palica stoji navpično in da senzor kaže naravnost naprej in ne navzgor ali navzdol.

Nastavitev upravljalnih gumbov

Levi vrtljivi gumb

Nastavi razdaljo, na kateri naprava deluje. Z vrtenjem v smeri urinega kazalca se domet poveča od nič do maksimuma 10 metrov, poveča pa se tudi občutljivost senzorja.

Desni vrtljivi gumb

Ta gumb je namenjen tako izklopu kot tudi preklapljanju med različnimi tipi živali, ki jih želite odganjati:

- Položaj 1: miši in podgane
- Položaj 2: živali, navedene pod položajem 1, ter mačke, kune, podlasice, hermelini, norke, kunci, zajci, veverice in druge srednje velike živali
- Položaj 3: živali, navedene pod položajem 2, ter lisice, psi, divje svinje, jelenjad in druge velike živali

Upoštevajte, da naprava v položaju 3 oddaja tako ultrazvok kot tudi zvok, ki je za človeka slišen.

OPOZORILA

- Naprava je primerna samo za uporabo na prostem.
- Odganjalnika ne uporabljajte v bližini domačih živali glodavcev kot so miši, podgane, hrčki, puščavski skakači, morski prašički, zajci, veverice in domače podlasice.
- Odganjalnika ne poskušajte odpirati ali dostopati do njegove notranjosti.
- Ultrazvok odganjalnika nima vpliva na elektronske naprave vključno s srčnimi spodbujevalniki, odpiralniki garažnih vrat, daljinskimi upravljalniki in podobnim.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Z izjemo občasnega čiščenja odganjalnik ne potrebuje nobenih vzdrževalnih del. Vendar vam priporočamo, da pokrov solarne celice ohranjate v čistem stanju in da pozimi z njega odstranjujete sneg in led. S tem zagotovite, da solarne celice dobijo dovolj sončne svetlobe za polnjenje baterij. Zunanjo stran naprave lahko čistite samo z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih abrazivnih sredstev ali kemičnih raztopin.

ODSTRANJEVANJE

Ta električna naprava ne sodi med gospodinjske odpadke. Prosimo, da se za pravilno odstranjevanje obrnete na javna zbirališča za reciklažo električnih in elektronskih naprav v svoji občini.

Baterije je treba odstraniti ločeno od izdelka.

Embalažo in obrabljeni material (folije, odsluženi izdelki) je treba odstraniti okolju prijazno.

2-LETNA GARANCIJA

Na odganjalnik prejmete 2-letno garancijo od datuma nakupa na škodo, nastalo zaradi napačne obdelave ali pomanjkljivega materiala.

POZOR: Ta garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe naprave.

SWISSINNO ne prevzema odgovornosti za posledično škodo.

TEHNIČNI PODATKI

- Moč: 4 x 1,2 V NiMH polnilna baterija tipa AA
- Glasnost: 105 dB
- Ultrazvočna frekvenca: 13.000 do 60.000 Hz
- Območje delovanja: do 100 m²
- Št. izdelka: 1 231 000
- Razvil: SWISSINNO SOLUTIONS AG.
- Proizvedeno: na Kitajskem
- Izdelek in blagovna znamka: SWISSINNO SOLUTIONS AG.



SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 22
9000 St. Gallen
Switzerland
www.swissinno.com





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Solarni ultrazvočni odganjalnik živali Swissinno**
Kat. št.: **10 20 845**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.