



NAVODILA ZA UPORABO

Vbodni termometer Laserliner ThermoTester

Kataloška št.: 10 52 633



Kazalo

Uvod	2
Delovanje in uporaba	2
Varnostni napotki	2
Vstavljanje/menjava baterije	2
Vklop/izklop	3
Nastavitev enote	3
Hold/Max/Min	3
Tehnični podatki	3
Določila EU in odstranjevanje	4
Servisna služba in kontakt	4
Garancijski list	5

Uvod

Prosimo, da v celoti preberete ta navodila za uporabo. Upoštevajte vse napotke. Ta navodila za uporabo dobro shranite.

Delovanje in uporaba

Digitalni termometer je namenjen merjenju temperature in merjenju temperaturnih razlik s pomočjo vgrajenega NTC-tipala. Primerna mesta uporabe za merjenje temperature so vse običajne meritve v gospodinjstvu, gastronomiji, trgovini, obrti in industriji, in sicer pri sipkih, tekočih ali mehkih materialih.

Varnostni napotki

- Merilnika ne smete uporabljati v zaprtih pečicah.
- Tipalo pred in po vsaki uporabi temeljito očistite.
- Merilnik ni vodotesen. Konico potopite v material do globine pribl. 10 mm pod ohišjem.
- Naprave se dotikajte samo za ročaj. Merilne konice se med merjenjem ne smete dotikati, saj se lahko med merjenjem zelo segreje.
- Ko se izmerjena temperatura nahaja izven merilnega območja, naprava prikazuje „- °C“.
- Merilne konice ne smete uporabljati pod zunanjo napetostjo. Pri rokovanju z napetostmi, ki so višje od 24 V/AC oz. 60 V/DC, morate biti posebej previdni. Pri dotikanju električnih vodnikov pri teh napetostih že obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar.
- Pri uporabi v bližini visokih napetosti ali pod visokimi elektromagnetnimi izmeničnimi polji lahko ti pogoji vplivajo na natančnost meritve.
- Napravo uporabljajte izključno v skladu z namenom uporabe znotraj specifikacij.
- Merilniki in oprema niso igrača. Shranjujte jih nedosegljivo otrokom.
- Ko naprave ne uporabljate, merilno konico vedno zavarujte z zaščitnim pokrovom.

Vstavljanje/menjava baterije



LR44 (1,5 V)

Vklop/izklop



Samodejni izklop: pribl. 20 minut.

Nastavitev enote

Za nastavitev želene enote temperature pritisnite in držite tipko „°C/°F“, dokler se na prikazovalniku ne pojavi ustrezen simbol.



Hold/Max/Min

Za zadržanje prikaza trenutne izmerjene vrednosti pritisnite tipko „Hold“ (na prikazovalniku utripa napis Hold).

Za določanje maksimalne oz. minimalne temperature med meritvijo pritisnite in tako dolgo držite tipko „Hold“, dokler na prikazovalniku ne utripa napis „MAX“ oz. „MIN“.

Običajen način merjenja je nastavljen, ko na prikazovalniku ne utripa nobena funkcija.



Tehnični podatki

Merilno območje: -40 °C ... 250 °C
Natančnost: 1,5 %, ±2 °C
Ločljivost: 0,1 °C
Hitrost merjenja: 2 sekundi
Samodejni izklop: pribl. 20 minut
Napajanje: LR44 (1,5 V)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Določila EU in odstranjevanje



Naprava izpolnjuje vse potrebne standarde za prost promet blaga znotraj EU.

Ta izdelek je električna naprava in jo je treba v skladu z evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) ločeno odstraniti. Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete na spletni strani www.laserliner.com/info.

Servisna služba in kontakt

Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Nemčija

Telefon: +49 2932 638-300

Faks: +49 2932 638-333

E-pošta: laserliner@umarex.de





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vbodni termometer Laserliner
ThermoTester**
Kat. št.: **10 52 633**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.