



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni termometer za pečenko in pečico TFA Küchen-Chef 14.1503

Kataloška št.: 10 82 152



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Za vašo varnost	2
3. Sestavni deli	3
4. Priprava na uporabo	3
4.1 Merjenje temperature pečice (OVEN)	4
4.2 Merjenje temperature v jedru (FOOD)	4
4.3 Merilni postopek	4
4.4 Nastavitev odštevalnika in štoparice	4
5. Nega in vzdrževanje	5
5.1 Menjava baterije	5
6. Odpravljanje težav	5
7. Odstranjevanje	6
8. Tehnični podatki	6
9. Temperature v °C	6
Garancijski list	7

1. Pred uporabo naprave

- Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo.
- Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.
- Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!
- Ta navodila za uporabo dobro shranite!

2. Za vašo varnost

- Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno!

Nevarnost telesnih poškodb:

- Ko se dotikate merilnega tipala med ali po kuhanju, nosite zaščitne rokavice, ki so odporne na vročino.
- Naprave ne uporabljajte v mikrovalovni pečici.
- Bodite previdni pri rokovovanju z vboznim tipalom.
- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kislino. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, potem odstranite baterijo.
- Pri rokovovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, vibracijam in tresljajem. Samo tipalo in kabel sta odporna na vročino do 380 °C. Tipala nikoli ne držite neposredno nad plamenom.
- Tipala in kabla nikoli ne potapljajte v vodo, sicer lahko vanj vdre vlaga, kar lahko vodi do napačnega delovanja. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

3. Sestavni deli



A: Zgornji prikazovalnik – temperatura pečice (OVEN)

Trenutna temperatura – enota temperature – ciljna temperatura

B: Spodnji prikazovalnik – temperatura v jedru (FOOD)

Trenutna temperatura – enota temperature – ciljna temperatura

Ohišje

C: Baterijski predal z elementom za pritrditev

D: Prikluček za tipalo

Tipalo

E: Vbodno tipalo

F: Kabel

G: Priklučni vtič

4. Priprava na uporabo

- S prikazovalnika odstranite zaščitno folijo. Odprite baterijski predal na zadnji strani naprave in vstavite eno 1,5 V baterijo tipa AAA. Pri vstavljanju baterije pazite na pravilno polarnost. Ponovno zaprite baterijski predal.
- Naprava je pripravljena na uporabo.

- Na prikazovalniku se pojavi --. in °F (tovarniška nastavitev) ter 122 °F (tovarniška nastavitev).
- Povezovalni vtič za kabel tipala priključite na priključek na levi strani naprave.
- Na prikazovalniku se pojavijo trenutno izmerjene temperature in tovarniške nastavitve.
- S pritiskom tipke °C/°F lahko preklopite iz enote temperature °F na °C.
- Za vklop in izklop naprave pritisnite in držite tipko ALARM .

4.1 Merjenje temperature pečice (OVEN)

- Za nastavitev želene ciljne temperature pečice pritisnjte tipko OVEN TEMP/STD. Če tipko pritisnete in držite, potem se vrednosti hitreje spreminja.
- Če želite samo izmeriti temperaturo pečice, potem tipalo vstavite v pečico.

4.2 Merjenje temperature v jedru (FOOD)

- Za nastavitev želene ciljne temperature v jedru pritisnjte tipko FOOD/TEMP. Če tipko pritisnete in držite, potem se vrednosti hitreje spreminja.
- Tipalo zapičite najmanj 2,5 cm globoko v sredino najdebelejšega dela pečenke – pri perutnini med trup in stegna. Ne sme se dotikati kosti ali hrustanca in ne sme preveč moleti iz pečenke. Pečenko potisnite v pečico in nastavite ustrezno temperaturo pečice.

4.3 Merilni postopek

- Kabel enostavno speljite navzven. Prilagodi se obliki tesnila pečice. Bodite previdni pri okvirjih z ostrimi robovi in šarnirjih!
- Termometer pritrdite v bližini pečice (dolžina kabla: 1 m) s pomočjo magneta ali pa ga položite na gladko površino.
- Za aktivacijo funkcije alarma pritisnjte tipko ALARM .
- Na prikazovalniku se pojavi simbol ((.)).
- Ko je nastavljena temperatura pečice dosežena, vsako sekundo zaslišite zvočni alarm (traja 20 sekund).
- Ko je nastavljena temperatura v jedru dosežena, vsako sekundo zaslišite dva zvočna alarma.
- Ustrezen prikaz temperature in simbol za alarm ((.)) utripata, poleg tega pa se pojavi opozorilni simbol .
- Za izklop zvočnega alarma pritisnite poljubno tipko.
- Prikaz temperature še naprej utripi.
- Če je izmerjena temperatura tudi po 2 minutah še vedno višja od nastavljene temperature, se zvočni alarm ponovno aktivira.
- Za deaktivacijo funkcije alarma pritisnjte tipko ALARM .
- Simbol ((.)) izgine iz prikazovalnika.
- Prikaz temperature tako dolgo še naprej utripi, dokler izmerjena temperatura ni nižja od nastavljene temperature.
- Opozorilni simbol  izgine iz prikazovalnika.

4.4 Nastavitev odštevalnika in štoparice

Štoparica

- Pritisnite tipko OVEN/TIMER.
- Na zgornjem prikazovalniku se pojavita napis TIMER in 0:00oo.
- Za aktivacijo štetja pritisnjte tipko START/STOP.
- Na prikazovalniku utripa simbol ▲.
- S pritiskom tipke START/STOP lahko ustawite in na novo aktivirate štetje.

- Na prikazovalniku je nepreklenjeno prikazan/utripa simbol ▲.
- S hkratnim pritiskom tipke STD in tipke MIN izbrišete prikaz.
- Simbol ▲ izgine iz prikazovalnika.

Odštevalnik

- Za nastavitev minut (maks. 59 minut) ali ur (maks. 9 ur) pritisnjte tipko MIN ali tipko STD.
- Na prikazovalniku se pojavi simbol ▼.
- Pritisnjte tipko START/STOP.
- Simbol ▼ utripa in štetje se začne.
- S pritiskom tipke START/STOP lahko ustavite (simbol ▼ neha utripati) in na novo aktivirate (simbol ▼ utripa na prikazovalniku) štetje.
- Po poteku časa prikazovalniku utripa in zaslišite tri kratke alarmne signale na sekundo (traja 20 sekund).
- Simbola ▼ in ▲ hkrati utripata na prikazovalniku in čas se prišteva.
- Za prekinitve zvočnega alarma pritisnjte poljubno tipko.
- Čas se prišteva še naprej in simbola ▼ in ▲ še naprej utripata.
- Za ustavitev štetja pritisnjte tipko START/STOP.
- S hkratnim pritiskom tipke MIN in tipke STD izbrišete prikaz.
- Simbola ▼ in ▲ izgineta iz prikazovalnika in pojavi se napis 0:00oo.

5. Nega in vzdrževanje

- Napravo in tipalo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte polirnih sredstev ali topil! Napravo zaščitite pred vlagom.
- Če v priključek vdre voda ali para, lahko to negativno vpliva na stik s kablom tipala. Vtič pred uporabo obrišite do suhega s krpo. Šele nato ga lahko priključite na prikazovalnik.
- Napravo po uporabi izključite.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.
- Napravo shranite na suhem mestu.

5.1 Menjava baterije

- Ko prikazovalnik ali zvočni alarm postaneta šibkejša, prosimo, da zamenjate baterijo.

6. Odpravljanje težav

Ni prikaza.

Vključite napravo.

Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti.

Zamenjajte baterijo.

Nepopraven prikaz.

Zamenjajte baterijo.

Preverite stik med vtičem in priključkom, po potrebi obrišite do suhega.

Prikaz temperature je previšok.

Preverite namestitev meritelnega tipala v pečenki.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

7. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke!
Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so:
Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).



Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezан, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

8. Tehnični podatki

Merilno območje pečice:	0 °C ... +300 °C (+32 °F ... +572 °F), preklapljanje med °C/F
Merilno območje mesa:	0 °C ... +300 °C (+32 °F ... +572 °F), preklapljanje med °C/F
Merilno območje alarma: +30 °C ... +300 °C (+86 °F ... +572 °F), preklapljanje med °C/F
Ločljivost: 1 °C/1 °F
Kabel:	pribl. 1 m, odporen na vročino do 380 °C
Napajanje: 1 x 1,5 V baterija tipa AAA (priložena)
Mere ohišja: 72 x 24 x 87 mm
Teža: 112 g (samo naprava)

9. Temperature v °C

Well done	82 - 85	72 - 75	82 - 85	75 - 80	79 - 85
Medium	60 - 68	62 - 65		72	52 - 58
Medium rare	55 - 58				

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremenjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalni termometer za pečenko
in pečico TFA Küchen-Chef 14.1503**
Kat. št.: **10 82 152**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.