



NAVODILA ZA UPORABO

Štoparica Basetech WT-034

Kataloška št.: 11 70 434



BASETech

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Razlaga simbolov	2
Varnostni napotki	3
Priprava na uporabo	3
a) Pregled načinov	4
b) Nastavitev časa in koledarja	4
c) Nastavitev budilke	5
d) Aktivacija/deaktivacija funkcije bujenja	5
e) Štoparica	5
f) Prikaz časa, koledarja, dneva v tednu in časa bujenja	5
g) Zvočni signal ob polni uri	6
Menjava baterije	6
a) Kat. št. 1170434 (WT-034)	6
b) Kat. št. 1170435 (WT-035)	6
Vzdrževanje in čiščenje	6
Odstranjevanje	6
a) Izdelek	6
b) Baterije/akumulatorji	7
Tehnični podatki	7
a) Kat. št. 1170434 (WT-034)	7
b) Kat. št. 1170435 (WT-035)	7
Garancijski list	9

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen merjenju časa s prikazom vmesnega časa. Poleg tega prikazuje trenutni čas, datum in dan v tednu. Izdelek ima funkcijo bujenja. Napajanje poteka z gumbno baterijo. Izdelek je primeren izključno za uporabo v suhih okoljih.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje ali pa obstaja nevarnost telesnih poškodb. Natančno preberite ta navodila za uporabo in jih dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Štoparica
- Trak za obešanje okoli vrata
- Navodila za uporabo

Razlaga simbolov



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol s puščico opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.

Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Pri vstavljanju baterije/akumulatorja bodite pozorni na pravilno polarnost.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo/akumulator, saj boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. Iztekle ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Priporočamo, da pri rokovanju s poškodovanimi baterijami/akumulatorji nosite zaščitne rokavice.
- Baterije/akumulatorje shranujte izven dosega otrok. Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenčki pogoltnejo.
- Baterij/akumulatorjev ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne pride do kratkega stika. Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

Priprava na uporabo



Samo kat. št. 1170435: Pred prvo uporabo izvlecite zaščitni trak za baterijo na zadnji strani izdelka.

a) Pregled načinov

Za preklapljanje med različnimi načini pritiskajte tipko **MODE**.

Način	Prikaz
Čas, datum, dan v tednu	
Štoparica	
Dnevno bujenje	

b) Nastavitev časa in koledarja

- Ko se izdelek nahaja v običajnem načinu prikaza časa, trikrat pritisnite tipko **MODE**. Prikaz sekund in črtica za prikaz dneva v tednu utripata.
 - Pri tem po potrebi pritisnite tipko **START/STOP**, da ponastavite prikaz sekund na nič.
 - Pritisnite tipko **SPLIT/RESET**. Prikaz minut utripa.
 - Za nastavitev minut pritiskajte tipko **START/STOP**. Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in držite tipko **START/STOP**.
 - Pritisnite tipko **SPLIT/RESET**. Prikaz ur utripa.
 - Za nastavitev ur pritiskajte tipko **START/STOP**. Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in držite tipko **START/STOP**.
- Za prikazom časa se pojavi eden izmed indikatorjev **A**, **P** ali **H**.
- A** = 12-urni prikaz, od polnoči do 11:59 opoldne
- P** = 12-urni prikaz, od 12:00 opoldne do 23:59
- H** = 24-urni prikaz
- Pritisnite tipko **SPLIT/RESET**. Prikaz dneva utripa.
 - Za nastavitev dneva pritiskajte tipko **START/STOP**. Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in držite tipko **START/STOP**.
 - Pritisnite tipko **SPLIT/RESET**. Prikaz meseca utripa.
 - Za nastavitev meseca pritiskajte tipko **START/STOP**. Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in držite tipko **START/STOP**.
 - Pritisnite tipko **SPLIT/RESET**. Črtica za prikaz dneva v tednu utripa.
 - Za nastavitev dneva v tednu pritiskajte tipko **START/STOP**. Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in držite tipko **START/STOP**.



SU = nedelja / MO = ponedeljek / TU = torek / WE = sreda / TH = četrtek / FR = petek / SA = sobota

- Pritisnite tipko **MODE** za potrditev. Uspešno ste izvedli nastavitev.

c) Nastavitev budilke

- Ko se izdelek nahaja v običajnem načinu prikaza časa, dvakrat pritisnite tipko **MODE**. Prikaz ur časa bujenja in črtica za prikaz dneva v tednu utripata.
- Za nastavitev ur pritiskajte tipko **START/STOP**. Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in držite tipko **START/STOP**.
- Pritisnite tipko **SPLIT/RESET**. Prikaz minut utripa.
- Za nastavitev minut pritiskajte tipko **START/STOP**. Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in držite tipko **START/STOP**.
- Pritisnite tipko **MODE** za potrditev. Uspešno ste nastavili budilko.

d) Aktivacija/deaktivacija funkcije bujenja

- Ko se izdelek nahaja v običajnem načinu prikaza časa, za prikaz časa bujenja pritisnite in držite tipko **SPLIT/RESET**. Za aktivacijo ali deaktivacijo funkcije bujenja hkrati kratko pritisnite tipko **START/STOP**.
- Funkcija bujenja je aktivirana, ko je v zgornjem desnem robu prikazovalnika prikazan simbol za bujenje.



Ko je funkcija bujenja aktivirana, se budilka aktivira dnevno ob nastavljenem času.

- Takoj ko se aktivira signal bujenja, za izklop signala pritisnite tipko **START/STOP** ali tipko **SPLIT/RESET**.

START/STOP: Funkcija dremeža, signal bujenja se čez 5 minut ponovno vključi.

SPLIT/RESET: Signal bujenja je izključen in se naslednji dan ponovno vključi ob nastavljenem času.



Če ne pritisnete nobene tipke, se signal bujenja čez 59 sekund samodejno izključi.

e) Štoparica

- Pritisnjte tipko **MODE**, dokler se ne pojavi prikaz štoparice.
- Po potrebi pritisnite tipko **SPLIT/RESET** za ponastavitev štoparice na nič. To deluje samo takrat, ko je merjenje časa prekinjeno.
- Za začetek merjenja časa pritisnite tipko **START/STOP**.
- Za zadržanje prikaza vmesnega časa na prikazovalniku med delovanjem štoparice pritisnite tipko **SPLIT/RESET**. Za prikaz trenutnega merjenja časa ponovno pritisnite tipko **SPLIT/RESET**.
- Za ustavitev merjenja časa med delovanjem štoparice pritisnite tipko **START/STOP**. Za nadaljevanje z merjenjem časa ponovno pritisnite tipko **START/STOP**.

f) Prikaz časa, koledarja, dneva v tednu in časa bujenja

- Pritisnjte tipko **MODE**, dokler se ne pojavi prikaz časa.
- Dan v tednu je prikazan s črtico na zgornjem območju prikazovalnika.
- Za prikaz datuma pritisnite in držite tipko **START/STOP**.
- Za prikaz časa bujenja pritisnite in držite tipko **SPLIT/RESET**.

g) Zvočni signal ob polni uri

Ko se izdelek nahaja v običajnem načinu prikaza časa, pritisnite in držite tipko **SPLIT/RESET**. Za prikaz ali izbris vrste črtic na zgornjem območju prikazovalnika hkrati kratko pritisnite tipko **MODE**.

- Vrsta črtic je vidna: Zvočni signal ob polni uri je aktiviran.
- Vrsta črtic ni vidna: Zvočni signal ob polni uri je deaktiviran.

Menjava baterije



Takoj ko prikaz postane občutno šibkejši ali pa popolnoma izgine, je treba zamenjati baterijo. Upoštevajte naslednje korake:

a) Kat. št. 1170434 (WT-034)

- Odvijte 6 vijakov na zadnji strani s pomočjo križnega izvijača.
- Previdno odstranite zadnjo stran ohišja. Pazite, da ne boste ločili notranjih kabelskih povezav ali jih kako drugače poškodovali.
- Odstranite odsluženo baterijo.
- Vstavite novo baterijo. Plus pol mora kazati v smeri zadnji strani ohišja.
- Zaprite ohišje.

b) Kat. št. 1170435 (WT-035)

- Pokrov baterijskega predala zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Pomagajte si npr. s kovancem.
- Odstranite pokrov baterijskega predala.
- Odstranite odsluženo baterijo.
- Vstavite novo baterijo. Plus pol mora kazati v smeri zadnji strani ohišja.
- Ponovno namestite pokrov baterijskega predala in ga zavrtite v smeri urinega kazalca.

Vzdrževanje in čiščenje

- Z izjemo menjave baterije in občasnega čiščenja vam izdelka ni treba vzdrževati.
- Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali kemičnih čistilnih sredstev.
- Izdelka pri čiščenju ne potapljaljite v vodo.
- Pazite, da pri čiščenju ne boste premočno pritiskali na površino, sicer lahko nastanejo praske.
- Za čiščenje uporabite suho, čisto in mehko krpo brez kosmov. Pri močnejši umazaniji krpo rahlo navlažite z mlačno vodo. Dodatno uporabite milo ali blago čistilno sredstvo.

Odstranjevanje

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Iz naprave vzemite morebitne vstavljenе baterije/akumulatorje in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije/akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naši trgovini ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

a) Kat. št. 1170434 (WT-034)

Napajanje: 1 x gumbna baterija tipa LR44
Poraba toka: 60 µA
Ločljivost štoparice: 1/100 s
Pogoji za delovanje: 0 do +40 °C, 5–95 % rel. vl.
Pogoji za shranjevanje: 0 do +40 °C, 5–95 % rel. vl.
Mere (Š x V x G): 57 x 78 x 13 mm
Teža: 25 g (štoparica)
..... 6 g (trak za obešanje okoli vrata)

b) Kat. št. 1170435 (WT-035)

Napajanje: 1 x gumbna baterija tipa CR2032
Poraba toka: 50 µA
Ločljivost štoparice: 1/100 s
Pogoji za delovanje: 0 do +40 °C, 5–95 % rel. vl.
Pogoji za shranjevanje: 0 do +40 °C, 5–95 % rel. vl.
Mere (Š x V x G): 66 x 78 x 20 mm
Teža: 43 g (štoparica)
..... 8 g (trak za obešanje okoli vrata)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Štoparica Basetech WT-034**
Kat. št.: **11 70 434**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.