



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalna osebna tehtnica TFA 50.1001

Kataloška št.: 12 33 276



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Vsebina paketa	2
3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu	2
4. Za vašo varnost	2
5. Upravljanje	3
5.1 Priprava na uporabo	3
5.2 Nastavitev enote teže	3
5.3 Uporaba tehnice	3
6. Nega in vzdrževanje	4
7. Odpravljanje težav	4
8. Odstranjevanje	4
9. Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.** Tako se boste seznanili s svojo novo napravo, spoznali vse njene funkcije in sestavne dele, izvedeli pomembne podrobnosti glede uporabe in ravnanja z izdelkom ter prejeli napotke za primer težav pri delovanju naprave.
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.**
- **Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za nepravilne izmerjene vrednosti in posledice, ki bi temu lahko sledile.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

2. Vsebina paketa

- Osebna tehnica
- 4 x 1,5 V baterija tipa AAA
- Navodila za uporabo

3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu

- Prikazovalnik z učinkom zrcaljenja
- Samodejni vklop brez dotikanja
- Funkcija samodejnega izklopa
- Sodobna, ploščata oblika
- Osvetlitev ozadja prikazovalnika

4. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.
- Vsako terapijo in dieto izvajajte samo po posvetu z zdravnikom.



Previdno! Nevarnost telesnih poškodb:

- Ne stopajte na tehtnico z mokrimi nogami. Na tehtnico prav tako ne stopajte, če je površina tehtnice mokra. Obstaja nevarnost zdrsa!
- Pri tehtanju ne stopajte na rob tehtnice na eni strani. Obstaja nevarnost, da se prekucnete!
- Napravo in baterije hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavlajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Nikoli hkrati ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov.
- Pri rokovanju z izteklimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Na napravo ne postavljajte predmetov.
- Napravo zaščitite pred vlago.

5. Upravljanje

5.1 Priprava na uporabo

- Odprite oba baterijska predala na zadnji strani naprave in vstavite štiri 1,5 V baterije tipa AAA ter pri tem upoštevajte pravilno polarnost (+/- pol v skladu s skico).
- Tehtnica je sedaj pripravljena na uporabo.
- Na prikazovalniku se pojavi 0.0 kg (tovarniška nastavitev: kg)
- Za izbiro zelene enote teže pritisnite tipko kg/lb/st na zadnji strani tehtnice.
- Tehtnica se samodejno izključi.

5.2 Nastavitev enote teže

- Na zadnji strani tehtnice se nahaja tipka kg/lb/st za izbiro enote teže. Izbirate lahko med „kg” za kilogram, „lb” za britanski in ameriški funt (1 funt = 453,59237 gramov) in „st” za britanski stone (1 st = 6,35 kg).

5.3 Uporaba tehtnice

- Tehtnico postavite na gladko in trdno podlago.
- Za vklop tehtnice se enostavno postavite na stojno ploskev.
- Osvetlitev ozadja prikazovalnika se samodejno vključi.
- Čez nekaj sekund se pojavi vaša izmerjena teža v kg (tovarniška nastavitev) ali v enoti teže, ki ste jo nastavili.
- Takoj ko prikaz teže začne utripati, je postopek tehtanja zaključen.
- Potem ko stopite s tehtnice, je teža še naprej prikazana na prikazovalniku.
- Tehtnica se po 10 sekundah samodejno izključi.
- Tehtajte se po možnosti ob istem času v dnevju (najbolje zjutraj), po prihodu iz stranišča, na tešče in brez oblačil, tako da boste lahko dosegli primerljive rezultate.

6. Nega in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.
- Napravo shranite na suhem mestu.

7. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Ni prikaza.	Postavite se na stojno površino.
	Vstavite baterije z upoštevanjem pravilne polarnosti.
	Zamenjajte baterije.
Prikaz „---“.	Preobremenitev (maks. 150 kg).
Prikaz „Lo“.	Zamenjajte baterije.
Nepravilen prikaz.	Zamenjajte baterije.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste izdelek kupili.

8. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

9. Tehnični podatki

Merilno območje: 5–150 kg / 330 lb / 23 st
Ločljivost: 0,1 kg / 0,2 lb
Napajanje: 4 x 1,5 V baterija tipa AAA (priloženo)
Mere ohišja: 310 x 22 x 310 mm
Teža: 1.639 g (samo naprava)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalna osebna tehnična TFA 50.1001**
Kat. št.: **12 33 276**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.