



## SuperSpeed USB 3.0 v Gigabit Mrežni Pretvornik

10/100/1000 Mbps Gigabit Mreža, SuperSpeed USB 3.0

Part No.: **506847**

---

The Manhattan SuperSpeed USB 3.0 Mrežni Pretvornik je kompakten, visoko kvaliteten mrežni adapter, ki omogoča da nadgradite vaš namizni ali prenosni računalnik z 10/100/1000 Mbps mrežno povezavo. Ker ga priključite na prosto USB režo vašega računalnika ni potrebe po odpiranju vašega računalnika - enostavna in hitra namestitvev programske opreme.

### Hitrejši prenos SuperSpeed USB 3.0

Ostali USB Gigabitni pretvorniki podpirajo le USB 2.0 in se ne morejo kosati z zadnjo generacijo pretvornikov, že sama USB 2.0 povezava ima teoretični najhitrejši prenos 480 Mbps. Manhattan SuperSpeed USB 3.0 Gigabitni pretvornik ne pozna te omejitve in ponuja pravo gigabitno hitrost brez kompromisov.

### Auto-Negotiation

SuperSpeed Pretvornik samodejno zazna hitrost mrežne povezave stikala in se prilagodi tej hitrosti. Pretovornik podpira 10Base-T Ethernet, 100Base-TX Fast Ethernet in 1000Base-T Gigabit Ethernet.

### Full Duplex

Ko uporabljate full duplex mode, SuperSpeed Pretvornik omogoča hitrosti prenosa: 20 Mbps (10Base-T Ethernet), 200 Mbps (100Base-TX Fast Ethernet) in 2 Gbps (1000Base-T Gigabit Ethernet).

### Prenosna Oblika

SuperSpeed Pretvornik je kompakten in z lahkoto ga priklopite v drug računalnik ali pa pospravite v torbo, ko ste na poti. Ne zavzema veliko prostora in vam ni v napoto na vašem delovnem mestu.

### Lastnosti:

- Nadgradite vaš prenosnik ali namizni računalnik s polno gigabitno povezavo
- Triletna garancija

## Specifikacije:

### Standardi

- USB specifikacija verzija 3.0
- USB specifikacija verzija 2.0
- USB specifikacija različica 1.1
- USB specifikacija verzija 1.0
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

### Splošni podatki

- USB tip-A priključek
- RJ45 priključek
- Certifikati: FCC Class B, CE, RoHS

### Napajanje

- USB napajanje
- Delovna poraba: 420 mA
- V mirovanju : 38 mA

### Ohišje

- Dimenije: 97 x 23 x 15 mm
- Teža: 145 g
- Delovna temperatura: 0 - 40°C
- Temperatura skladiščenja: -10 - 80°C
- Vlažnost skladiščenja: 5 - 85%, brez kondenza

### Sistemske zahteve

- Namizni ali prenosni računalnik z USB 1.1, USB 2.0 ali USB 3.0 portom
- Windows XP/Vista/Windows 7/8/10, Mac OS 10.6 in novejši

### Paket vsebuje

- SuperSpeed USB 3.0 v Gigabit Mrežni Pretvornik
- Namestitveni medij
- Navodila

