



2-Portni Namizni KVM Preklopnik

Preklopnik USB s kabli in audio podporo

Part No.: **151252**

MANHATTAN KVM Preklopnik je dvo porten namizni KVM preklopnik z avdio podporo in podporo za mikrofona. Z USB podporo vam omogoča uporabo USB miške in tipkovnice. V paketu dobite dva odstranljiva KVM kombo kabla in set dveh audio kablov za multimedijske naprave. Omogoča dostop, kontrolo in ponovni zagon dveh multimedijskih računalnikov z eno samo konzolo (Ekran, tipkovnice, miška) in dodatno po potrebi zvočnikov ter mikrofona.

Preklop Audio in Mikrofona brez kompromisov

Preklopite zvok in mikrofona med dvema računalnikoma. S pomočjo priložene programske opreme lahko nastavite zvočne izhode po želji.

USB Vmesnik Kompatibilen z različnimi Sistemi

Tehnologija USB vmesnika podpira namizne računalnike, Macintosh G3/G4 in iMAC. (KVM Switching Programska oprema podpira samo Windows platformo)

Vsi Kabli Priloženi za KVM Uporabnike

KVM Preklopnik reši težave s kabli ker so priloženi štiri x 1.5 m odstranljivi KVM povezovalni kabli. Zato ni potrebno zapravljati časa z iskanjem kompatibilnih kabov - vse kar potrebujete je v paketu.

Lastnosti:

- Omogoča upravljanje dveh računalnikov preko ene USB tipkovnice, USB miške in monitorja
- Omogoča preklapljanje mikrofona in zvoka za nemoteno multimedijsko izkušnjo
- Omogoča preklapljanje (Hot-plugging) brez ugašanja računalnika ali preklopnika
- Izbira kanala preko gumbov ali tipkovnice
- LED indikatorji izbranega porta
- Podpora za ločljivosti do 1600x900 pikslov
- Napajanje preko USB vhoda - ni dodatnega napajanja
- Vključuje dva priključna kabla za povezavo računalnika, zvočnika in mikrofona

- **Doživljenska garancija**

Specifikacije:

Standardi

- **USB 1.1**

Splošni podatki

- **PC priključki: 2**
- **Konzola povezava: 1**
- **PC priključki:**
 - **2 x USB tip A (tipkovnica, miška)**
 - **2 x HD15 moški (video)**
 - **2 x 3,5 mm Audio jack (za mikrofona in priključek zvočnika zvočno kartico)**
- **Konzola priključki:**
 - **2 x USB tip A (tipkovnica, miška)**
 - **1 x HD15 ženski (slika)**
- **Audio priključki:**
 - **1 x 3,5 mm jack (mikrofon)**
 - **1 x 3,5 mm jack (zvočnik)**
- **Preklapljanje:**
 - **Z gumbom**
 - **Z tipkovnico**
- **Video ločljivost: max. 1600 x 900**
- **FCC Class B, CE, RoHS**

LED indikator delovanja

- **Ena LED dioda na kanal**

Napajanje

- **USB napajanje**

Ohišje

- **Plastično ohišje**
- **Dimenzije: 86 (d) x 86 (š) x 26 (v) mm**
- **Teža: 0,5 kg**
- **Delovna temperatura: -10 - 50 ° C**
- **Vlažnost: 0 - 90% RH, brez kondenza**
- **Temperatura skladiščenja: -20 - 60 ° C**

Paket vsebuje

- **Preklopnik 2:1 namizni VGA/USB/AUDIO s kabli**
- **Hitra navodila za namestitev**
- **PC in avdio kabli**

