



2-portni Mini KVM Preklopnik

2:1 USB preklopnik z audio podporo

Part No.: **151245**

MANHATTAN KVM Preklopnik je dvoportni Mini KVM preklopnik z vgrajenimi kablji. Z USB podporo vam omogoča uporabo USB miške in tipkovnice. Omogoča dostop, kontrolo in ponovni zagon do dveh multimedijskih računalnikov z eno samo konzolo (Ekran, tipkovnice, miška) in dodatno po potrebi zvočnikov ter mikrofona.

Preprosta Izbira Računalnika

Hitro preklopite med računalnikoma s pomočjo kombinacije gumbov na tipkovnici konzole.

Audio Preklapljanje Zagotavlja Neprekinjeno Multimedijsko delovanje

Audio preklapljanje KVM Preklopnika omogoča uporabo multimedijske naprave na dveh računalnikih.

Vsi Kabli Priloženi za KVM Uporabnike

KVM Preklopnik reši težave s kabli ker sta vgrajena dva x 1.2 m KVM povezovalna kabla. Zato ni potrebno zapravljati časa z iskanjem kompatibilnih kabov - vse kar potrebujete je v paketu.

Lastnosti:

- Omogoča upravljanje dveh računalnikov preko ene USB tipkovnice, USB miške in monitorja
- Preprosto priklopite vgrajene kable - nič več ni potrebno!
- Emulacija tipkovnice in miške za zagon brez napak
- HotKey funkcija in LED indikator delovanja
- Avdio izhod za priključitev zvočnikov
- Brez potrebe po dodatni programski opremi ali dodatnem napajanju
- Združljiv z vsemi operacijskimi sistemi
- Ločljivost do 1920x1440 pikslov
- Doživljenska garancija

Specifikacije:

Splošni podatki

- PC priključki: 2

- Konzola povezava: 1
- PC priključki:
 - 2 x USB tipa A (tipkovnica, miška)
 - 2 x HD15 moški (video)
 - 2 x 3,5 mm avdio jack
- Integrirani povezovalni kabli: 1,2 m
- Konzola priključki:
 - Tipkovnica: USB A ženski
 - Mouse: USB A ženski
 - Monitor: HD15 ženski
 - 1 x 3,5 mm jack (zvočnik izhod)
- Preklapljanje:
 - S tipkovnico
- Video ločljivost: max. 1920 x 1440
- Video pasovna širina: max. 250 MHz
- FCC Class B, CE, RoHS

LED indikator delovanja

- Ena LED dioda na kanal

Ohišje

- Plastično ohišje
- Scan interval: 3 sekunde
- Dimenzije: 85 (Š) x 75 (D) x 26 (V) mm
- Delovna temperatura: 0 - 50 ° C
- Temperatura skladiščenja: -20 - 60 ° C
- Teža: 360 g

Paket vsebuje

- Preklopnik 2:1 mini VGA/USB/AUDIO
- Hitra navodila za namestitev



