



NAVODILA ZA UPORABO

Vbodni termometer Basetech BK-BBQ

Kataloška št.: 12 95 803



BASETech

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Razlaga simbolov	3
Varnostni napotki	3
Vstavljanje/menjava baterij	3
Priprave	4
Upravljanje	4
a) Način delovanja "Vrsta živila/stopnja zapečenosti"	5
b) Ročna nastavitvev ciljne temperature	6
c) Delovanje s časovnikom	6
Delovanje z odštevanjem časa	6
Delovanje s prištevanjem časa	6
Vzdrževanje in čiščenje	6
Odstranjevanje	7
a) Izdelek	7
b) Baterije in akumulatorji	7
Tehnični podatki	7
Izjava o skladnosti	8
Garancijski list	9

Predvidena uporaba

Brezžični termometer za žar omogoča merjenje in nadzor nad temperaturo živil za peko.

Primeren je samo za uporabo na zasebnem področju.

Komercialna raba ni dovoljena.

Izdelka ne smete pomivati v pomivalnem stroju.

Napajanje lahko poteka samo z baterijami (za ustrezen tip glejte poglavje „Tehnični podatki“).

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati.

Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati.

Obvezno upoštevajte varnostne napotke.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Osnovna postaja
- Sprejemnik
- Vbodno tipalo
- Natična sponka
- Sprijemalni trak
- Navodila za uporabo

Razlaga simbolov



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol puščice opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.

Varnostni napotki



Prosimo, da najprej preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije glede delovanja naprave.

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Brezžični termometer za žar ni profesionalna naprava. Če potrebujete visoko natančnost merjenja, prosimo, da uporabite kakovostno merilno opremo.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za napačne oz. nenatančne prikaze ali za posledice, ki bi jih takšni prikazi lahko povzročili.
- Osnovna postaja in sprejemnik nista primerna za visoke temperature, ki jih lahko meri vbodno tipalo. Delovanje celotnega brezžičnega termometra za žar npr. v pečici ali žaru ni dovoljeno. Osnovna postaja in sprejemnik se naj nahajata na zadostni razdalji od vročih temperatur okolice in vročih površin.
- Brezžični termometer za žar ni primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Preprečite močno mehansko obremenitev naprave. Ne izpostavljajte je močnim vibracijam, visoki vlažnosti ali mokroti.
- Ta izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke.
- Te naprave ne smejo uporabljati osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi nadaljnje varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.
- V primeru dvomov o delovanju ali varnosti izdelka se obrnite na strokovnjaka.

Vstavljanje/menjava baterij



Baterije ne sodijo v otroške roke.

Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.

Iztečene ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.

Baterij nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!

Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije! Polnite izključno za to predvidene polnilne baterije. Za polnjenje uporabite primeren polnilnik.

Pri vstavljanju baterij bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

V enem baterijskem predalu nikoli hkrati ne uporabljajte baterij z različnimi stanji napolnjenosti ali različnih tipov oz. proizvajalcev.

Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

- Odprite pokrov baterijskega predala na spodnji strani osnovne postaje in na zadnji strani sprejemnika. Za boljšo dostopnost baterijskega predala na sprejemniku lahko odstranite natično sponko.
- Iz baterijskega predala po potrebi vzemite prazne baterije.
- V baterijski predal vstavite po dve novi 1,5 V bateriji tipa AAA (Micro) in pri tem upoštevajte pravilno polarnost. Pravilna polarnost je označena v baterijskem predalu.
- Ponovno zaprite pokrov baterijskega predala.
- Ko se kontrast prikazovalnika na sprejemniku zmanjša ali pa ni več prikaza, so baterije v sprejemniku prazne in jih je treba zamenjati. Ko se brezžični doomet močno zmanjša, so baterije v osnovni postaji prazne in jih je treba zamenjati.

Priprave

- Vbodno tipalo pred prvo uporabo očistite v skladu z opisom v poglavju „Vzdrževanje in čiščenje“.
- Osnovno postajo lahko postavite ali pa jo s priloženim sprijemalnim trakom pritrdite na kak drug predmet. Pri tem sprijemalni trak potegnite skozi vezici na spodnji strani osnovne postaje. Na osnovni postaji so dodatno pritrjeni magneti, s katerimi jo lahko tudi pritrdite na kovinsko površino.
- Sprejemnik lahko z natično sponko pritrdite na oblačila ali pa ga postavite v osnovno postajo. Na natični sponki se poleg tega nahajajo magneti, ki omogočajo pritrditev na kovinske površine.
- Vtič vbodnega tipala priključite na priključek na strani osnovne postaje.



Pazite, da kabla vbodnega tipala nikoli ne boste zagostili npr. v vrata pečice ali pod pokrov žara.

Upravljanje



Vbodno tipalo in njegov priključni kabel se pri delovanju močno segrejeta. Med uporabo in takoj po uporabi se teh delov dotikajte samo z zaščitnimi rokavicami in nikoli z golimi rokami.

- S stikalom 1-2-3 na zadnji strani osnovne postaje izberite zelen oddajni kanal (1, 2 ali 3). Ta kanal morate nastaviti pred povezavo s sprejemnikom in ga med delovanjem ne smete spreminjati.
- Če hkrati uporabljate več sistemov, morate na posameznih osnovnih postajah nastaviti različne kanale, posamezne sisteme pa je treba nato posamezno enega za drugim vključiti v skladu z opisom pod naslednjimi točkami.
- Najprej stikalo POWER na zadnji strani sprejemnika potisnite v položaj ON.
- Nato stikalo POWER na zadnji strani osnovne postaje potisnite v položaj ON.
- Takoj ko je brezžična povezava vzpostavljena, osnovna postaja pošilja izmerjeno temperaturo na sprejemnik. Na prikazu temperature na prikazovalniku je prikazana pod napisom CURRENT TEMP.



Osnovna postaja pri nespremenjeni temperaturi vsakih 30 sekund pošlje signal na sprejemnik. Če se temperatura spremeni za več kot 1 °C, se prikaz temperature takoj posodobi. Ko osnovna postaja pošilja brezžični signal, utripa funkcijski prikaz na sprednji strani osnovne postaje.

Naprava meri temperature na območju od 0-250 °C (32-482 °F). Če to območje ni doseženo, se na prikazovalniku pojavi napis LLL. Če je merilno območje prekoračeno, se na prikazovalniku pojavi napis HHH.

- Temperaturno tipalo zapičite v živilo za peko na najdebelejšem mestu, kjer ni maščobe, kosti ali hrustanca.
- S tipko MODE izberite zeleno enoto temperature (°C ali °F).

a) Način delovanja "Vrsta živila/stopnja zapečenosti"

V tem načinu delovanja se sproži alarm, ko je dosežena temperatura, ki ste jo nastavili glede na vrsto živila in stopnjo zapečenosti.

- Na sprejemniku nastavite vrsto živila s pomočjo tipke MEAT.
- Na sprejemniku nastavite stopnjo zapečenosti s pomočjo tipke TASTE.
- Ciljna temperatura je prikazana na prikazu temperature sprejemnika pod napisom TARGET TEMP.
- Prikličete lahko naslednje nastavitve in ciljne temperature:

	WELL	M WELL	MEDIUM	M RARE	RARE
BEEF (govedina)	76 °C (170 °F)	73 °C (165 °F)	71 °C (160 °F)	62 °C (145 °F)	60 °C (140 °F)
LAMB (jagnjetina)	76 °C (170 °F)	73 °C (165 °F)	71 °C (160 °F)	62 °C (145 °F)	---
VEAL (teletina)	76 °C (170 °F)	71 °C (160 °F)	62 °C (145 °F)	60 °C (140 °F)	---
HAMBURGER	71 °C (160 °F)	---	---	---	---
PORK (svinjina)	76 °C (170 °F)	73 °C (165 °F)	71 °C (160 °F)	---	---
TURKEY (puran)	79 °C (175 °F)	---	---	---	---
CHICKEN (kokoš)	79 °C (175 °F)	---	---	---	---
FISH (riba)	58 °C (137 °F)	---	---	---	---

- Za kratkotrajni izklop alarma ob doseženi ciljni temperaturi pritisnite tipko MODE.
- Za dokončni izklop alarma odstranite vbodno tipalo iz živila.

b) Ročna nastavitve ciljne temperature

V tem načinu delovanja se sproži alarm, ko je dosežena temperatura, ki ste jo ročno nastavili.



Izbira vrste živila, ki je prikazana na prikazovalniku, v tem načinu delovanja nima nobene vloge.

- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko MODE, dokler ne utripa prikaz TARGET TEMP.
- Nastavite zeleno ciljno temperaturo TARGET TEMP s tipko MIN in SEC.
- Za potrditev vnosa pritisnite tipko MODE.
- Za kratkotrajni izklop alarma ob doseženi ciljni temperaturi pritisnite tipko MODE.
- Za dokončni izklop alarma odstranite vbodno tipalo iz živila.

c) Delovanje s časovnikom



Imate možnost delovanja z odštevanjem časa kot tudi delovanja s prištevanjem časa.

Delovanje z odštevanjem časa

- Nastavite zeleno trajanje s tipko MIN in SEC. S tipko MIN nastavite minute, s tipko SEC pa nastavite sekunde.



Maks. nastavljen čas je 99 minut in 59 sekund.

- Za aktivacijo odštevalnika časa pritisnite tipko S/S.
- Časovnik lahko kadarkoli ustavite s pritiskom tipke S/S in ga tudi ponovno aktivirate.
- Po poteku nastavljenega časa se aktivira zvočni alarm.
- Za izklop alarma pritisnite poljubno tipko.
- Za ponastavitev prikazanega časa pritisnite tipko CLEAR.

Delovanje s prištevanjem časa

- Za ponastavitev prikazanega časa pritisnite tipko CLEAR.
- Za aktivacijo prištevalnika časa pritisnite tipko S/S.
- Časovnik lahko kadarkoli ustavite s pritiskom tipke S/S in ga tudi ponovno aktivirate.
- Potem ko časovnik ustavite, za ponastavitev pritisnite tipko CLEAR.

Vzdrževanje in čiščenje



Pred čiščenjem izključite osnovno postajo in sprejemnik (obe stikali POWER prestavite v položaj OFF) in počakajte, da se vbodno tipalo ohladi.

Brezžični termometer za žar z izjemo menjave baterij ne potrebuje vzdrževanja.

Vbodno tipalo je treba po vsaki uporabi temeljito očistiti s toplo vodo in malce sredstva za pomivanje posode.

Osnovno postajo in sprejemnik lahko čistite samo z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Osnovne postaje in sprejemnika nikoli ne smete potapljati v vodo ali druge tekočine.

Nikakor ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo površino ohišja.

Odstranjevanje

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Iz naprave vzemite morebitne vstavljene baterije in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije in akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadalženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 3 V/DC (osnovna postaja)
 3 V/DC (sprejemnik)
Baterije: 2 x 1,5 V baterija tipa AAA (Micro) (osnovna postaja)
 2 x 1,5 V baterija tipa AAA (Micro) (sprejemnik)
Merilno območje: 0 do +250 °C (32 do 482 °F)
Ločljivost: 1 °C
Radijska frekvenca: 433 MHz
Domet: pribl. 30 m (na prostem)
Nastavljivo območje časovnika: 99 min 59 s
Senzorski kabel: pribl. 120 cm
Mere: 95 x 71 x 26 mm (osnovna postaja)
 55 x 120 x 26 mm (sprejemnik)
Teža: 40 g (osnovna postaja)
 75 g (sprejemnik)

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Conrad Electronic d.o.o k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, izjavlja, da ta izdelek ustreza temeljnim zahtevam in drugim veljavnim predpisom direktive 1999/5/ES.



Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani www.conrad.si pod opisom izdelka.

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vbodni termometer Basetech BK-BBQ**
Kat. št.: **12 95 803**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.