



## NAVODILA ZA UPORABO

# Termometer/vlagomer Renkforce 6510, aluminij

Kataloška št.: 12 99 497



## Kazalo

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Predvidena uporaba .....      | 2 |
| Vsebina paketa .....          | 2 |
| Razlaga simbolov .....        | 2 |
| Varnostni napotki .....       | 2 |
| Postavitev in montaža .....   | 3 |
| Montaža podstavka .....       | 3 |
| Montaža na steno .....        | 3 |
| Vrste meritev .....           | 3 |
| Zrak v prostoru .....         | 3 |
| Ravnanje z izdelkom .....     | 4 |
| Vzdrževanje in čiščenje ..... | 4 |
| Tehnični podatki .....        | 4 |
| Temperatura .....             | 4 |
| Vlažnost zraka .....          | 4 |
| Garancijski list .....        | 5 |

## Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen merjenju temperature v stopinjah Celzija (°C) ter prikazu relativne vlažnosti zraka (RH%). Zasnovan je bil za meritve v zaprtih prostorih.

Obvezno upoštevajte varnostne napotke.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

## Vsebina paketa

- Termometer/vlagomer
- Podstavek
- Navodila za uporabo

## Razlaga simbolov



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol puščice opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.

## Varnostni napotki



**Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!**

**Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!**

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih in ga nikoli ne uporabljajte izven njegovih specifikacij (glejte poglavje „Tehnični podatki“).
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke.
- Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za nepravilne izmerjene vrednosti in posledice, ki bi iz tega lahko sledile.
- Izdelek je predviden samo za domačo rabo kot indikator temperature in vlažnosti zraka ter ni absolutno natančen.
- Izdelek ni primeren za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

### **Postavitev in montaža**

- Izberite takšno mesto montaže oz. postavitve, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi (napačne izmerjene vrednosti temperature/vlažnosti zraka). Poskrbite tudi za zadostno oddaljenost od radiatorjev.

Izdelek lahko uporabljate v kombinaciji s priloženim podstavkom in ga postavite na ravno podlago ali pa ga obesite na steno.

#### **Montaža podstavka**

Vstavite podstavek z vilicami v prezračevalno režo na zadnji strani termometra/vlagomera, ki je označena s puščico.

#### **Montaža na steno**

V steno privijte ustrezen vijak in poskrbite za to, da glava vijaka moli nekaj milimetrov iz stene.

Nato termometer/vlagomer z ušescem za obešanje na zadnji strani ohišja privijte na to glavo vijaka.

### **Vrste meritev**

Termometer meri temperaturo v stopinjah Celzija.

Vlagomer meri odstotkovni delež vlažnosti v zraku (% relativne vlage). Ta vrednost je „relativna“, saj lahko zrak v odvisnosti od temperature vsrka različno velike količine vlažnosti.

### **Zrak v prostoru**

Pretopel in presuh zrak je škodljiv za zdravje, predvsem za kožo in dihalne poti. Ustrezna temperatura in vlažnost zraka sta pomembni tudi za rastline, lesena tla, starinsko pohištvo, glasbila in knjige.

Z nadzorom nad zrakom v prostoru se boste bolje počutili, poleg tega pa boste tudi znižali stroške ogrevanja.

Ustrezna temperatura in vlažnost zraka se glede na rabo razlikujeta od prostora do prostora.

Priporočamo, da se ravnate po naslednjih orientacijskih vrednostih:

|             |          |                             |
|-------------|----------|-----------------------------|
| Stopnišče   | 15 °C    | pri 40-60 % vlažnosti zraka |
| Spalnica    | 16-18 °C | pri 50-70 % vlažnosti zraka |
| Kuhinja     | 18 °C    | pri 50-70 % vlažnosti zraka |
| Dnevna soba | 20 °C    | pri 40-60 % vlažnosti zraka |
| Kopalnica   | 23 °C    | pri 50-70 % vlažnosti zraka |

### Ravnanje z izdelkom

- Počakajte, da bo temperatura izdelka enaka sobni temperaturi. To lahko traja več ur.
- Ohišja ne smete odpirati!
- Na mestu postavitve ali pri prevozu izdelka preprečite naslednje neugodne pogoje okolice:
  - prah ali vnetljivi plini, hlapi ali topila,
  - močne vibracije,
  - močna magnetna polja, npr. v bližini strojev ali zvočnikov.

### Vzdrževanje in čiščenje

Za čiščenje prikaza in ohišja lahko uporabite samo mehko, rahlo navlaženo krpo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali čistilnih sredstev z vsebnostjo topil. Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.

### Tehnični podatki

#### Temperatura

Merilno območje: ..... -30 do +50 °C  
Ločljivost: ..... 2 °C  
Toleranca: .....  $\pm 2$  °C (0 do +30 °C) /  $\pm 4$  °C (druga območja)

#### Vlažnost zraka

Merilno območje: ..... 20-100 % rel. vl.  
Ločljivost: ..... 2 % rel. vl.  
Toleranca: .....  $\pm 8$  % rel. vl. (40-70 % rel. vl.) /  $\pm 12$  % rel. vl. (druga območja)  
Mere: ..... 88 x 27 mm  
Teža: ..... 60 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2017 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Termometer/vlagomer Renkforce 6510, aluminij**  
Kat. št.: **12 99 497**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**